



# Gule, røde, grønne og blå lysrør

## TL-D Colored

Dette TL-D- lysrøret(diameter 26 mm) skaper spesialeffekter og en helt spesiell atmosfære ved å bruke rødt, grønt, blått og gult lys. Man kan både bruke enkeltfarger og en blanding av fargene som skaper hvitt lys. Denne lyskilden har høy lysytelse. Den kan brukes i butikker og utstillingslokaler, barer og restauranter, til varedemonstrasjon, til skiltbelysning og i underholdningsbutikker.

### Fordeler

- Et utvalg av attraktive farger

### Funksjoner

- Det fluoriserende pulveret fra røde og gule lyskilder er blandet med et spesielt pigment slik at man slipper for uønskede bølgelengder.
- Kan brukes med tradisjonelle eller elektronisk forkobling
- Dimming er mulig med riktig forkobling

### Søknad

- For fargeeffekter i scenebelysning, butikkvinduer, festbelysning, barer, danselokaler osv.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


# TL-D Colored

## Versions



LPPR TL-DCOL Green G13

## Målskisse



| Product                        | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25   | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25  | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25    | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25   | 28,0 mm | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25  | 28,0 mm | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Red 1SL/25    | 28,0 mm | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |
| TL-D Colored 58W Blue 1SL/25   | 28,0 mm | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25  | 28,0 mm | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25    | 28,0 mm | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |

| Generell informasjon   |     |
|------------------------|-----|
| Sokkelbase             | G13 |
| Kontroller og dimming  |     |
| Kan dimmes             | Ja  |
| Mekanikk og innfatning |     |
| Lyspæreform            | T8  |

TL-D Colored

Teknisk belysning

| Order Code   | Full Product Name             | Fargebetegnelse | Lysytelse |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 928048001805 | TL-D Colored 18W Blue 1SL/25  | Blå (B)         | 400 lm    |
| 928048501805 | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25  | Blå (B)         | 960 lm    |
| 928049001805 | TL-D Colored 58W Blue 1SL/25  | Blå (B)         | 1 600 lm  |
| 928048001705 | TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | Grønn (G)       | 1 800 lm  |
| 928048501705 | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | Grønn (G)       | 4 300 lm  |
| 928049001705 | TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | Grønn (G)       | 6 750 lm  |

| Order Code   | Full Product Name              | Fargebetegnelse | Lysytelse |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 928048001505 | TL-D Colored 18W Red 1SL/25    | Rød (HO)        | 25 lm     |
| 928048501505 | TL-D Colored 36W Red 1SL/25    | Rød (HO)        | 55 lm     |
| 928049001505 | TL-D Colored 58W Red 1SL/25    | Rød (HO)        | 75 lm     |
| 928048001605 | TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | Gul             | 700 lm    |
| 928048501605 | TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | Gul             | 1 580 lm  |
| 928049001605 | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | Gul             | 2 250 lm  |

Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name                | lyskildestrøm<br>(nom.) | Spenning<br>(nom.) | Effektforbruk |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 928048001805 | TL-D Colored 18W<br>Blue 1SL/25  | 0,360 A                 | 59 V               | 18,0 W        |
| 928048501805 | TL-D Colored 36W<br>Blue 1SL/25  | 0,440 A                 | 103 V              | 36,0 W        |
| 928049001805 | TL-D Colored 58W<br>Blue 1SL/25  | 0,670 A                 | 111 V              | 58,5 W        |
| 928048001705 | TL-D Colored 18W<br>Green 1SL/25 | 0,360 A                 | 59 V               | 18,0 W        |
| 928048501705 | TL-D Colored 36W<br>Green 1SL/25 | 0,440 A                 | 103 V              | 36,0 W        |
| 928049001705 | TL-D Colored 58W<br>Green 1SL/25 | 0,670 A                 | 111 V              | 58,5 W        |

| Order Code   | Full Product Name                 | lyskildestrøm<br>(nom.) | Spenning<br>(nom.) | Effektforbruk |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| 928048001505 | TL-D Colored 18W<br>Red 1SL/25    | 0,360 A                 | 59 V               | 18,0 W        |
| 928048501505 | TL-D Colored 36W<br>Red 1SL/25    | 0,440 A                 | 103 V              | 36,0 W        |
| 928049001505 | TL-D Colored 58W<br>Red 1SL/25    | 0,670 A                 | 111 V              | 58,5 W        |
| 928048001605 | TL-D Colored 18W<br>Yellow 1SL/25 | 0,360 A                 | 59 V               | 18,0 W        |
| 928048501605 | TL-D Colored 36W<br>Yellow 1SL/25 | 0,440 A                 | 103 V              | 36,0 W        |
| 928049001605 | TL-D Colored 58W<br>Yellow 1SL/25 | 0,670 A                 | 111 V              | 58,5 W        |

Godkjenning og bruksområde

| Order Code   | Full Product Name                | Energiforbruk kWh/<br>1000 t | Lavt kvikksølv<br>(Hg)-innhold<br>(nom.) |
|--------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 928048001805 | TL-D Colored 18W Blue<br>1SL/25  | 23 kWh                       | 13,0 mg                                  |
| 928048501805 | TL-D Colored 36W Blue<br>1SL/25  | 45 kWh                       | 13,0 mg                                  |
| 928049001805 | TL-D Colored 58W Blue<br>1SL/25  | 71 kWh                       | 13,0 mg                                  |
| 928048001705 | TL-D Colored 18W Green<br>1SL/25 | 22 kWh                       | 1,7 mg                                   |
| 928048501705 | TL-D Colored 36W Green<br>1SL/25 | 42 kWh                       | 1,7 mg                                   |
| 928049001705 | TL-D Colored 58W Green<br>1SL/25 | 67 kWh                       | 1,7 mg                                   |

| Order Code   | Full Product Name                 | Energiforbruk kWh/<br>1000 t | Lavt kvikksølv<br>(Hg)-innhold<br>(nom.) |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 928048001505 | TL-D Colored 18W Red 1SL/25       | 26 kWh                       | 13,0 mg                                  |
| 928048501505 | TL-D Colored 36W Red<br>1SL/25    | 51 kWh                       | 13,0 mg                                  |
| 928049001505 | TL-D Colored 58W Red 1SL/25       | 82 kWh                       | 13,0 mg                                  |
| 928048001605 | TL-D Colored 18W Yellow<br>1SL/25 | 23 kWh                       | 13,0 mg                                  |
| 928048501605 | TL-D Colored 36W Yellow<br>1SL/25 | 44 kWh                       | 13,0 mg                                  |
| 928049001605 | TL-D Colored 58W Yellow<br>1SL/25 | 70 kWh                       | 13,0 mg                                  |

