



Iluminação fluorescente vermelha, verde e azul

TL-D Cor

Esta lâmpada TL-D (diâmetro do tubo de 26 mm) ajuda a criar atmosferas e efeitos especiais e a atrair a atenção através da utilização de luz vermelha, verde, azul e amarela. Além de utilizar as cores específicas, é igualmente possível misturar as cores para criar luz branca. Esta lâmpada oferece uma emissão de luz elevada, graças à utilização de pós básicos. As áreas de aplicação incluem lojas e salões de exposição, bares e restaurantes, zonas de demonstração, iluminação de sinais e lojas de entretenimento.

Benefícios

- Choice of attractive colors

Características

- Os pós fluorescentes das lâmpadas vermelhas e amarelas são misturadas com um pigmento para filtrar os comprimentos de onda indesejados
- Pode ser utilizada com controlo convencional ou electrónico
- A regulação é possível, dependendo do controlo

Aplicação

- Para efeitos de cor em iluminação de palcos, de montras, iluminação festiva, bares, salões de dança, etc.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

TL-D Cor

Versions




LPPR TL-DCOL Blue G13

LPPR TL-DCOL Green G13

LPPR TL-DCOL Red G13

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Informações gerais	
Casquilho	G13
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T8

Caraterísticas técnicas da luz

TL-D Cor

Order Code	Full Product Name	Designação da cor	Fluxo Luminoso
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Azul (B)	400 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Azul (B)	960 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Azul (B)	1.600 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Verde (G)	1.800 lm
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Verde (G)	4.300 lm
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Verde (G)	6.750 lm

Order Code	Full Product Name	Designação da cor	Fluxo Luminoso
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Vermelho (HO)	25 lm
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	Vermelho (HO)	55 lm
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Vermelho (HO)	75 lm
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Amarelo	700 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Amarelo	1.580 lm

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada	Tensão	Consumo de Energia
		(Nom.)	(Nom.)	
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada	Tensão	Consumo de Energia
		(Nom.)	(Nom.)	
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h	Conteúdo de mercúrio (Hg)
			(Nom.)
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h	Conteúdo de mercúrio (Hg)
			(Nom.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	13,0 mg
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg

