



Žlté, červené, zelené a modré žiarivkové osvetlenie

TL-D Colored

Trubica TL-D (s priemerom 26 mm) pomáha vytvárať špeciálne efekty a atmosféru. Upúta pozornosť červeným, zeleným, modrým alebo žltým svetlom. Tento svetelný zdroj ponúka vysoký svetelný tok vďaka využitiu základných práškov. Aplikácie zahŕňajú predajne a showroomy, bary a reštaurácie, predvádzacie miestnosti, svetelné nápisy a predajne zábavného sortimentu.

Výhody

- Ponuka atraktívnych farieb

Vlastnosti

- Fluorescenčný prášok červených a žltých svetelných zdrojov sa zmiešava s pigmentom s cieľom vyfiltrovať nežiadané vlnové dĺžky.
- Možno prevádzkovať na elektronickom alebo elektromagnetickom predradníku.
- V závislosti od predradníka je k dispozícii možnosť stmievania.

Aplikácie

- Farebné efekty javiskového osvetlenia, osvetlenie výkladov obchodov, sviatočné osvetlenie, bary a tanečné sály, a pod.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie žiarivky mohlo mať vplyv na vaše zdravie. V prípade rozbitia žiarivky miestnosť 30 minút vetrajte, časti žiarivky odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odovzdajte na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


TL-D Colored

Versions



LPPR TL-DCOL Blue G13

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Všeobecné informácie

Pätica G13

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky T8

TL-D Colored

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Označenie farby	Svetelný tok
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Modrá (B)	400 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Modrá (B)	960 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Modrá (B)	1 600 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Zelená (G)	1 800 lm
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Zelená (G)	4 300 lm
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Zelená (G)	6 750 lm

Order Code	Full Product Name	Označenie farby	Svetelný tok
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Červená (HO)	25 lm
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	Červená (HO)	55 lm
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Červená (HO)	75 lm
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Žltá	700 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Žltá	1 580 lm
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Žltá	2 250 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h	Obsah ortuti (Hg) (nom.)
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h	Obsah ortuti (Hg) (nom.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	13,0 mg
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	13,0 mg

