



# Жовте, червоне, зелене та синє флуоресцентне освітлення

## TL-D Colored

Ця лампа TL-D (діаметр трубки 26 мм) допомагає створювати спеціальні ефекти та атмосферу, привертаючи увагу червоним, зеленим, синім і жовтим кольором. Можна використовувати як окремі кольори, так і змішувати їх для формування білого світла. Ця лампа має високу світловіддачу завдяки базовому напиленню. Застосовується в торгових центрах, виставкових залах, барах і ресторанах, для освітлення виставкових стендів, вивісок і магазинів розважальної продукції.

### Переваги

- Вибір привабливих кольорних температур

### Характеристики

- Флуоресцентне покриття, що використовується в червоних і жовтих лампах, містить спеціальний пігмент для фільтрації світла з небажаною довжиною хвилі
- Може застосовуватись із традиційним або електронним обладнанням
- Залежно від типу модуля регулювання можливо використання систем для регулювання яскравості

### Застосування

- Використовуються для створення кольорових ефектів на сценах, для підсвічування вітрин, освітлення святкових заходів, барів, танцювальних майданчиків тощо.

### Попередження та безпека

- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

TL-D Colored


Версії



LPPR TL-DCOL Blue G13

LPPR TL-DCOL Green G13

Розміри



| Product                        | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D Colored 18W Blue 1SL/25   | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 18W Green 1SL/25  | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 18W Red 1SL/25    | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 589,8 mm   | 596,9 mm   | 594,5 mm   | 604,0 mm   |
| TL-D Colored 36W Blue 1SL/25   | 28,0 mm | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25  | 28,0 mm | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |
| TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |
| TL-D Colored 58W Green 1SL/25  | 28,0 mm | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Red 1SL/25    | 28,0 mm | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |
| TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 28,0 mm | 1 500,0 mm | 1 507,1 mm | 1 504,7 mm | 1 514,2 mm |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Загальна інформація             |     |
| Розташування виводів            | G13 |
| Елементи керування й затемнення |     |
| З регульованою яскравістю       | Так |
| Механічні деталі й корпус       |     |
| Форма лампи                     | T8  |

Світлотехнічні

TL-D Colored

| Order Code   | Full Product Name             | Позначення кольору | Світловий потік |
|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 928048001805 | TL-D Colored 18W Blue 1SL/25  | Блакитний (B)      | 400 lm          |
| 928048501805 | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25  | Блакитний (B)      | 960 lm          |
| 928048001705 | TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | Зелений (G)        | 1 800 lm        |
| 928048501705 | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | Зелений (G)        | 4 300 lm        |
| 928049001705 | TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | Зелений (G)        | 6 750 lm        |

| Order Code   | Full Product Name              | Позначення кольору | Світловий потік |
|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| 928048001505 | TL-D Colored 18W Red 1SL/25    | Червоний (HO)      | 25 lm           |
| 928049001505 | TL-D Colored 58W Red 1SL/25    | Червоний (HO)      | 75 lm           |
| 928048001605 | TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | Жовтий             | 700 lm          |
| 928048501605 | TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | Жовтий             | 1 580 lm        |
| 928049001605 | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | Жовтий             | 2 250 lm        |

Експлуатаційні й електричні

| Order Code   | Full Product Name             | Струм у лампі (ном.) | Напруга (ном.) | Споживана потужність |
|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 928048001805 | TL-D Colored 18W Blue 1SL/25  | 0,360 A              | 59 V           | 18,0 W               |
| 928048501805 | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25  | 0,440 A              | 103 V          | 36,0 W               |
| 928048001705 | TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 0,360 A              | 59 V           | 18,0 W               |
| 928048501705 | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 0,440 A              | 103 V          | 36,0 W               |
| 928049001705 | TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 0,670 A              | 111 V          | 58,5 W               |

| Order Code   | Full Product Name              | Струм у лампі (ном.) | Напруга (ном.) | Споживана потужність |
|--------------|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 928048001505 | TL-D Colored 18W Red 1SL/25    | 0,360 A              | 59 V           | 18,0 W               |
| 928049001505 | TL-D Colored 58W Red 1SL/25    | 0,670 A              | 111 V          | 58,5 W               |
| 928048001605 | TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 0,360 A              | 59 V           | 18,0 W               |
| 928048501605 | TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 0,440 A              | 103 V          | 36,0 W               |
| 928049001605 | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 0,670 A              | 111 V          | 58,5 W               |

Затвердження й застосування

| Order Code   | Full Product Name             | Споживання енергії кВт/1000 год | Вміст ртуті (ном.) |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 928048001805 | TL-D Colored 18W Blue 1SL/25  | 23 kWh                          | 13,0 mg            |
| 928048501805 | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25  | 45 kWh                          | 13,0 mg            |
| 928048001705 | TL-D Colored 18W Green 1SL/25 | 22 kWh                          | 1,7 mg             |
| 928048501705 | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 42 kWh                          | 1,7 mg             |
| 928049001705 | TL-D Colored 58W Green 1SL/25 | 67 kWh                          | 1,7 mg             |

| Order Code   | Full Product Name              | Споживання енергії кВт/1000 год | Вміст ртуті (ном.) |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 928048001505 | TL-D Colored 18W Red 1SL/25    | 26 kWh                          | 13,0 mg            |
| 928049001505 | TL-D Colored 58W Red 1SL/25    | 82 kWh                          | 13,0 mg            |
| 928048001605 | TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25 | 23 kWh                          | 13,0 mg            |
| 928048501605 | TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25 | 44 kWh                          | 13,0 mg            |
| 928049001605 | TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25 | 70 kWh                          | 13,0 mg            |

