



# Effektiv lysrørsbelysning med forbedret farvegengivelse

## TL-D consumer products

Lyskilden kan anvendes i eksisterende TL-D-armaturer og fås med forskellig wattforbrug og i en bred vifte af farver.

### Fordele

- God farvegengivelse
- Høj energieffektivitet og god bevarelse af lumen
- Lang levetid
- Skab den rette atmosfære fra varm hvid til køligt daglys

### Funktioner

- Højeffektiv trebånds lysstofbelægning
- Lavt kviksølvindhold
- Kan anvendes med konventionelle eller elektromagnetiske forkoblinger

### Anvendelsesområder

- Velegnet til brug i en lang række armaturer til TL-D-lysstofrør

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


# TL-D consumer products

## Versions



LPPR TL-D8 G13

## Målskitse



| Product             | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D 58W/830 1PP/10 | 28 mm   | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

