



Tube fluorescent avec une efficacité lumineuse élevée et un bon rendu des couleurs

TL-D consumer products

Ce tube fonctionne sur les luminaires équipés de tubes fluorescents TL-D et existe en plusieurs puissances et températures de couleurs

Avantages

- Bon rendu des couleurs
- Efficacité lumineuse élevée et faible dépréciation du flux dans le temps
- Longue durée de vie

Fonctions

- Efficacité lumineuse élevée et bon rendu des couleurs
- Faible quantité de mercure
- Peut être utilisé sur des appareillages électromagnétiques ou électroniques

Application

- Utilisable dans de larges gammes d'appareils fluorescents pour TL-D

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

TL-D consumer products

Versions



LPPR TL-D8 G13

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/830 1PP/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

