



Effektiv lysrør med forbedret lyskvalitet

TL-D consumer products

Lyskilden kan driftes med et TL-D armatur og kan fås i et bredt utvalg av effekter og farger.

Fordeler

- God fargegjengivelse
- Høy energieffektivitet og lysytelse
- Lang levetid
- Skaper en atmosfære fra varmhvit til kaldt dagslys

Funksjoner

- Høyeffektivt 3-band lysrørslag
- Lavt innhold av kvikksølv
- Kan brukes med konvensjonell eller elektronisk forkobling

Søknad

- Kan brukes i mange forskjellige armaturer for TL-D lysrør.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


TL-D consumer products

Versions



LPPR TL-D8 G13

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/830 1PP/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

