



Frissnek látszó élelmiszerek

MASTER TL-D Food

A TL-D Food lámpa fényében frissebbnek és étvágygerjesztőbbnek látszanak a húsok és a péktermékek. Alkalmazható hentesboltokban, pékségekben, szupermarketekben stb.

Előnyök

- A hústermékek és szárnyasok étvágygerjesztőbbnek látszanak

Szolgáltatások

- A spektrális eloszlás a húsok és szárnyasok mélyvörös színárnyalatainak kiemelésére van optimalizálva.

Alkalmazás


- Ételek megvilágítása (hentesboltok, pékségek, szupermarketek stb.)

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

MASTER TL-D Food

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13
Technikai adatok	
Színmegjelölés	Élelmiszer
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3800 K
Színvisszaadási index (CRI)	74
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	5,0 mg

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges)	
		(névleges)	Fényáram
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	43 lm/W	1 300 lm
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	41 lm/W	740 lm

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges)	
		(névleges)	Fényáram
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	48 lm/W	2 800 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás		
		árama (névleges)	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Fényforrás		
		árama (névleges)	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

MASTER TL-D Food

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	37 kWh
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	23 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	69 kWh

