



# Iluminación fluorescente básica

## Colores estándares TL-D

Las lámparas de colores estándares TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) crean ambientes con blanco cálido o luz de día fría. Lámparas con eficacia y reproducción de color moderadas.

### Beneficios

- Crea ambientes con blanco cálido o luz de día fría

### Características

- Colores estándares con reproducción de color moderada
- Disponible en varias denominaciones de color

### Aplicaciones

- Apto para uso en una amplia variedad de luminarias para lámparas fluorescentes TL-D, usadas en aplicaciones donde la reproducción del color no es un factor importante

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevéla a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.


## Colores estándares TL-D

### Versions



LPPR TL-DSTD G13

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm

#### Información general

Tapa-base G13

#### Información técnica sobre la luz

Designación de color luz natural fría

Temperatura de color correlacionada (nominal) 6200 K

Índice de producción de color (IRC) 72

#### Controles y atenuación

Regulable Sí

#### Mecánica y carcasa

Forma del foco T8

#### Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal) 5.0 mg

### Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
928048005440	TL-D 18W/54-765 1SL/25	1,050 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
928048505440	TL-D 36W/54-765 1SL/25	2,500 lm

### Operación y aspectos eléctricos

## Colores estándares TL-D

Order Code	Full Product Name	Corriente de la		
		lámpara (nominal)	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928048005440	TL-D 18W/54-765 1SL/25	0.360 A	59 V	18.0 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de la		
		lámpara (nominal)	Voltaje (nominal)	Consumo de energía
928048505440	TL-D 36W/54-765 1SL/25	0.440 A	103 V	36.0 W

### Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/1000 h
928048005440	TL-D 18W/54-765 1SL/25	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía kWh/1000 h
928048505440	TL-D 36W/54-765 1SL/25	43 kWh

