



illuminazione fluorescente di base

TL-D Standard

Le lampade TL-D Standard Colours (diametro 26 mm) creano atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda. Lampade con efficacia e resa dei colori moderate.

Vantaggi

- Possibilità di creare atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda

Caratteristiche

- Versione Standard Colors con resa dei colori moderata
- Disponibile in diverse designazioni colore

Applicazione

- Adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per lampade fluorescenti TL-D nelle applicazioni in cui la resa dei colori non è un fattore importante

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


TL-D Standard

Versions



LPPR TL-DSTD G13

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/33-640 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

