



Базове флуоресцентне освітлення

TL-D Standard Colours

Стандартні кольорові лампи TL-D (діаметр трубки 26 мм) виробляють світло в діапазоні від теплого білого до прохолодного денного. Лампи помірної ефективності та кольоропередачі.

Переваги

- Створює освітлення від теплого білого до прохолодного денного

Характеристики

- Стандартні кольори з помірною кольоропередачею
- Доступні в різних кольірних позначеннях

Застосування


- Підходить для застосування в різних світильниках для флуоресцентних ламп TL-D в тих зонах, де кольоропередача не настільки важлива

Попередження та безпека

- Укraj малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

TL-D Standard Colours

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/33-640 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 30W/54-765 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm
TL-D 36W/33-640 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
TL-D 58W/54-765 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Загальна інформація

Розташування виводів G13

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю Так

Механічні деталі й корпус

Форма лампи T8

Затвердження й застосування

Вміст ртуті (ном.) 5,0 mg

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Позначення кольору	Корельована		Світловий потік
			температура (ном.)	індекс якості кольоропередачі (CRI)	
928025405451	TL-D 30W/54-765 1SL/25	Холодне денне світло	6200 K	72	1 825 lm
928047305451	TL-D 18W/54-765 1SL/25	Холодне денне світло	6200 K	75	1 025 lm
928048003312	TL-D 18W/33-640 1SL/25	Холодний білий (CW)	4100 K	63	1 200 lm

Order Code	Full Product Name	Позначення кольору	Корельована		Світловий потік
			температура (ном.)	індекс якості кольоропередачі (CRI)	
928048503351	TL-D 36W/33-640 1SL/25	Холодний білий (CW)	4100 K	63	2 850 lm
928048505451	TL-D 36W/54-765 1SL/25	Холодне денне світло	6200 K	72	2 500 lm
928049005451	TL-D 58W/54-765 1SL/25	Холодне денне світло	6200 K	72	4 000 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928025405451	TL-D 30W/54-765 1SL/25	0,360 A	98 V	30,0 W

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928047305451	TL-D 18W/54-765 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

TL-D Standard Colours

Order Code	Full Product Name	Струм у лампи (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928048003312	TL-D 18W/33-640 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
928048503351	TL-D 36W/33-640 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W

Order Code	Full Product Name	Струм у лампи (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928048505451	TL-D 36W/54-765 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
928049005451	TL-D 58W/54-765 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
928025405451	TL-D 30W/54-765 1SL/25	36 kWh
928047305451	TL-D 18W/54-765 1SL/25	22 kWh
928048003312	TL-D 18W/33-640 1SL/25	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
928048503351	TL-D 36W/33-640 1SL/25	43 kWh
928048505451	TL-D 36W/54-765 1SL/25	43 kWh
928049005451	TL-D 58W/54-765 1SL/25	68 kWh

