



Asenna ja unohda

MASTER TL-D Xtreme

Erittäin pitkäikäinen MASTER TL-D Xtreme -lamppu. Erittäin alhaiset kustannukset käyttöiän ajan. Sopii käyttökohteisiin, jossa lampunvaihto on kallista korkeiden kattojen tai käyttökatkojen aiheutumisen vuoksi, sekä kohteisiin, jossa polttoajat ovat pitkiä, kuten tunnelit, öljynporauslautat ja tuotantolinjat.

Hyödyt

- Jopa 10 vuoden käyttöiän ansiosta alhaisemmat ylläpitokustannukset sekä pienemmät jäte- ja hävityskustannukset käyttöiän lopussa
- Vähemmän käyttöiän alussa esiintyviä vikoja
- Mahdollistaa lampun vaihtamisen ryhmissä

Ominaisuudet

- Erittäin pitkä käyttöikä, jopa 10 vuotta
- Pitkäikäinen lamppu, jolla on alhainen elohopeapitoisuus
- Pisin käyttöikä, kun lampputa käytetään Philips HF Xtreme -liitäntälaitteen kanssa
- Ei alle 30 %:n himmennystä, jotta saavutetaan 100 %:n mukainen käyttöikä
- Lampun erottaa muista loisteputkilampuista päätysuojuksesta, jossa on x:n muotoinen vihreä pohjalevy

Käyttökohteet

- Kohteet, joissa lampun suorat tai välilliset vaihtokustannukset ovat suuret (suuri asennuskorkeus, vaikea asennuspaikka, tuotannon keskeytys, välillinen tuoton menetys): esim. prosessi- ja elintarviketeollisuus, tunnelit

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jotta 100 prosentin käytön mukainen käyttöikä saavutettaisiin, alle 30 prosentin himmennystä ei saa käyttää
- Elektromagneettisessa liitäntälaitteessa käytettäessä on erittäin suositeltavaa käyttää vain Philipsin S10- tai S10E-sytyttimiä (18 W-lampuissa S2 tai S2E), jotta päästäisiin julkaistuihin käyttöikätuloksiin. Lisäksi lampunvaihdon yhteydessä on syytä asentaa uudet sytyttimet.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


MASTER TL-D Xtreme

Versions



LPPR TL-D8LL 0003

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

