



Φωτισμός φθορισμού κυκλικού σχήματος με βελτιωμένη απόδοση χρωμάτων

MASTER TL-E Κυκλικοί Super 80

Αυτός ο κυκλικός λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 29 mm) επιτρέπει την προς όλες τις κατευθύνσεις κατανομή του φωτός. Είναι κατάλληλος για χρήση σε ένα μεγάλο εύρος φωτιστικών για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών φωτιστικών, σε 'ανθρώπινες' εφαρμογές όπως σχολεία, γραφεία, καταστήματα και σπίτια, και το φωτισμό οικιστικών περιοχών.

Οφέλη

- /ο 80 colors έχει καλή απόδοση χρωμάτων και υψηλή αποδοτικότητα σε σύγκριση με τον standard colors
- Συμμετρική, πανκατευθυντική κατανομή φωτός
- Δημιουργία ατμόσφαιρας από θερμό λευκό έως ψυχρό φως ημέρας

Χαρακτηριστικά

- Διαθέσιμος σε διάφορες αναθέσεις χρωμάτων

Εφαρμογή


- Κατάλληλος για ένα μεγάλο εύρος φωτιστικών για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών φωτιστικών
- Ιδανικός για εφαρμογές σε χώρους όπου κινούνται άνθρωποι, όπως διαδρόμους, γραφεία, καταστήματα και οικίες

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

MASTER TL-E Κυκλικοί Super 80

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 22W/865 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 32W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 32W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G10q
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	C-T29
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	8 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	8 mg

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)		Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
				Ανάθεση χρωμάτων			
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	0,38	0,38	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	59 lm/W	1.285 lm
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	0,313	0,337	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K	57 lm/W	1.250 lm
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	0,44	0,403	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	74 lm/W	2.375 lm
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	0,38	0,38	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	74 lm/W	2.375 lm
84055100	TL-E 32W/865 1CT/12	0,313	0,337	Ψυχρό φως ημέρας	6500 K	72 lm/W	2.310 lm
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	0,44	0,403	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	80 lm/W	3.200 lm
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	0,38	0,38	Ψυχρό λευκό (CW)	4000 K	80 lm/W	3.200 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος		Κατανάλωση ενέργειας
		λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος		Κατανάλωση ενέργειας
		λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	
84055100	TL-E 32W/865 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W

Έγκριση και Εφαρμογή

MASTER TL-E Κυκλικοί Super 80

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	23 kWh
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	23 kWh
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	33 kWh
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	33 kWh

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
84055100	TL-E 32W/865 1CT/12	33 kWh
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	41 kWh
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	41 kWh

