



Pyöreä loistelamppu, jossa on parannettu värintoisto

MASTER TL-E Circular Super 80

Pyöreä TL-lamppu (putken halkaisija 29 mm) ohjaa valon kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin valaisimiin – myös koristeellisiin – eri käyttökohteissa, kuten oppilaitoksiin, toimistoihin, myymälöihin ja koteihin sekä asuinaluevalaistukseen.

Hyödyt

- Hyvä värintoisto ja tehokkuus
- Symmetrinen, ympärisäteilevä valonjakauma
- Useita valon värivaihtoehtoja

Ominaisuudet

- Super 80-sarjan loisteaineet

Käyttökohteet


- Monentyyppiset valaisimet, koristeelliset valaisimet mukaanlukien
- Koulut, toimistot, myymälät, teatterit

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

MASTER TL-E Circular Super 80

Mittapiirros



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	G10q
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	C-T29
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	8 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	8 mg

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoodinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoodinaatti Y (nim.)	Värimerkki	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928026284070	TL-E 22W/840 1CT/12	0,38	0,38	Cool White (CW)	4000 K	59 lm/W	1 285 lm
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	0,38	0,38	Cool White (CW)	4000 K	74 lm/W	2 375 lm
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	0,44	0,403	Warm White (WW)	3000 K	80 lm/W	3 200 lm
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	0,38	0,38	Cool White (CW)	4000 K	80 lm/W	3 200 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928026284070	TL-E 22W/840 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
928026284070	TL-E 22W/840 1CT/12	23 kWh
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	33 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	41 kWh
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	41 kWh

MASTER TL-E Circular Super 80

