



Cirkelformat lysrör med förbättrad färgåtergivning

MASTER TL-E Cirkel Fullfärg

Denna cirkelformade TL-ljuskälla (rördiameter 29 mm) möjliggör ljusfördelning i alla riktningar. Den är lämplig för användning i en mängd olika armaturer för olika syften, inklusive dekoration, i "människa" miljöer som skolor, kontor, butiker och hem, samt för belysning av bostadsområden.

Fördelar

- /80-färger har bra färgåtergivning och hög effektivitet jämfört med standardfärger
- Symmetrisk ljusfördelning i alla riktningar
- Skapar miljöer från varmvitt till kallt dagsljus

Funktioner

- Finns i olika färgutformningar

Användning

- Lämplig för ett stort antal olika typer av armaturer: inklusive dekorativa armaturer
- Perfekt för "människa" användningsområden, t ex skolor, kontor, butiker och hemmiljöer

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


MASTER TL-E Cirkel Fullfärg

Versions



LPPR TL-E8 G10q

Måttskiss



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Allmän information	
Sockel	G10q
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	80
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	C-T29
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	8 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	8 mg

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom)	Kromaticitetskoordinat Y (nom)	Färgbeteckning	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
928026284070	TL-E 22W/840 1CT/12	0,38	0,38	Kallvit (CW)	4000 K	59 lm/W	1 285 lm
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	0,38	0,38	Kallvit (CW)	4000 K	74 lm/W	2 375 lm
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	0,44	0,403	Varmvit (WW)	3000 K	80 lm/W	3 200 lm

MASTER TL-E Cirkel Fullfärg

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X	Kromaticitetskoordinat Y	Korrelerad		Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde
		(nom)	(nom)	Färgbeteckning	färgtemperatur (Nom)	(nom)	
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	0,38	0,38	Kallvit (CW)	4000 K	80 lm/W	3 200 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström	Spänning	Effektförbrukning
		(nom)	(nom)	
928026284070	TL-E 22W/840 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W

Order Code	Full Product Name	Lampström	Spänning	Effektförbrukning
		(nom)	(nom)	
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
928026284070	TL-E 22W/840 1CT/12	23 kWh
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	33 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	41 kWh
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	41 kWh

