



Кругове флуоресцентне освітлення з покращеною кольоропередачею

MASTER TL-E Circular Super 80

Ця кругова лампа TL (діаметр трубки 29 мм) дає змогу розподіляти світло рівномірно на всі боки. Вона підходить для застосування в різних світильниках і для різних цілей, зокрема для декоративного розміщення в громадських місцях, як-от школи, офіси, магазини та будинки, а також для освітлення житлових районів.

Переваги

- Лампи серії /80 відрізняються відмінною кольоропередачею та високоефективністю порівняно зі стандартними лампами
- Симетричний розподіл світла в усіх напрямках
- Створює освітлення від теплого білого до прохолодного денного

Характеристики

- Доступні в різних кольорних позначеннях

Застосування

- Використовується в широкому спектрі світильників різного застосування, зокрема в декоративних світильниках
- Ідеальне рішення для освітлення житлових приміщень: шкіл, офісів, магазинів і квартир

Попередження та безпека

- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.


MASTER TL-E Circular Super 80

Версії



LPPR TL-E8 G10q

Розміри



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	G10q
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	C-T29
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (макс.)	8 mg
Вміст ртуті (ном.)	8 mg

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Координата	Координата	Позначення кольору	Корельована колірна температура (ном.)	Світловідадача (номінальна)	
		хроматичності X (номінальна)	хроматичності Y (номінальна)			(ном.)	Світловий потік
928026284070	TL-E 22W/840 1CT/12	0,38	0,38	Холодний білий (CW)	4000 K	59 lm/W	1 285 lm
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	0,38	0,38	Холодний білий (CW)	4000 K	74 lm/W	2 375 lm

MASTER TL-E Circular Super 80

Order Code	Full Product Name	Координата	Координата	Позначення кольору	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна)	
		хроматичності X (номінальна)	хроматичності Y (номінальна)			(ном.)	Світловий потік
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	0,44	0,403	Теплий білий (WW)	3000 K	80 lm/W	3 200 lm
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	0,38	0,38	Холодний білий (CW)	4000 K	80 lm/W	3 200 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928026284070	TL-E 22W/840 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W

Order Code	Full Product Name	Струм у лампі (ном.)	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
928026284070	TL-E 22W/840 1CT/12	23 kWh
928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	33 kWh

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	41 kWh
928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	41 kWh

