



Λαμπτήρας φθορισμού μικρού μεγέθους με βελτιωμένη ποιότητα φωτός

MASTER TL Mini Super 80 Φωτισμός ασφαλείας

Αυτός ο μίνι λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει μικρές διαστάσεις, γεγονός που κάνει δυνατή την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων ενός συστήματος και προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία DC χαμηλής τάσης. Είναι ιδανικός για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται καλύτερη απόδοση χρωμάτων και απόδοση (από τα κοινά χρώματα) και σε περιορισμένους χώρους, π.χ. αίθουσες, φωτισμός κλιμακοστασίου σε πολυκατοικίες, φωτισμός ενσωματωμένος σε έπιπλα, καθρέπτες και ντουλάπια, φωτισμός σήμανσης και έκτακτης ανάγκης.

Οφέλη

- Καλή απόδοση χρωμάτων
- Υψηλή απόδοση, τόσο αρχικά, όσο και κατά τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα, με υψηλή διατήρηση της φωτεινής ροής σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες
- Οι μικρές διαστάσεις του λαμπτήρα επιτρέπουν τον περιορισμό των διαστάσεων του συστήματος

Χαρακτηριστικά

- Σωλήνες μικρής διαμέτρου
- Ιδιαίτερα αποδοτική επίστρωση φθορισμού 3 ζωνών
- Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία DC χαμηλής τάσης

MASTER TL Mini Super 80 Φωτισμός ασφαλείας

Εφαρμογή

- Ιδανικός για εφαρμογές σε περιορισμένους χώρους και απαιτείται καλύτερη απόδοση χρωμάτων και απόδοση από τα τυπικά χρώματα, δηλαδή: φωτισμό εισόδων και κλιμακοστασίων σε πολυκατοικίες, φωτισμός ενσωματωμένος σε έπιπλα, καθρέπτες και ντουλάπια, φωτισμός έκτακτης ανάγκης

Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions



LPPR TL8MINI

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/840 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

