



Az ideális fényforrás bankjegyellenőrzéshez!

TL Mini Blacklight Blue

Ez a TL Miniature lámpa (átmérője 16 mm) blacklight blue (sötétkék) üvegből készült, amely átengedi az UV-A sugarakat, de csak minimális látható fényt bocsát ki. Tökéletes megoldás az UV-fényt visszaverő anyagok gyors ellenőrzéséhez. Főleg tesztelésre, ellenőrzésre és elemzésre használható különböző iparágakban, például a kriminológia, a filatélia és az orvostudomány területén. Ezenkívül a szórakoztatóiparban, például klubokban és színházakban is használható különleges effektusok létrehozásához.

Előnyök

- UV-fényt visszaverő anyagok gyors ellenőrzése
- Különleges hangulat és fényeffektusok teremtésére alkalmas

Szolgáltatások

- Egyenes külső burkolat

Alkalmazás


- Vizsgálati feladatokra a textil- és vegyiparban
- Bankszektor és kriminalisztika
- Különleges fényeffektusok éjszakai szórakozóhelyeken, diszkókban és színházakban
- figyelemfelkeltő világítás

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

TL Mini Blacklight Blue

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5
Technikai adatok	
Színmegjelölés	Blacklight Blue
Működtetés és elektronika	
Fényforrás árama (névleges)	0,170 A
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	29 V	4,5 W

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	42 V	6,0 W

