



Svetelný zdroj na overovanie pravosti peňazí

TL Mini Blacklight Blue

Tento svetelný zdroj TL Miniature (s priemerom trubice 16 mm) je vyrobený z čierneho (tmavomodrého) skla, ktoré prepúšťa žiarenie UV-A, ale produkuje len minimálne množstvo viditeľného svetla. Je dokonalým riešením na rýchlu detekciu materiálov odrážajúcich UV žiarenie. Používa sa predovšetkým na testovanie, kontrolu a analýzu v rôznych priemyselných odvetviach, napr. v kriminalistike, filatelii a medicíne. Okrem toho sa používa na vytváranie špeciálnych efektov v zábavnom priemysle, napr. v nočných kluboch a divadlách.

Výhody

- Rýchla detekcia materiálov odrážajúcich UV žiarenie
- Vytvára špeciálne svetelné efekty a atmosféru

Vlastnosti

- Rovný vonkajší plášť

Aplikácie


- Detekcia a analýza v textilnom a chemickom priemysle
- Bankovníctvo a súdna veda
- Špeciálne efekty v nočných kluboch, na diskotékach a v divadlách, svetelné nápisy

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

TL Mini Blacklight Blue

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Všeobecné informácie	
Pätica	G5
Svetelné technické	
Označenie farby	Blacklight Blue
Prevádzkové a elektrické	
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,170 A
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T5

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	29 V	4,5 W

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	42 V	6,0 W

