



Джерело світла для перевірки грошей!

TL Mini Blacklight Blue

Ця мініатюрна лампа TL (діаметр трубки 16 мм) виготовлена з блакитного (темно-блакитного) скла для чорного світла, яке пропускає УФ-А випромінювання, але практично не пропускає видиме світло. Це ідеальне рішення для швидкого виявлення матеріалів, що відбивають ультрафіолет. Ця лампа особливо корисна для тестування, перевірки та аналізу в різних промислових галузях, наприклад у кримінології, філателії та медицині. Крім того, вона застосовується для створення спецефектів в індустрії розваг, наприклад у нічних клубах і театрах.

Переваги

- Швидке виявлення матеріалів, що відображають ультрафіолет
- Створення спеціальних ефектів і особливих світлових тем

Характеристики

- Рівномірний зовнішній конверт

Застосування


- Виявлення та аналіз у текстильній і хімічній промисловості
- Банківська сфера та криміналістика
- Спецефекти в нічних клубах, на дискотеках і в театрах, освітлення вивісок

Попередження та безпека

- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

TL Mini Blacklight Blue

Розміри



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	G5
Світлотехнічні	
Позначення кольору	Blacklight Blue
Експлуатаційні й електричні	
Струм у лампі (ном.)	0,170 A
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	T5

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928000010803	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	29 V	4,5 W

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928000510803	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	42 V	6,0 W

