



Λαμπτήρας φθορισμού μικρού μεγέθους

TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54

Αυτός ο μίνι λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει μικρές διαστάσεις, γεγονός που κάνει δυνατή την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων ενός συστήματος και προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία DC χαμηλής τάσης. Είναι ιδανικός για εφαρμογές σε περιορισμένους χώρους, όπου όμως η απόδοση χρωμάτων και η απόδοση δεν είναι πολλοί σημαντικοί παράγοντες, όπως ο φωτισμός προσανατολισμού, πινακίδων και έκτακτης ανάγκης.

Οφέλη

- Creates atmospheres from warm white to cool daylight

Χαρακτηριστικά

- 16 mm diameter tubes with moderate color rendering

Εφαρμογή

- Ideal for applications where space is limited and color rendering is not important
- Orientation lighting
- Emergency lighting

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54

Versions



LPPR TL-MINI

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,38
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T5
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2,5 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,4 mg

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	58	35 lm/W	130 lm
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	59	43 lm/W	260 lm
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	59	51 lm/W	380 lm
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	59	71 lm/W	835 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος		Κατανάλωση ενέργειας
		λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	29 V	4,5 W
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος		Κατανάλωση ενέργειας
		λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000	
		ώρες	
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh	
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6 kWh	

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000	
		ώρες	
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	8 kWh	
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh	

