



Pienikokoinen loisteputkilamppu

TL Mini perusväri

Tämä TL Miniature -lamppu (putken halkaisija 16mm) on mitoiltaan pieni lamppu, joka mahdollistaa pienikokoisen järjestelmän asennuksen ja käytön matalajännitteisellä tasavirralla. Se on ihanteellinen ahtaissa käyttökohteissa, joissa värintoisto tai tehokkuus ei ole tärkeää. Sopii esimerkiksi suunnanohjaukseen, kyltteihin ja turvavalaistukseen.

Hyödyt

- Useita valon väri vaihtoehtoja

Ominaisuudet

- 16 mm halkaisija ja välttävä värintoisto

Käyttökohteet


- Kohteisiin, joissa tila on rajoitettu ja värintoisto ei tärkeää
- Opastevalaistus
- Häätävalaistuksena

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

TL Mini perusväri

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Valaistuksen tekniset tiedot	
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Värimerkki	Cool White (CW)
Värilämpötila (nim.)	4000 K
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,4 mg

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928000003340	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	58	35 lm/W	130 lm
928000503340	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	59	43 lm/W	260 lm
928001003318	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	59	51 lm/W	380 lm
928001503340	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	59	71 lm/W	835 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928000003340	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	29 V	4,5 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928000503340	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W

