



Kisméretű fénycső

TL Mini Standard Colours

Ez a TL Miniature fénycső (16 mm-es csőátmérő) kisméretű, amely lehetővé teszi a rendszer miniaturizálását, illetve alacsony feszültségű, egyenáramú tápellátás használatát. Olyan körülmények között használható ideálisan, ahol nem áll rendelkezésre sok hely, a színmegjelenítés és a határfok azonban nem a legfontosabb tényező (ilyen például a figyelemfelkeltő világítás és a vészvilágítás).

Előnyök

- Meleg-fehér vagy hideg-fehér hatást hoz létre

Szolgáltatások

- 16 mm átmérőjű fénycsövek mérsékelt színvisszaadással

Alkalmazás

- Ideális olyan alkalmazási területeken, ahol a hely korlátozott, vagy az igényelt világítási szintek alacsonyak
- Tájékoztatósi világítás
- Vészvilágítás

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.


TL Mini Standard Colours

Versions



LPPR TL-MINI

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini EL 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5
Technikai adatok	
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,5 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,4 mg

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX	58	35 lm/W	130 lm
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	59	43 lm/W	260 lm
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/ 10X25BOX	59	51 lm/W	380 lm
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/ 10X25BOX	59	71 lm/W	835 lm

Működtetés és elektronika

TL Mini Standard Colours

		Fényforrás		
Order		árama	Feszültség	
Code	Full Product Name	(névleges)	(névleges)	Teljesítményfelvétel
61568827	TL Mini EL 4W/ 33-640 FAM/ 10X25BOX	0,170 A	29 V	4,5 W
71583827	TL Mini EL 6W/ 33-640 FAM/ 10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W

		Fényforrás		
Order		árama	Feszültség	
Code	Full Product Name	(névleges)	(névleges)	Teljesítményfelvétel
70473327	TL Mini EL 8W/ 33-640 FAM/ 10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W
70475727	TL Mini EL 13W/ 33-640 FAM/ 10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

		Energiafogyasztás kWh/1000
Order Code	Full Product Name	óra
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6 kWh

		Energiafogyasztás kWh/1000
Order Code	Full Product Name	óra
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	8 kWh
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh

