



Lysrør i kompakt størrelse

TL-Mini Standard

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder med begrenset plass, der fargegjengivelse og effektivitet ikke står i fokus, som til orienterings-, skilt- og nødbelysning.

Fordeler

- Skaper atmosfære fra gulhvitt til kjølig dagslys

Funksjoner

- 16 mm lamper med moderat fargegjengivelse

Søknad


- Ideell i bruksområder der plassen er begrenset og fargegjengivelse ikke er viktig
- Orienterings belysning
- nødlys

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

TL-Mini Standard

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Teknisk belysning	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5
Godkjenning og bruksområde	
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
928000003340	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	58	35 lm/W	130 lm
928000503340	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	59	43 lm/W	260 lm
928001003318	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	59	51 lm/W	380 lm
928001503340	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	59	71 lm/W	835 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928000003340	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	29 V	4,5 W
928000503340	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928001003318	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W
928001503340	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
928000003340	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh
928000503340	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t
928001003318	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	8 kWh
928001503340	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh

TL-Mini Standard

