



# Lampă fluorescentă de dimensiuni mici

## TL Mini Culori Standard

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici care permite miniaturizarea sistemului și oferă posibilitatea funcționării prin alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicații cu spațiu limitat, unde redarea culorii și eficacitatea nu sunt factorii cei mai importanți, de exemplu în aplicații de orientare, iluminatul indicatoarelor și iluminat de urgență.

### Beneficii

- Creează o atmosferă variată de la lumină caldă la una rece naturală

### Caracteristici

- Lămpi tubulare de diametru 16 mm și un indice mediu de redare a colorilor

### Cerere

- Ideale pentru aplicații în spații limitate și acolo unde redarea culorilor nu este un factor important
- Iluminat de orientare
- Iluminat de avarie

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


# TL Mini Culori Standard

## Versions



LPPR TL-MINI

## Cote



| Product                            | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX | 16 mm   | 516,9 mm | 524,0 mm | 521,6 mm | 531,1 mm |
| TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX  | 16 mm   | 135,9 mm | 143,0 mm | 140,6 mm | 150,1 mm |
| TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX  | 16 mm   | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |
| TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX  | 16 mm   | 288,3 mm | 295,4 mm | 293,0 mm | 302,5 mm |

| Informații generale                                   |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Baza elementului de fixare                            | G5            |
| Date tehnice lumină                                   |               |
| Coordonată cromatică X (nom.)                         | 0,38          |
| Coordonată cromatică Y (nom.)                         | 0,38          |
| Denumirea culorii                                     | Alb rece (CW) |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)                | 4000 K        |
| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase |               |
| Cu reglarea intensității luminoase                    | Da            |
| Sistem mecanic și carcasă                             |               |
| Formă bec                                             | T5            |
| Aprobare și aplicație                                 |               |
| Conținut de mercur (Hg) (max.)                        | 2,5 mg        |
| Conținut de mercur (Hg) (nom.)                        | 4,4 mg        |

## Date tehnice lumină

| Order Code | Full Product Name                  | Indice de redare a culorilor (IRC) | Randament luminos (nominal) (nom.) | Flux luminos |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 61568827   | TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX  | 58                                 | 35 lm/W                            | 130 lm       |
| 71583827   | TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX  | 59                                 | 43 lm/W                            | 260 lm       |
| 70473327   | TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX  | 59                                 | 51 lm/W                            | 380 lm       |
| 70475727   | TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX | 59                                 | 71 lm/W                            | 835 lm       |

## Funcționare și sistem electric

# TL Mini Culori Standard

| Order Code | Full Product Name                    | Curent<br>lampă<br>(nom.) | Tensiune<br>(nom.) | Consum de<br>curent |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 61568827   | TL Mini EL 4W/33-640<br>FAM/10X25BOX | 0,170 A                   | 29 V               | 4,5 W               |
| 71583827   | TL Mini EL 6W/33-640<br>FAM/10X25BOX | 0,160 A                   | 42 V               | 6,0 W               |

| Order Code | Full Product Name                     | Curent<br>lampă<br>(nom.) | Tensiune<br>(nom.) | Consum de<br>curent |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 70473327   | TL Mini EL 8W/33-640<br>FAM/10X25BOX  | 0,145 A                   | 56 V               | 7,1 W               |
| 70475727   | TL Mini EL 13W/33-640<br>FAM/10X25BOX | 0,170 A                   | 90 V               | 13,1 W              |

## Aprobare și aplicație

| Order Code | Full Product Name                 | Consum de energie kWh/1000 h |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 61568827   | TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX | 5 kWh                        |
| 71583827   | TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX | 6 kWh                        |

| Order Code | Full Product Name                  | Consum de energie kWh/1000 h |
|------------|------------------------------------|------------------------------|
| 70473327   | TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX  | 8 kWh                        |
| 70475727   | TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX | 14 kWh                       |

