



Žiarivka malých rozmerov

TL Mini štandardné farby

Tento svetelný zdroj TL Miniature (priemer trubice 16 mm) má malé rozmery umožňujúce zmenšenie celého systému a ponúka možnosť prevádzky s nízkonapäťovým zdrojom jednosmerného prúdu. Je ideálny v prostrediach s obmedzeným priestorom, kde podanie farieb a účinnosť nie sú najdôležitejšími faktormi, napríklad v oblasti orientačného osvetlenia, osvetlenia nápisov a núdzového osvetlenia.

Výhody

- Vhodné pre osvetľovacie aplikácie v malých priestoroch s nízkymi požiadavkami na úroveň osvetlenia

Vlastnosti

- Žiarivky TL malých rozmerov a s malým svetelným výkonom

Aplikácie


- Osvetlenie hál a schodísk v bytových domoch
- Možnosť zabudovať žiarivky do nábytku, do zrkadiel a do kuchynských liniek
- Svietidlá systému núdzového osvetlenia

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesite ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


TL Mini štandardné farby

Versions



LPPR TL-MINI

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Všeobecné informácie

Pätica	G5
--------	----

Svetelné technické

Chromatická súradnica X (nom.)	0,38
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,38
Označenie farby	Studená biela (CW)

Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
--	--------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky	T5
---------------	----

Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (max.)	2,5 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	4,4 mg

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	58	35 lm/W	130 lm
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	59	43 lm/W	260 lm
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	59	51 lm/W	380 lm
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	59	71 lm/W	835 lm

Prevádzkové a elektrické

TL Mini štandardné farby

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	29 V	4,5 W
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
61568827	TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh
71583827	TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
70473327	TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX	8 kWh
70475727	TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh

