



Lámpara T12 con encendido confiable

TL Rapid Start Standard Colours

La lámpara TL RS (Rapid Start) (diámetro del tubo de 38 mm) tiene un revestimiento externo de silicona. Se presta para situaciones en las que la alta humedad requiere un encendido rápido y estable pero la reproducción cromática no es importante. Las lámparas Rapid Start se pueden encender sin partidor.

Beneficios

- Crear diferentes ambientes entre blanco cálido y luz de día fría
- Encendido rápido y bien definido a bajas temperaturas

Características

- Lámparas RS (Rapid Start) con un revestimiento externo de silicona
- Colores estándares con reproducción de color moderada
- Disponible en diversas denominaciones de color

Aplicaciones

- Se utiliza principalmente en aplicaciones donde la reproducción cromática no es un factor importante.


TL Rapid Start Standard Colours

Versions



LPPR TL-RS G13

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL RS 40W/54-765 1SL/25	40.5 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm

