



Pitkäikäinen T12-lamppu räjähdysvaarallisiin ympäristöihin

TL-X XL

Erittäin pitkäikäisessä TL-X XL -lampussa (putken halkaisija 38 mm) on sisäinen sytytysnauha elektromagneettiseen, ei sytytystä käyttävään käyttöön tai korkeataajuuksiseen, ei esilämmitystä käyttävään käyttöön. Käytettäessä yhdessä erityisen lampunpidimen kanssa, kipinöintivaaraa ei ole sytytyksen aikana. Sopii paloturvallisiin ja erittäin suojattuihin valaisimiin sekä sisä- että ulkokäytössä esimerkiksi petrokemianteollisuudessa, öljynporauslautoilla, kaivoksissa ja muissa ympäristöissä, joissa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja.

Hyödyt

- Erikoiskanta (ja lampunpidin) poistavat kipinöinti-ilmiöt syttymisen yhteydessä
- Pidempi käyttöikä kuin tavallisilla TL-lampuilla

Ominaisuudet

- Mukana sisäinen sytytysnauha elektromagneettiseen, ei sytytystä käyttävään käyttöön tai korkeataajuuksiseen, ei esilämmitystä käyttävään käyttöön
- Fa6-kannassa on pitkä ja paksu nasta, joka vaatii erityisen lampunpidimen

Käyttökohteet

- Räjähdysvaaralliset tilat ja olosuhteet
- (Petro)kemian teollisuus, telakat, kaivokset

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


TL-X XL

Versions



LPPR TL-X

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1 183,5 mm	1 202 mm	1 198,5 mm	1 220,5 mm

Yleistä tietoa

Kanta	FA6
-------	-----

Valaistuksen tekniset tiedot

Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Värimerkki	Cool White (CW)
Värilämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	60

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	T12
-------------------	-----

Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	12 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	12,0 mg

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928037703332	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm
928037903332	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2 300 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

TL-X XL

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928037703332	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928037903332	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	40,0 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
928037703332	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	20 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
928037903332	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40 kWh

