



Seinään asennettava Philips Ledinaire WL060V – jokapäiväisiin valaistustarpeisiin

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Philips Ledinaire wall-mounted -tuoteportfolio tunnetaan laadukkaista yleisvalaisimistaan, jotka voidaan asentaa joko seinään tai kattoon. Nämä erittäin suositut LED-valaisimet tarjoavat korkeaa Philips-laatua erittäin kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavat, energiatehokkaat ja edulliset Ledinaire WL060V wall-mounted -yleisvalaisimet on suunniteltu monenlaisiin sisätilojen käyttökohteisiin, kuten käytäviin ja sisäänkäynteihin. Muotoilultaan nykyaikaisesta mallista on myös saatavilla kaksi koko- ja valovoimavaihtoehtoa, joilla voidaan luoda ulkoasultaan ja käyttötuntumaltaan yhtenäisen vaikutelman kaikkialle.

Hyödyt

- LED säästää energiaa
- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Kilpailukykyinen hinta
- Sopii monenlaisiin käyttökohteisiin sisätiloissa

Ominaisuudet

- Nykyaikainen ja ympäristöön sulautuva muotoilu
- Kaksi valovoima- ja kokovaihtoehtoa: 1100 lm 30 cm ja 1700 lm 35 cm
- Sisäkäyttöön soveltuva IP44-luokitus
- Opaalikupu takaa tasaisen valon
- Lisävarusteena liiketunnistin ja päivänvalotunnistin


Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Käyttökohteet

- Käytävät
- Portaat
- Julkisten tilojen sisäänkäynnit

Mittapiirros

Tuotetiedot



Ledinaire wall-mounted WL060V
PSU

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	– °
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Keilakulma 120°
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP44
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	–20...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	–
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hekkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus	Valovirta
			(nimellinen)	
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1 100 lm
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 100 lm
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	90 lm/W	1 700 lm
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	4000 K	90 lm/W	1 700 lm
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1 700 lm
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 700 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	11 W
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	11 W
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	19 W
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	17 W
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	17 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Upotettu ohjaus
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	Ei	–
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	Ei	–

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Upotettu ohjaus
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	Kyllä	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin

Seinäasennettava Ledinaire WL060V

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Upotettu ohjaus
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	Kyllä	Ohjelmoitava liike- ja valotunnistin

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Upotettu ohjaus
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	Ei	-
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	Ei	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3

