



Philips Ledinaire väggmonterad WL060V – för dina dagliga belysningsbehov.

Ledinaire väggmonterad WL060V

Ledinaire-serien omfattar ett urval av populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver.

Fördelar

- Philips-kvalitet och -driftsäkerhet
- Energibesparande LED belysning
- Passar för många användningsområden
- Konkurrenskraftiga priser

Funktioner

- Modern och diskret design
- Två lumenpaket och storlekar; 1100lm 30cm, 1700lm 35cm
- IP44-klassificering för inomhusanvändning
- Helt transparent kupa som ger homogen ljuseffekt
- Rörelsedetektering och dagsljussensor som tillval

Användning

- Korridorer
- Trapphus
- Offentliga entréer

Ledinaire väggmonterad WL060V


Versions



Ledinaire Wall-mounted-WL060V LED11S

Måttskiss

Produktinformation



Ledinaire wall-mounted WL060V
PSU

Ledinaire väggmonterad WL060V

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	– °
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	Spridningsvinkel 120°
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Styrenheter och dimring	
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP44
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	–
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad	Ljusutbyte (märkvärde)	
		färgtemperatur (Nom)	(nom)	Ljusflöde
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1 100 lm
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 100 lm
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	90 lm/W	1 700 lm
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	4000 K	90 lm/W	1 700 lm
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	100 lm/W	1 700 lm
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 700 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	11 W
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	11 W
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	19 W
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	17 W
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	17 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	Nej	–
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	Nej	–

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	Ja	Programmerbar rörelse- och ljussensor

Ledinaire väggmonterad WL060V

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	Ja	Programmerbar rörelse- och ljussensor

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	Nej	-
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	Nej	-

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401887384	WL060V LED11S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401887484	WL060V LED11S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401883284	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401883384	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3
911401887584	WL060V LED17S/830 PSU II WH	(0.43, 0.40) SDCM≤3
911401887684	WL060V LED17S/840 PSU II WH	(0.38, 0.38) SDCM≤3

