



Nástěnné svítidlo Philips Ledinaire WL070V: pro každodenní osvětlení

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V

Veřejné prostory a prostory s pohybem osob, jako jsou vchody, haly, chodby a schodiště, vyžadují to nejspolehlivější osvětlení. Bezporuchové řešení, kterému můžete svěřit bezpečné a efektivní osvětlení prostor a současně s ním šetřit cennou energii. S osvětlením Philips Ledinaire získáte tohle vše a ještě více. Tato oblíbená řada obsahuje běžně dostupný výběr základních typů LED svítidel, například náš moderní nástěnný model vhodný pro širokou škálu celkového osvětlení. Stejně jako zbytek řady Ledinaire je navržen k dodržení vysokých standardů kvality společnosti Philips a za velmi konkurenceschopnou cenu. Cenově dostupná, spolehlivá a energeticky úsporná volba od předního výrobce LED svítidel.

Výhody

- Volitelné funkce MultiLumen a MultiColorTemp pro zjednodušení výběru produktu
- Kvalita a spolehlivost značky Philips
- Energeticky úsporný LED světelný zdroj
- Odolnost proti vodě a vandalismu
- Montáž na stěnu nebo na strop
- Široká oblast použití

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V

Vlastnosti

- Funkce MultiLumen a MultiColorTemp: dva světelné toky (1 100 lm a 1 700 lm) a tři možnosti teploty chromatičnosti v jednom svítidle (3 000 K, 3 500 K a 4 000 K)
- Moderní, nenápadný design s kryty šroubů
- Vysoká účinnost 100 lm/W
- Vysoká ochrana (IP65 a IK08)
- Volitelná detekce pohybu a čidlo denního světla (MDU)
- Volitelné krokové stmívání pomocí přepínače DIP na 10 % a 25 % (MDU)


Aplikace

- Parkovací garáže
- Vchody
- Chodby
- Schodiště

Varování a bezpečnost

- Nástěnný model svítidla Ledinaire lze využívat v exteriérech budovy, kabeláž musí být vedena vnitřkem, s maximální vzdáleností 10 metrů.

Rozměrové výkresy



Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky	Symetrická
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Řízení a stmívání	
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	−20 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	–
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota	Měrný výkon (jmen.)	
		chromatičnosti (jmen.)	(nom.)	Světelný tok
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	95 lm/W	1 100 lm
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 100 lm
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	95 lm/W	1 700 lm
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 700 lm
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	85 lm/W	1 700 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	11 W	Nevztahuje se
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	11 W	Nevztahuje se
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	17 W	Nevztahuje se

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	17 W	Nevztahuje se
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)

Řízení a stmívání

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	Ne	-
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	Ne	-
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Ne	-
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	Ne	-

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	Ano	Programovatelný pohybový a světelný senzor

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
52269599	WL070V LED17S/840 PSU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

