



Ledinaire wandlamp WL070V: voor je dagelijkse verlichting.

Philips Ledinaire wandmontage WL070V

Openbare ruimtes en doorgangsruidtes zoals parkeergarages, kantoren, ingangen, gangen en trappenhuizen hebben de meest betrouwbare verlichting nodig. Met Philips Ledinaire krijg je superieure betrouwbareheid en nog veel meer. Dit populaire assortiment omvat een selectie van essentiële typen LED-armaturen die je zo kunt kopen. Kies bijvoorbeeld voor het Ledinaire model voor wandmontage, WL070V dat geschikt is voor uiteenlopende algemene verlichtingstoepassingen. En net zoals de rest van het Ledinaire-assortiment is het ontworpen volgens strenge kwaliteitsnormen van Philips en aantrekkelijk geprijsd. Een betaalbare, betrouwbare en energiezuinige optie voor wandmontage, van het toonaangevende merk op het gebied van LED. Daarnaast bieden de functies MultiLumen en MultiColorTemp keuze uit twee lichtopbrengsten en drie kleurtemperaturen in één armatuur. Dit maakt het eenvoudig om het juiste product te selecteren, geeft je de flexibiliteit om ter plaatse in te spelen op de voorkeuren van de klant en zorgt ervoor dat je minder productcodes op voorraad hoeft te houden.

Voordelen

- De opties MultiLumen en MultiColorTemp vereenvoudigen de productselectie
- Kwaliteit en betrouwbareheid van Philips
- Energiebesparende LED
- Waterdicht en vandalisniebestendig
- Wand- of plafondmontage
- Breed scala aan toepassingen

Philips Ledinaire wandmontage WL070V

Kenmerken

- MultiLumen en MultiColorTemp: twee lichtopbrengsten (1100 lm - 1700 lm) en drie kleurtemperaturen in één armatuur (3000K - 3500K - 4000K)
- Modern, discreet ontwerp met een schroefkap
- Zeer efficiënte oplossing met 100 lm/W
- Hoge bescherming (IP65 en IK08)
- Optionele bewegingsdetectie- en daglichtsensor (MDU)
- Optioneel stapsgewijs dimmen met dipswitch op 10% en 25% (MDU)

Toepassing

- Parkeergarages
- Ingangen
- Gangen
- Trappenhuizen

Waarschuwingen en veiligheid


- Het Ledinaire wandmontage armatuur WL070V kan buiten worden gebruikt, maar alleen wanneer alle kabels aan de binnenkant van een gebouw worden aangelegd over een maximale afstand van 10 meter.
- Voor uitvoeringen met bewegingsdetector (MDU):
- Sensordekking kan variëren tussen binnen- en buitentoepassingen.
- Een sterke wind en regen kunnen de sensor activeren als er geen muur of dak in de omgeving is.
- Elke trilling of beweging kan de sensor activeren. Zorg ervoor dat de sensor zich op een geschikte afstand van dit soort doorlopende signalen bevindt.

Versions



Ledinaire Wall-mounted WL070V

Maatschets



Philips Ledinaire wandmontage WL070V

