



Svietidlo Philips Ledinaire WL070V s montážou na stenu: na každodenné osvetlenie.

Panel Ledinaire WL070V montovaný na stenu

Verejné priestory a priestory s pohybom osôb – najmä garáže, kancelárie, vchody, chodby či schodiská – vyžadujú najspoľahlivejšie riešenia osvetlenia. Philips Ledinaire vám ponúka vynikajúcu spoľahlivosť a oveľa viac. Tento obľúbený rad obsahuje rôzne základné sériové LED svietidlá – napríklad moderný nástenný model Ledinaire WL070V, ktorý je vhodný na širokú škálu všeobecných uplatnení. Rovnako ako zvyšok radu Ledinaire je navrhnutý podľa vysokých štandardov kvality spoločnosti Philips a je k dispozícii za veľmi výhodnú cenu. Ide o cenovo dostupnú, spoľahlivú a energeticky účinnú voľbu na nástennú montáž od popredného výrobcu LED svietidiel. Funkcie MultiLumen a MultiColorTemp ponúkajú výber z dvoch svetelných tokov a troch teplôt chromatickosti v jednom svietidle. Vďaka tomu si môžete ľahšie vybrať správny produkt a flexibilne reagovať na preferencie zákazníkov priamo na mieste, preto vám stačí naskladniť menej produktových položiek.

Panel Ledinaire WL070V montovaný na stenu

Výhody

- Voliteľné funkcie MultiLumen a MultiColorTemp na zjednodušenie výberu produktu
- Kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- Energeticky úsporný LED svetelný zdroj
- Odolné voči vode a vandalizmu
- Montáž na stenu alebo na strop
- Rôzne možnosti použitia

Vlastnosti

- Funkcia MultiLumen a MultiColorTemp: dva svetelné výkony (1 100 lm – 1 700 lm) a tri možnosti teploty chromatickosti v jednom svietidle (3 000 K – 3 500 K – 4 000 K)
- Moderný, nenápadný dizajn s krytmi skrutiiek
- Vysoká účinnosť s hodnotou 100 lm/W
- Vysoký stupeň ochrany (IP65 a IK08)
- Voliteľná detekcia pohybu a snímač denného svetla (MDU)
- Voliteľné krokové stmievanie pomocou prepínača DIP v 10 % a 25 % krokoch (MDU)


Aplikácie

- Parkovacie garáže
- Vstupy
- Chodby
- Schodiská

Varovanie a ochrana

- Model prisadeného svietidla Ledinaire WL070V možno využívať v exteriéri, no len v prípade, keď všetka kabeláž s maximálnou dĺžkou 10 metrov vedie vnútri budovy.
- Pre verzie MDU (Motion Detection Unit):
- Pokrytie snímačom sa môže líšiť pri použití v interiéri a exteriéri.
- Silný vietor a dážď môžu aktivovať snímač, ak sa v okolí nenachádzajú steny, strecha a pod.
- Snímač môžu aktivovať akékoľvek vibrácie alebo pohyb. Uistite sa, že je snímač vo vhodnej vzdialenosti od takého nepretržitého signálu.

Rozmerový obrázok



Panel Ledinaire WL070V montovaný na stenu

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka

Svetelné technické

Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	>80
Typ optiky	Symetrická

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz

Ovládanie a stmievanie

Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
-----------------------------	--------------------------------

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP65

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	−20 až +40 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	–
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	1,6

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
----------------------------	--------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	95 lm/W	1 100 lm
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	100 lm/W	1 100 lm
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	95 lm/W	1 700 lm
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	85 lm/W	1 700 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	11 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	11 W	Nevzťahuje sa na zariadenie
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	17 W	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	19 W	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)

Panel Ledinaire WL070V montovaný na stenu

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Vstavané riadenie
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	Nie	-
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	Nie	-
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	Nie	-

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Vstavané riadenie
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	Áno	Programovateľný pohybový a svetelný snímač

Počiatkový výkon (súlady s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
52266499	WL070V LED11S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5
52267199	WL070V LED11S/840 PSU II WH	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
52268899	WL070V LED17S/830 PSU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5
52270199	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

