



Nástěnné svítidlo Philips Ledinaire – každodenní osvětlení, snadná instalace a spolehlivý výkon

Nástěnné svítidlo Ledinaire gen2

Nástěnná svítidla Philips Ledinaire All-in umožní upgradovat vaši světelnou instalaci. Tato nástěnná svítidla nabízejí výjimečnou flexibilitu použití a instalace. Funkce All-in dává na výběr ze tří různých hodnot světelného toku a tří teplot chromatičnosti v jediném svítidle. Při instalaci tak lze svítidlo snadno přizpůsobit místním nárokům na použití. A díky snadnému procesu instalace jsou perfektní volbou pro jakýkoli prostor, ať už jste instalatér, který hledá bezproblémové řešení, nebo majitel firmy, který chce snížit náklady na energii. Volitelné integrované čidlo umožňuje ušetřit ještě více energie, protože v době nepřítomnosti nebo při dostatečném denním světle na místě použití se aktivuje spínač regulace a zeslabí svítidlo. Vyzkoušejte výhody snadné instalace, vysoké účinnosti a všestranného osvětlení s nástěnným osvětlením Ledinaire.

Výhody

- Kvalita a spolehlivost značky Philips
- Pokrývá vnitřní i venkovní aplikace
- Součástí dodávky standardně funkce All-in (různé světelné toky a různé teploty chromatičnosti)
- Možnost nastavení scény na místě v závislosti na aplikaci
- Vysoká energetická účinnost a úspory díky integrovaným ovládacím prvkům
- Flexibilní instalace s volitelnými kabelovými vstupy
- Nenápadný design

Nástěnné svítidlo Ledinaire gen2

Vlastnosti

- WL070V: vysoké krytí IP65/IK08, jedna velikost (ø300 mm)
- WL070V: multi-lumen (1100lm-1700lm) a multi-CCT (3000K-4000K-6000K)
- WL060V: bezrámečkový dekorativní design, IP44, dvě velikosti (ø 300 mm a ø350 mm)
- WL060V: multi-lumen (1100lm-1700lm-2200lm) a multi-CCT (3000K-4000K)
- Měrný výkon až 105lm/W
- Standardně možné prodrátování
- Volitelný integrovaný senzor přítomnosti a denního světla (MDU)
- Součástí je rám pro skrytí šroubů (WL070V)
- Možnost černého rámu

Aplikace


- Kanceláře
- Parkovací garáže
- Chodby
- Schodiště

Versions

Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V All-in



Rozměrové výkresy



WL070 D300

Nástěnné svítidlo Ledinaire gen2

Detaily o výrobku



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view

Nástěnné svítidlo Ledinaire gen2

Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka

Světelně technické

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Index podání barev (CRI)	80
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105 lm/W
Světelný tok	1 150 lm
Typ optiky	Opálové provedení

Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Spotřeba energie	17 W

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá, RAL 9003
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP65

Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty	-20 °C až 40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	1

Počáteční parametry (podle IEC)

Počáteční chromatičnost	(0.40,0.40) SDCM<5
Tolerance světelného toku	+/-10%

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vhodné pro náhodné spínání
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Ne
76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Ano

Nástěnné svítidlo Ledinaire gen2

