



Seinäasennettava Philips Ledinaire – luotettava, suorituskykyinen ja helposti asennettava valaisin yleisvalaistuskohteisii n.

Ledinaire Wall-mounted gen2

Päivitä valaistus seinäasennettavalla Philips Ledinaire All-in -valaisimella, joka sopii lukuisiin eri käyttökohteisiin. All-in-ominaisuus tarjoaa jopa kolme valovirtavaihtoehtoa ja kolme värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Asentajat voivat helposti valita valovirran ja värilämpötilan käyttötarpeen mukaan paikan päällä. Energiatehokas Ledinaire All-in on helppo asentaa. Integroidut sensorit mahdollistavat entistä isommat energiansäästöt – valaistusta voidaan himmentää sensoridatan mukaan silloin, kun huone on tyhjä tai kun siellä on riittävästi päivänvaloa.

Ledinaire Wall-mounted gen2

Hyödyt

- Taattua Philips-laatua
- Sopii monenlaisiin käyttökohteisiin sisä- ja ulkokäyttöön
- All-in vakiona (multi-lumen & multi-CCT)
- Valaistusasetus voidaan valita paikan päällä käyttökohteen mukaan
- Korkea energiatehokkuus ja mahdollisuus säätää valovirtaa ja värilämpötilaa
- Asennus on helppoa ja onnistuu kätevästi eri kaapeliläpivienneillä


Ominaisuudet

- WL070V: korkea suojausluokka IP65/IK08, yksi koko (ø 300 mm)
- WL070V: multi-lumen (1 100 / 1 700 lm) ja multi-CCT (3 000 / 4 000 / 6 000 K)
- WL060V: tyylikäs versio ilman kehystä, IP44, kaksi kokoa (ø 300 mm ja ø 350 mm)
- WL060V: multi-lumen (1 100 / 1 700 / 2 200 lm) ja multi-CCT (3 000 / 4 000 K)
- Valotehokkuus jopa 105 lm/W
- Läpijohtosmahdollisuus vakiona
- Lisävarusteena saatavilla integroitu läsnäolo- ja päivänvalotunnistin (MDU)
- Mukana kehys, jolla saa ruuvit piiloon (WL070V)
- Musta kehysvaihtoehto

Käyttökohteet

- Toimistot
- Pysäköintihallit
- Käytävät
- Portaat

Mittapiirros



WL060 D350

Tuotetiedot



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D350 side view

Ledinaire Wall-mounted gen2


Tuotetiedot




Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V

Ledinaire Wall-mounted gen2

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värilämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valotehokkuus (nimellinen)	100 lm/W
Valovirta	1 100 lm
Optiikan tyyppi	Symmetrinen 110°
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Virrankulutus	22 W
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen RAL 9003
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Suojausluokan koodi	IP44
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	–20...40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	–
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.40,0.40) SDCM<5
Valovirran toleranssi	+/-10%

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Ei
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Kyllä (koskee läsnäolon/liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401846687	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
911401846787	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350	Kyllä

Ledinaire Wall-mounted gen2

