



Falra szerelhető Philips Ledinaire – A mindennapi világítási feladatokhoz; könnyen felszerelhető és a megbízható teljesítményt nyújt.

Falra szerelt Ledinaire gen2

Korszerűsítse világítástechnikai rendszerét az univerzális, falra szerelhető Philips Ledinaire lámpatestekkel. Ezek a falra szerelhető lámpatestek az alkalmazási területek és a felszerelés tekintetében is kivételes rugalmasságot biztosítanak. Az univerzális funkció egyetlen lámpatestben akár három fényáramcsomagot és három színhőmérséklet-beállítást kínál. A szerelők a lámpatesteket egyszerűen az alkalmazási terület igényeihez igazíthatják a helyszínen. Az egyszerű felszerelési folyamat pedig minden vonatkozásban tökéletes választássá teszi ezeket a lámpatesteket a problémamentes megoldást kereső szerelők és az energiaköltségek csökkentésére törekvő üzlettulajdonosok számára egyaránt. A választható beépített érzékelők további energiamegtakarítást tesznek lehetővé a DIP-kapcsolós szabályozási lehetőségeknek köszönhetően, akkor is, amikor senki sincs a lámpatest közelében, és akkor is, amikor a nappali fény elegendő megvilágítást biztosít az adott alkalmazási területen. Tapasztalja meg az egyszerű telepítés, a nagy hatékonyság és a sokoldalú világítás előnyeit a falra szerelhető Ledinaire segítségével.

Falra szerelt Ledinaire gen2

Előnyök

- Philips-minőség és -megbízhatóság
- Beltéri és kültéri alkalmazási területek esetében egyaránt használható
- All-in alapkivitelben (multilumen és több CCT)
- Jelenetbeállítási lehetőség a helyszínen az alkalmazástól függően
- Kiemelkedő energiatakarékosság és energiamegtakarítás a beépített vezérlőknek köszönhetően
- Rugalmas telepítés a kábelbevezetési lehetőségekkel
- Diszkrét forma


Szolgáltatások

- WL070V: magas védettség IP65/IK08, egy méret (ø300mm)
- WL070V: többféle fényerő (1100 lm – 1700 lm) és több korrelált színhőmérséklet (3000 K – 4000 K – 6000 K)
- WL060V: keret nélküli dekoratív kialakítás, IP44, két méret (ø300mm és ø350mm)
- WL060V: többféle fényerő (1100 lm – 1700 lm – 2200 lm) és több korrelált színhőmérséklet (3000 K – 4000 K)
- Hatásfok: akár 105 lm/W
- Alapkivitelben átmenő vezetékezés lehetséges
- Választható beépített jelenlét- és nappalifény-érzékelő (MDU)
- Mellékelt keret a csavarok elrejtéséhez (WL070V)
- Választható fekete keret

Alkalmazás

- Irodák
- Parkolóházak
- Folyosók
- Lépcsőházak

Méretezett rajza



WL070 D3000

Falra szerelt Ledinaire gen2

Termék részletei



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view

Falra szerelt Ledinaire gen2

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	105 lm/W
Fényáram	1 150 lm
Az optika típusa	Opál
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Teljesítményfelvétel	17 W
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér – RAL 9003
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 40 °C között
CE jelölés	Igen
ENEC jel	–
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.40,0.40) SDCM<5
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Véletlenszerű váltásra alkalmas
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Nem
76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Igen

Falra szerelt Ledinaire gen2

