



# Nástenné svietidlo Philips Ledinaire – každodenné osvetlenie, jednoduchá montáž a spoľahlivý výkon

## Svietidlo Ledinaire gen2 na montáž na stenu

Nástenné svietidlá Philips Ledinaire All-in umožnia modernizovať vašu svetelnú inštaláciu. Tieto nástenné svietidlá ponúkajú výnimočnú flexibilitu použitia a inštalácie. Funkcia All-in dáva na výber z troch rôznych hodnôt svetelného toku a troch teplôt chromatickosti v jedinom svietidle. Pri montáži možno svietidlo ľahko prispôsobiť miestnym nárokom na použitie. A jednoduchý proces inštalácie z nich robí ideálnu voľbu pre akýkoľvek priestor, či už ste inštalatér, ktorý hľadá bezproblémové riešenie, alebo majiteľ firmy, ktorý chce znížiť náklady na energiu. Voliteľný integrovaný snímač umožňuje ušetriť ešte viac energie, pretože sa v čase neprítomnosti alebo pri dostatočnom dennom svetle na mieste použitia aktivuje spínač regulácie stlmí osvetlenie. Vychutnajte si výhody nenáročnej inštalácie, vysokej účinnosti a všestranného osvetlenia s nástenným svietidlom Ledinaire.

## Svietidlo Ledinaire gen2 na montáž na stenu

### Výhody

- Kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- Vhodné na použitie v interiéri a exteriéri
- Súčasťou dodávky sú štandardne funkcie All-in (rôzne svetelné toky a rôzne teploty chromatickosti)
- Možnosť nastavenia scény na mieste v závislosti od aplikácie
- Vysoká energetická účinnosť a úspora vďaka zabudovaným ovládacím prvkom
- Flexibilita inštalácie s možnosťami káblového vstupu
- Nerušivý dizajn


### Vlastnosti

- WL070V: vysoké krytie IP65/IK08, jedna veľkosť (ø300 mm)
- WL070V: multi-lumen (1100lm-1700lm) a multi-CCT (3000K-4000K-6000K)
- WL060V: bezrámový dekoratívny dizajn, IP44, dve veľkosti (ø300 mm a ø350 mm)
- WL060V: multi-lumen (1100lm-1700lm-2200lm) a multi-CCT (3000K-4000K)
- Účinnosť až 105lm/W
- Štandardne možné priebežné prekáblovanie
- Voliteľný integrovaný senzor prítomnosti a denného svetla (MDU)
- Vráťane rámu na skrytie skrutiiek (WL070V)
- Možnosť čierneho rámu

### Aplikácie

- Kancelárie
- Parkovacie garáže
- Chodby
- Schodiská

### Rozmerový obrázok



WL070 D300

## Svietidlo Ledinaire gen2 na montáž na stenu

### Podrobnosti o produkte



Ledinaire wall-mounted gen2  
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2  
WL070V top view



Ledinaire wall-mounted gen2  
WL070V back view

## Svietidlo Ledinaire gen2 na montáž na stenu

### Všeobecné informácie

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Vrátane napájača            | Áno        |
| Počet jednotiek predradníka | 1 jednotka |

### Svetelné technické

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Náhradná teplota chromatickosti (nom.) | 3000 K   |
| Index podania farieb (CRI)             | 80       |
| Merný výkon (menovitý) (nom.)          | 105 lm/W |
| Svetelný tok                           | 1 150 lm |
| Typ optiky                             | Opálové  |

### Prevádzkové a elektrické

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Trieda ochrany IEC | Bezpečnostná trieda II |
| Vstupné napätie    | 220 až 240 V           |
| Sieťová frekvencia | 50 or 60 Hz            |
| Spotreba           | 17 W                   |

### Mechanické časti a teleso

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Farba telesa                     | Biela RAL 9003 |
| Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK08           |
| Krytie IP                        | IP65           |

### Schválenie a použitie

|                                                                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rozsah okolitých teplôt                                              | -20 °C až 40 °C                        |
| Značka CE                                                            | Áno                                    |
| Značka ENEC                                                          | -                                      |
| Značka horľavosti                                                    | Na montáž na bežne horľavých povrchoch |
| Požiarna odolnosť                                                    | Teplota 850 °C, trvanie 30 s           |
| Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3 | 1                                      |

### Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Počiatočná chromatickosť   | (0.40,0.40)<br>SDCM<5 |
| Tolerancia svetelného toku | +/-10%                |

### Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name                      | Vhodné pre náhodné prepínanie                                    |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 76746199   | WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU     | Nie                                                              |
| 76747899   | WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU | Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla) |

### Ovládanie a stmievanie

| Order Code | Full Product Name                  | Stmievateľné |
|------------|------------------------------------|--------------|
| 76746199   | WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU | Nie          |

| Order Code | Full Product Name                      | Stmievateľné |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| 76747899   | WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU | Áno          |

## Svietidlo Ledinaire gen2 na montáž na stenu

