



Philips Ledinaire duvara monte; günlük aydınlatma işleriniz için zahmetsiz kurulum ve güvenilir performans.

Ledinaire Duvara monte 2nci jenerasyon

Philips Ledinaire duvara monte hepsi bir arada ile aydınlatmanızı yükseltin. Duvara monte edilen bu armatürler, uygulama ve montajda olağanüstü esneklik sunar. Hepsi bir arada özelliği, tek bir aydınlatma armatüründe üç lümen paketi ve üç renk sıcaklığı seçeneği sunar. Montajcılar, armatürü sahadaki uygulama ihtiyacına göre kolayca yerleştirebilirler. Kolay kurulum süreci, ister zahmetsiz bir çözüm arayan bir kurulumcu olun, ister enerji maliyetlerini düşürmek isteyen bir işletme sahibi olun, onları her türlü alan için mükemmel bir seçim haline getirir. Entegre sensör seçenekleri, uygulamada gün ışığı yokken ve yeterli gün ışığı varken dip anahtar ile dim etme seçenekleriyle daha fazla enerji tasarrufuna olanak tanır. Ledinaire duvar tipi armatürlerle zahmetsiz kurulumun, yüksek verimliliğin ve çok yönlü aydınlatmanın avantajlarını yaşayın.

Ledinaire Duvara monte 2nci jenerasyon

Faydaları

- Philips kalitesi ve güvenilirliği
- İç mekan ve dış mekan uygulamalarını kapsar
- Standart olarak hepsi bir arada (çoklu lümen ve çoklu CCT)
- Uygulamaya bağlı olarak sahada aydınlatma senaryosu ayarlama olanağı
- Gömülü kontrollerle yüksek enerji verimliliği ve tasarrufu
- Kablo giriş seçenekleriyle kurulum esnekliği
- Dikkat çekmeyen tasarım


Özellikler

- WL070V: yüksek koruma IP65/IK08, tek boyut (ø300mm)
- WL070V: çoklu lümen (1100 lm-1700 lm) ve çoklu CCT (3000 K-4000 K-6000 K)
- WL060V: çerçevesiz dekoratif tasarım, IP44, iki boyut (ø300mm ve ø350mm)
- WL060V: çoklu lümen (1100 lm-1700 lm-2200 lm) ve çoklu CCT (3000 K-4000 K)
- 105 lm/W'a varan verim
- Standart olarak dahili kablolama mümkündür
- İsteğe bağlı entegre durum ve gün ışığı sensörü (MDU)
- Vidaları gizlemek için çerçeve dahildir (WL070V)
- Siyah çerçeve seçeneği

Uygulama

- Ofisler
- Garajlar
- Koridorlar
- Merdiven boşlukları

Boyutlu çizim



WL070 D3000

Ledinaire Duvara monte 2nci jenerasyon

ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view

Ledinaire Duvara monte 2nci jenerasyon

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	105 lm/W
Işık Akısı	1.150 lm
Optik sistem türü	Opal

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	17 W

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz, RAL 9003
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 40 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.40,0.40) SDCM<5
Işık akısı toleransı	+/-10%

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Rastgele anahtara uygun
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Hayır
76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Evet (varlık/hareket algılama ve gün ışığından yararlanma ile ilgilidir)

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	Hayır	76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Evet

Ledinaire Duvara monte 2nci jenerasyon

