



Настінне кріплення **Philips Ledinaire** – для повсякденного освітлення, легкого встановлення та надійної роботи.

Настінні світильники Ledinaire 2-го покоління

Створіть незабутнє освітлення за допомогою настінних світильників Philips Ledinaire із функцією All-in. Ці настінні світильники пропонують виняткову гнучкість застосування та встановлення. Функція All-in забезпечує до трьох пакетів люменів і трьох параметрів колірної температури в одному світильнику. Монтажники можуть легко встановити світильник відповідно до потреб застосування на місці. А легкий процес встановлення робить їх ідеальним вибором для будь-якого приміщення, будь то інсталятор, який шукає безпроблемне рішення, чи власник бізнесу, який прагне зменшити витрати на енергію. Інтегровані сенсорні датчики дають змогу заощаджувати ще більше електроенергії завдяки DIP-перемикачам, які зменшують яскравість освітлення, коли достатньо денного світла або поруч немає людей. Спробуйте настінні світильники Ledinaire і насолоджуйтеся перевагами універсального й вискоєфективного освітлення, яке легко встановити.

Настінні світильники Ledinaire 2-го покоління

Переваги

- Якість і надійність Philips
- Охоплює застосування всередині і на вулиці
- Стандартна функція All-in (кілька варіантів світлових потоків і колірної температури)
- Можливість налаштування сцени на місці залежно від застосування
- Висока енергоефективність і економія завдяки вбудованим елементам керування
- Гнучкість встановлення з можливістю введення кабелю
- Ненав'язливий дизайн

Характеристики

- WLO70V: високий рівень захисту IP65/IK08, один розмір (Ø300 мм)
- WLO70V: мульти-люмен (1100–1700 лм) і мульти-ССТ (3000К–4000К–6000К)
- WLO60V: безрамне декоративне оформлення, IP44, два розміри (Ø300 мм і Ø350 мм)
- WLO60V: мульти-люмен (1100–1700–2200 лм) і мульти-ССТ (3000К–4000К)
- Ефективність до 105 лм/Вт
- Стандартно можлива наскрізна проводка
- Додатковий вбудований датчик присутності та денного світла (MDU)
- Рамка в комплекті, щоб приховати гвинти (WLO70V)
- Чорний варіант рамки

Застосування


- Офіси
- Криті автостоянки
- Коридори
- Марші

Версії




Настінні світильники Ledinaire 2-го покоління

Розміри



WL060 D300




WL070 D300

Деталі по продукції



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300 side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V side view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V top view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V D300 back view

Настінні світильники Ledinaire 2-го покоління


Деталі по продукції



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V



Ledinaire wall-mounted gen2
WL070V back view



Ledinaire wall-mounted gen2
WL060V

Настінні світильники Ledinaire 2-го покоління

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	3000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Білий (RAL 9003)
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20°C до +40°C
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	(0.40,0.40) SDCM<5
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловіддача		Тип оптичного пристрою
		(номінальна) (ном.)	Світловий потік	
911401846187	WL070V gen2 11_17S/ 830_840_860 PSU MDU	105 lm/W	1 150 lm	Матово-білий
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	95 lm/W	1 045 lm	Симетричний 110°

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
911401846187	WL070V gen2 11_17S/ 830_840_860 PSU MDU	17 W	Так (виявляє присутність/рух і використовує денне світло)

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	11 W	Hi

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Так

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Hi

Механічні деталі й корпус

Настінні світильники Ledinaire 2-го покоління

Order Code	Full Product Name	Код захисту від механічного впливу	Код захисту від проникнення
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	IK08	IP65

Order Code	Full Product Name	Код захисту від механічного впливу	Код захисту від проникнення
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	IK03	IP44

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Випробування на займання
911401846187	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	Температура 850 °C, тривалість 30 с

Order Code	Full Product Name	Випробування на займання
911401846287	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	Температура 650 °C, тривалість 30 с

