



# CoreLine Wall-mounted – pro každý projekt, kde na světle opravdu záleží, jasná volba pro LED

## CoreLine Wall-mounted

Nástěnná svítidla CoreLine skvěle ukazují přednosti řady CoreLine – jsou inovativní, vysoce kvalitní a jejich montáž je snadná. Je to přisazené svítidlo kruhového tvaru vhodné pro montáže na strop i stěnu. Lze ho snadno použít v prostorech s pohybem osob, jako jsou chodby a schodiště. Moderní nenápadný design v kombinaci s homogenním vyzařováním světla zaručují, že svítidlo působí vhodně ve většině architektur. Montáž CoreLine WL140V je rychlá a jednoduchá díky zasunovacím konektorům. V této řadě jsou k dispozici také svítidla kompatibilní se systémem InterAct s integrovanými prvky bezdrátové komunikace, která lze používat s bránami, senzory a softwarem InterAct.

### Výhody

- Snadná instalace díky nástrčným svorkovnicím a možnosti smyčkování
- Tenký a nenápadný design v černé nebo šedé barvě, k dispozici příslušenství
- Poskytuje vhodný zrakový komfort pro různé aplikace
- Verze s přepínáním chromatičnosti světla a velikosti světelného toku pro různé použití
- Přímá náhrada tradičních nástěnných svítidel

## CoreLine Wall-mounted


### Vlastnosti

- Tři světelné toky a dva odstíny bílého světla pro různé typy aplikací
- Standardně odolné proti vodě a vandalismu
- Volitelné verze DALI kompatibilní se ss napájením a pro bezdrátovou integraci do systému Interact
- Snadná montáž pomocí zasunovacích konektorů a možnost smyčkování
- Volitelný půlměsíkový kryt pro dekorativní účely
- Volitelné nouzové osvětlení (včetně samotestování)
- Volitelný detektor pohybu s detekcí denního světla, regulací a seskupovací funkcí s MDU

### Aplikace

- Chodby
- Schodiště
- Vstupní prostory
- Koupelny
- Bezpečnostní osvětlení v exteriéru

### Rozměrové výkresy



### Detaily o výrobku



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Rim Grey

# CoreLine Wall-mounted

## Detaily o výrobku



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted White with Half-  
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted Grey with Half-  
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V  
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted Switchable Lumen  
& CCT

## CoreLine Wall-mounted

### Detaily o výrobku



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V  
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V  
Top View

CoreLine Wall-mounted

| Obecné informace                      |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Včetně předřadníku                    | Ano                      |
| Počet předřadниковých jednotek        | 1 jednotka               |
| Světelně technické                    |                          |
| Index podání barev (CRI)              | >80                      |
| Typ optiky                            | Symetrická               |
| Provozní a elektrické                 |                          |
| Třída ochrany IEC                     | Bezpečnostní<br>třída II |
| Vstupní napětí                        | 220-240 V                |
| Frekvence sítě                        | 50 or 60 Hz              |
| Mechanické a materiály                |                          |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK10                     |
| Kód ochrany proti vniknutí            | IP65                     |
| Certifikace a použití                 |                          |
| Značka CE                             | Ano                      |
| Počáteční parametry (podle IEC)       |                          |
| Tolerance světelného toku             | +/-10%                   |

Obecné informace

| Order Code | Full Product Name                       | Vyměnitelný světelný zdroj |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH     | Ano                        |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH     | Ano                        |
| 30713299   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH     | -                          |
| 30714999   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH | -                          |
| 30715699   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH | -                          |
| 30716399   | WL140V 40S/827_830_840 PSED WH          | -                          |
| 30717099   | WL140V 40S/827_830_840 WIA WH           | -                          |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH               | Ne                         |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH               | Ne                         |
| 97860000   | WL140V LED20S/830 WIA WH                | Ne                         |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH                | Ne                         |
| 97862400   | WL140V LED34S/830 WIA WH                | Ne                         |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH                | Ne                         |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH          | Ne                         |
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH          | Ne                         |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH          | Ne                         |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH          | Ne                         |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH          | Ne                         |
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH       | Ne                         |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH           | Ne                         |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH           | Ne                         |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH           | Ne                         |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH           | Ne                         |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH                | Ano                        |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH                | Ano                        |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH                | Ano                        |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH                | Ano                        |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH            | Ano                        |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH            | Ano                        |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH            | Ano                        |

Světelně technické (1/2)

|               |                                               |                                       | Vyzařovací<br>úhel<br>světelného<br>zdroje | Náhradní<br>teplota<br>chromatičnosti<br>(jmen.) | Měrný<br>výkon<br>(jmen.)<br>(nom.) |               |                                                   |                                       | Vyzařovací<br>úhel<br>světelného<br>zdroje | Náhradní<br>teplota<br>chromatičnosti<br>(jmen.) | Měrný<br>výkon<br>(jmen.)<br>(nom.) |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Order<br>Code | Full Product<br>Name                          | Typ All-in                            |                                            |                                                  |                                     | Order<br>Code | Full Product<br>Name                              | Typ All-in                            |                                            |                                                  |                                     |
| 52879699      | WL140V<br>LED12_20S/<br>827_830_840<br>PSU WH | All-in, Multi<br>Lumen                | 120 stupňů                                 | 2700 K                                           | 100<br>lm/W                         | 30714999      | WL140V<br>14_24_40S/<br>827_830_840<br>PSU MDU WH | All-in, Multi<br>Color<br>Temperature | -                                          | 2700 K                                           | 135<br>lm/W                         |
| 52880299      | WL140V<br>LED20_34S/<br>827_830_840<br>PSU WH | All-in, Multi<br>Lumen                | 120 stupňů                                 | 2700 K                                           | 100<br>lm/W                         | 30715699      | WL140V<br>14_24_40S/<br>827_830_840<br>PSR MDU WH | All-in, Multi<br>Color<br>Temperature | -                                          | 2700 K                                           | 135<br>lm/W                         |
| 30713299      | WL140V<br>14_24_40S/<br>827_830_840<br>PSU WH | All-in, Multi<br>Color<br>Temperature | -                                          | 2700 K                                           | 140<br>lm/W                         | 30716399      | WL140V 40S/<br>827_830_840<br>PSED WH             | All-in, Multi<br>Color<br>Temperature | -                                          | 2700 K                                           | 140<br>lm/W                         |

CoreLine Wall-mounted

| Order Code | Full Product Name              | Typ All-in                      | Vyzařovací úhel světelného zdroje | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | Měrný výkon (jmen.) (nom.) |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 30717099   | WL140V 40S/827_830_840 WIA WH  | All-in, Multi Color Temperature | -                                 | 2700 K                                  | 140 lm/W                   |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH      | -                               | 120 stupňů                        | 4000 K                                  | 100 lm/W                   |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH      | -                               | 120 stupňů                        | 4000 K                                  | 95 lm/W                    |
| 97860000   | WL140V LED20S/830 WIA WH       | -                               | 120 stupňů                        | 3000 K                                  | 95 lm/W                    |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH       | -                               | 120 stupňů                        | 4000 K                                  | 100 lm/W                   |
| 97862400   | WL140V LED34S/830 WIA WH       | -                               | 120 stupňů                        | 3000 K                                  | 94 lm/W                    |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH       | -                               | 120 stupňů                        | 4000 K                                  | 95 lm/W                    |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH | -                               | 120 stupňů                        | 3000 K                                  | 72 lm/W                    |
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH | -                               | 120 stupňů                        | 3000 K                                  | 84 lm/W                    |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH | -                               | 120 stupňů                        | 4000 K                                  | 88 lm/W                    |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH | -                               | 120 stupňů                        | 3000 K                                  | 87 lm/W                    |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH | -                               | 120 stupňů                        | 4000 K                                  | 88 lm/W                    |
| 97875400   | WL140V LED34S/840              | -                               | 120 stupňů                        | 4000 K                                  | 80 lm/W                    |

Světelně technické (2/2)

| Order Code | Full Product Name                       | Světelný tok |
|------------|-----------------------------------------|--------------|
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH     | 1 200 lm     |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH     | 2 000 lm     |
| 30713299   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH     | 1 400 lm     |
| 30714999   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH | 1 400 lm     |
| 30715699   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH | 1 400 lm     |
| 30716399   | WL140V 40S/827_830_840 PSED WH          | 4 050 lm     |
| 30717099   | WL140V 40S/827_830_840 WIA WH           | 4 050 lm     |

| Order Code | Full Product Name             | Typ All-in | Vyzařovací úhel světelného zdroje | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | Měrný výkon (jmen.) (nom.) |
|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
|            | PSR ELB3 MDU WH               |            |                                   |                                         |                            |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH | -          | 120 stupňů                        | 3000 K                                  | 84 lm/W                    |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH | -          | 120 stupňů                        | 4000 K                                  | 88 lm/W                    |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH | -          | 120 stupňů                        | 3000 K                                  | 87 lm/W                    |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH | -          | 120 stupňů                        | 4000 K                                  | 88 lm/W                    |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH      | -          | 120 stupňů                        | 3000 K                                  | 105 lm/W                   |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH      | -          | 120 stupňů                        | 4000 K                                  | 110 lm/W                   |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH      | -          | 120 stupňů                        | 3000 K                                  | 105 lm/W                   |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH      | -          | 120 stupňů                        | 4000 K                                  | 110 lm/W                   |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH  | -          | 120 stupňů                        | 3000 K                                  | 90 lm/W                    |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH  | -          | 120 stupňů                        | 4000 K                                  | 95 lm/W                    |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH  | -          | 120 stupňů                        | 4000 K                                  | 95 lm/W                    |

| Order Code | Full Product Name              | Světelný tok |
|------------|--------------------------------|--------------|
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH      | 2 200 lm     |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH      | 3 400 lm     |
| 97860000   | WL140V LED20S/830 WIA WH       | 2 100 lm     |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH       | 2 200 lm     |
| 97862400   | WL140V LED34S/830 WIA WH       | 3 350 lm     |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH       | 3 400 lm     |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH | 1 200 lm     |

CoreLine Wall-mounted

| Order Code | Full Product Name                 | Světelný tok |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH    | 2 100 lm     |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH    | 2 200 lm     |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH    | 3 350 lm     |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH    | 3 400 lm     |
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | 3 100 lm     |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH     | 2 100 lm     |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH     | 2 200 lm     |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH     | 3 350 lm     |

| Order Code | Full Product Name             | Světelný tok |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH | 3 400 lm     |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH      | 2 100 lm     |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH      | 2 200 lm     |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH      | 3 400 lm     |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH      | 3 550 lm     |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH  | 1 200 lm     |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH  | 1 250 lm     |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH  | 2 200 lm     |

Provozní a elektrické

| Order Code | Full Product Name                       | Spotřeba energie | Vhodné pro náhodné |  |
|------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|--|
|            |                                         |                  | spínání            |  |
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH     | 20 W             | Ne                 |  |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH     | 33 W             | Ne                 |  |
| 30713299   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH     | 29 W             | Ne                 |  |
| 30714999   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH | 30 W             | Ne                 |  |
| 30715699   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH | 30 W             | Ne                 |  |
| 30716399   | WL140V 40S/827_830_840 PSED WH          | 29 W             | Ne                 |  |
| 30717099   | WL140V 40S/827_830_840 WIA WH           | 29 W             | Ne                 |  |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH               | 22 W             | Ne                 |  |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH               | 35,5 W           | Ne                 |  |
| 97860000   | WL140V LED20S/830 WIA WH                | 22 W             | Ne                 |  |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH                | 22 W             | Ne                 |  |
| 97862400   | WL140V LED34S/830 WIA WH                | 35,5 W           | Ne                 |  |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH                | 35,5 W           | Ne                 |  |

| Order Code | Full Product Name                 | Spotřeba energie | Vhodné pro náhodné |  |
|------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--|
|            |                                   |                  | spínání            |  |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH    | 16,5 W           | Ne                 |  |
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH    | 25 W             | Ne                 |  |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH    | 25 W             | Ne                 |  |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH    | 38,5 W           | Ne                 |  |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH    | 38,5 W           | Ne                 |  |
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | 38,5 W           | Ano                |  |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH     | 25 W             | Ne                 |  |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH     | 25 W             | Ne                 |  |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH     | 38,5 W           | Ne                 |  |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH     | 38,5 W           | Ne                 |  |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH          | 20 W             | Ne                 |  |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH          | 20 W             | Ne                 |  |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH          | 32 W             | Ne                 |  |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH          | 32 W             | Ne                 |  |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH      | 13 W             | Ne                 |  |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH      | 13 W             | Ne                 |  |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH      | 23 W             | Ne                 |  |

Řízení a stmívání

| Order Code | Full Product Name                       | Stmívatelné | Vestavěné ovládání | Maximální úroveň |  |
|------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|--|
|            |                                         |             |                    | ztlumení         |  |
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH     | Ne          | -                  | Nevztahuje se    |  |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH     | Ne          | -                  | Nevztahuje se    |  |
| 30713299   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH     | Ne          | -                  | -                |  |
| 30714999   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH | Ano         | -                  | -                |  |
| 30715699   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH | Ano         | -                  | -                |  |

| Order Code | Full Product Name              | Stmívatelné | Vestavěné ovládání | Maximální úroveň |  |
|------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|--|
|            |                                |             |                    | ztlumení         |  |
| 30716399   | WL140V 40S/827_830_840 PSED WH | Ano         | -                  | -                |  |
| 30717099   | WL140V 40S/827_830_840 WIA WH  | Ano         | -                  | -                |  |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH      | Ano         | -                  | 1%               |  |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH      | Ano         | -                  | 1%               |  |
| 97860000   | WL140V LED20S/830 WIA WH       | Ano         | -                  | 1%               |  |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH       | Ano         | -                  | 1%               |  |

CoreLine Wall-mounted

|            |                                      |             |                                                                                 | Maximální<br>úroveň |
|------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Order Code | Full Product Name                    | Stmívatelné | Vestavěné ovládání                                                              | ztlumení            |
| 97862400   | WL140V LED34S/830<br>WIA WH          | Ano         | -                                                                               | 1%                  |
| 97863100   | WL140V LED34S/840<br>WIA WH          | Ano         | -                                                                               | 1%                  |
| 97864800   | WL140V LED12S/830<br>PSED ELB3 WH    | Ano         | -                                                                               | 1%                  |
| 97868600   | WL140V LED20S/830<br>PSED ELB3 WH    | Ano         | -                                                                               | 1%                  |
| 97869300   | WL140V LED20S/840<br>PSED ELB3 WH    | Ano         | -                                                                               | 1%                  |
| 97872300   | WL140V LED34S/830<br>PSED ELB3 WH    | Ano         | -                                                                               | 1%                  |
| 97873000   | WL140V LED34S/840<br>PSED ELB3 WH    | Ano         | -                                                                               | 1%                  |
| 97875400   | WL140V LED34S/840<br>PSR ELB3 MDU WH | Ano         | Programovatelný<br>pohybový<br>a světelný senzor<br>s bezdrátovým<br>seskupením | 10%                 |
| 97876100   | WL140V LED20S/830<br>WIA ELB3 WH     | Ano         | -                                                                               | 1%                  |
| 97877800   | WL140V LED20S/840<br>WIA ELB3 WH     | Ano         | -                                                                               | 1%                  |
| 97878500   | WL140V LED34S/830<br>WIA ELB3 WH     | Ano         | -                                                                               | 1%                  |

Mechanické a materiály

| Order Code | Full Product Name                       | Barva těla     |
|------------|-----------------------------------------|----------------|
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH     | Bílá           |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH     | Bílá           |
| 30713299   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH     | Bílá, RAL 9003 |
| 30714999   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH | Bílá, RAL 9003 |
| 30715699   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH | Bílá, RAL 9003 |
| 30716399   | WL140V 40S/827_830_840 PSED WH          | Bílá, RAL 9003 |
| 30717099   | WL140V 40S/827_830_840 WIA WH           | Bílá, RAL 9003 |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH               | Bílá           |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH               | Bílá           |
| 97860000   | WL140V LED20S/830 WIA WH                | Bílá           |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH                | Bílá           |
| 97862400   | WL140V LED34S/830 WIA WH                | Bílá           |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH                | Bílá           |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH          | Bílá           |
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH          | Bílá           |

Nouzové osvětlení (1/2)

|            |                                  |             |                                                                                 | Maximální<br>úroveň |
|------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Order Code | Full Product Name                | Stmívatelné | Vestavěné ovládání                                                              | ztlumení            |
| 97879200   | WL140V LED34S/840<br>WIA ELB3 WH | Ano         | -                                                                               | 1%                  |
| 52873499   | WL140V LED20S/830<br>PSU WH      | Ne          | -                                                                               | Nevztahuje<br>se    |
| 52874199   | WL140V LED20S/840<br>PSU WH      | Ne          | -                                                                               | Nevztahuje<br>se    |
| 52875899   | WL140V LED34S/830<br>PSU WH      | Ne          | -                                                                               | Nevztahuje<br>se    |
| 52876599   | WL140V LED34S/840<br>PSU WH      | Ne          | -                                                                               | Nevztahuje<br>se    |
| 53082999   | WL140V LED12S/830<br>PSR MDU WH  | Ano         | Programovatelný<br>pohybový<br>a světelný senzor<br>s bezdrátovým<br>seskupením | 10%                 |
| 53083699   | WL140V LED12S/840<br>PSR MDU WH  | Ano         | Programovatelný<br>pohybový<br>a světelný senzor<br>s bezdrátovým<br>seskupením | 10%                 |
| 53085099   | WL140V LED20S/840<br>PSR MDU WH  | Ano         | Programovatelný<br>pohybový<br>a světelný senzor<br>s bezdrátovým<br>seskupením | 10%                 |

| Order Code | Full Product Name                 | Barva těla |
|------------|-----------------------------------|------------|
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH    | Bílá       |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH    | Bílá       |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH    | Bílá       |
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | Bílá       |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH     | Bílá       |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH     | Bílá       |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH     | Bílá       |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH     | Bílá       |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH          | Bílá       |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH          | Bílá       |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH          | Bílá       |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH          | Bílá       |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH      | Bílá       |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH      | Bílá       |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH      | Bílá       |

## CoreLine Wall-mounted

|            | Full Product                                      | Centrální<br>nouzový | Nouzové                                                                    | Nouzový         | Typ baterie            |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Order Code | Name                                              | provoz               | osvětlení                                                                  | světelný<br>tok | nouzového<br>osvětlení |
| 52879699   | WL140V<br>LED12_20S/<br>827_830_840 PSU<br>WH     | -                    | -                                                                          | -               | -                      |
| 52880299   | WL140V<br>LED20_34S/<br>827_830_840 PSU<br>WH     | -                    | -                                                                          | -               | -                      |
| 30713299   | WL140V<br>14_24_40S/<br>827_830_840 PSU<br>WH     | Ne                   | -                                                                          | -               | -                      |
| 30714999   | WL140V<br>14_24_40S/<br>827_830_840 PSU<br>MDU WH | Ne                   | -                                                                          | -               | -                      |
| 30715699   | WL140V<br>14_24_40S/<br>827_830_840 PSR<br>MDU WH | Ne                   | -                                                                          | -               | -                      |
| 30716399   | WL140V 40S/<br>827_830_840<br>PSED WH             | Ano                  | Centrální<br>nouzové<br>osvětlení<br>ovládané<br>stejnoseměrným<br>proudem | -               | -                      |
| 30717099   | WL140V 40S/<br>827_830_840 WIA<br>WH              | Ne                   | -                                                                          | -               | -                      |
| 97853200   | WL140V<br>LED20S/840<br>PSED WH                   | Ano                  | Centrální<br>nouzové<br>osvětlení<br>ovládané<br>stejnoseměrným<br>proudem | 350 lm          | -                      |
| 97857000   | WL140V<br>LED34S/840<br>PSED WH                   | Ano                  | Centrální<br>nouzové<br>osvětlení<br>ovládané<br>stejnoseměrným<br>proudem | 350 lm          | -                      |
| 97860000   | WL140V<br>LED20S/830 WIA<br>WH                    | -                    | -                                                                          | -               | -                      |
| 97861700   | WL140V<br>LED20S/840 WIA<br>WH                    | -                    | -                                                                          | -               | -                      |
| 97862400   | WL140V<br>LED34S/830 WIA<br>WH                    | -                    | -                                                                          | -               | -                      |

|            | Full Product                            | Centrální<br>nouzový | Nouzové                                                | Nouzový         | Typ baterie            |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Order Code | Name                                    | provoz               | osvětlení                                              | světelný<br>tok | nouzového<br>osvětlení |
| 97863100   | WL140V<br>LED34S/840 WIA<br>WH          | -                    | -                                                      | -               | -                      |
| 97864800   | WL140V<br>LED12S/830 PSED<br>ELB3 WH    | Ano                  | Nouzové<br>osvětlení, doba<br>3 hodiny, verze<br>basic | 350 lm          | Lithium                |
| 97868600   | WL140V<br>LED20S/830<br>PSED ELB3 WH    | Ano                  | Nouzové<br>osvětlení, doba<br>3 hodiny, verze<br>basic | 350 lm          | Lithium                |
| 97869300   | WL140V<br>LED20S/840<br>PSED ELB3 WH    | Ano                  | Nouzové<br>osvětlení, doba<br>3 hodiny, verze<br>basic | 350 lm          | Lithium                |
| 97872300   | WL140V<br>LED34S/830<br>PSED ELB3 WH    | Ano                  | Nouzové<br>osvětlení, doba<br>3 hodiny, verze<br>basic | 350 lm          | Lithium                |
| 97873000   | WL140V<br>LED34S/840<br>PSED ELB3 WH    | Ano                  | Nouzové<br>osvětlení, doba<br>3 hodiny, verze<br>basic | 350 lm          | Lithium                |
| 97875400   | WL140V<br>LED34S/840 PSR<br>ELB3 MDU WH | Ne                   | Nouzové<br>osvětlení, doba<br>3 hodiny, verze<br>basic | 350 lm          | Lithium                |
| 97876100   | WL140V<br>LED20S/830 WIA<br>ELB3 WH     | Ne                   | Nouzové<br>osvětlení, doba<br>3 hodiny, verze<br>basic | 350 lm          | Lithium                |
| 97877800   | WL140V<br>LED20S/840 WIA<br>ELB3 WH     | Ne                   | Nouzové<br>osvětlení, doba<br>3 hodiny, verze<br>basic | 350 lm          | Lithium                |
| 97878500   | WL140V<br>LED34S/830 WIA<br>ELB3 WH     | Ne                   | Nouzové<br>osvětlení, doba<br>3 hodiny, verze<br>basic | 350 lm          | Lithium                |
| 97879200   | WL140V<br>LED34S/840 WIA<br>ELB3 WH     | Ne                   | Nouzové<br>osvětlení, doba<br>3 hodiny, verze<br>basic | 350 lm          | Lithium                |
| 52873499   | WL140V<br>LED20S/830 PSU<br>WH          | -                    | -                                                      | -               | -                      |
| 52874199   | WL140V<br>LED20S/840 PSU<br>WH          | -                    | -                                                      | -               | -                      |

CoreLine Wall-mounted

| Order Code | Full Product Name                  | Centrální         |                      | Nouzový<br>světelný<br>tok | Typ baterie<br>nouzového<br>osvětlení |
|------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|            |                                    | nouzový<br>provoz | Nouzové<br>osvětlení |                            |                                       |
| 52875899   | WL140V<br>LED34S/830 PSU<br>WH     | -                 | -                    | -                          | -                                     |
| 52876599   | WL140V<br>LED34S/840 PSU<br>WH     | -                 | -                    | -                          | -                                     |
| 53082999   | WL140V<br>LED12S/830 PSR<br>MDU WH | -                 | -                    | -                          | -                                     |

| Order Code | Full Product Name                  | Centrální         |                      | Nouzový<br>světelný<br>tok | Typ baterie<br>nouzového<br>osvětlení |
|------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|            |                                    | nouzový<br>provoz | Nouzové<br>osvětlení |                            |                                       |
| 53083699   | WL140V<br>LED12S/840 PSR<br>MDU WH | -                 | -                    | -                          | -                                     |
| 53085099   | WL140V<br>LED20S/840 PSR<br>MDU WH | -                 | -                    | -                          | -                                     |

Nouzové osvětlení (2/2)

| Order Code | Full Product Name                           | Spotřeba energie                                                      |                                                                       | Jmenovitá doba<br>nouzového<br>osvětlení (při<br>plném nabití) |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|            |                                             | během nouzového<br>režimu s centrálním<br>stejnoseměrným<br>napájením | během nouzového<br>režimu s centrálním<br>stejnoseměrným<br>napájením |                                                                |
| 52879699   | WL140V LED12_20S/<br>827_830_840 PSU WH     | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/<br>827_830_840 PSU WH     | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 30713299   | WL140V 14_24_40S/<br>827_830_840 PSU WH     | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 30714999   | WL140V 14_24_40S/<br>827_830_840 PSU MDU WH | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 30715699   | WL140V 14_24_40S/<br>827_830_840 PSR MDU WH | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 30716399   | WL140V 40S/827_830_840 PSED<br>WH           | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 30717099   | WL140V 40S/827_830_840 WIA<br>WH            | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH                   | 3 W                                                                   | -                                                                     | -                                                              |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH                   | 3 W                                                                   | -                                                                     | -                                                              |
| 97860000   | WL140V LED20S/830 WIA WH                    | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH                    | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 97862400   | WL140V LED34S/830 WIA WH                    | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH                    | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3<br>WH           | 3 W                                                                   | 3 h                                                                   | 3 h                                                            |
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3<br>WH           | 3 W                                                                   | 3 h                                                                   | 3 h                                                            |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3<br>WH           | 3 W                                                                   | 3 h                                                                   | 3 h                                                            |

| Order Code | Full Product Name                    | Spotřeba energie                                                      |                                                                       | Jmenovitá doba<br>nouzového<br>osvětlení (při<br>plném nabití) |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|            |                                      | během nouzového<br>režimu s centrálním<br>stejnoseměrným<br>napájením | během nouzového<br>režimu s centrálním<br>stejnoseměrným<br>napájením |                                                                |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3<br>WH    | 3 W                                                                   | 3 h                                                                   | 3 h                                                            |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3<br>WH    | 3 W                                                                   | 3 h                                                                   | 3 h                                                            |
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3<br>MDU WH | -                                                                     | 3 h                                                                   | 3 h                                                            |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3<br>WH     | -                                                                     | 3 h                                                                   | 3 h                                                            |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3<br>WH     | -                                                                     | 3 h                                                                   | 3 h                                                            |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3<br>WH     | -                                                                     | 3 h                                                                   | 3 h                                                            |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3<br>WH     | -                                                                     | 3 h                                                                   | 3 h                                                            |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH             | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH             | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH             | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH             | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU<br>WH      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU<br>WH      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU<br>WH      | -                                                                     | -                                                                     | -                                                              |

Certifikace a použití (1/2)

CoreLine Wall-mounted

| Order Code | Full Product Name                              | Rozsah           |                | Značka                                       | Značka | Test žhavým                  |
|------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------|
|            |                                                | okolní           | teploty        |                                              |        |                              |
| 52879699   | WL140V<br>LED12_20S/<br>827_830_840 PSU<br>WH  | –20 až<br>+40 °C | Značka<br>ENEC | –                                            |        | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 52880299   | WL140V<br>LED20_34S/<br>827_830_840 PSU<br>WH  | –20 až<br>+40 °C | Značka<br>ENEC | –                                            |        | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 30713299   | WL140V 14_24_40S/<br>827_830_840 PSU<br>WH     | –20 až<br>+40 °C | Značka<br>ENEC | Pro montáž<br>na běžně<br>hořlavé<br>povrchy |        | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 30714999   | WL140V 14_24_40S/<br>827_830_840 PSU<br>MDU WH | –20 až<br>+40 °C | Značka<br>ENEC | Pro montáž<br>na běžně<br>hořlavé<br>povrchy |        | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 30715699   | WL140V 14_24_40S/<br>827_830_840 PSR<br>MDU WH | –20 až<br>+40 °C | Značka<br>ENEC | Pro montáž<br>na běžně<br>hořlavé<br>povrchy |        | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 30716399   | WL140V 40S/<br>827_830_840 PSED<br>WH          | –20 až<br>+40 °C | Značka<br>ENEC | Pro montáž<br>na běžně<br>hořlavé<br>povrchy |        | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 30717099   | WL140V 40S/<br>827_830_840 WIA<br>WH           | –20 až<br>+40 °C | Značka<br>ENEC | Pro montáž<br>na běžně<br>hořlavé<br>povrchy |        | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 97853200   | WL140V<br>LED20S/840 PSED<br>WH                | 0 až +25 °C      | –              | –                                            |        | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 97857000   | WL140V<br>LED34S/840 PSED<br>WH                | 0 až +25 °C      | –              | –                                            |        | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 97860000   | WL140V<br>LED20S/830 WIA<br>WH                 | –20 až<br>+35 °C | –              | –                                            |        | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 97861700   | WL140V<br>LED20S/840 WIA<br>WH                 | –20 až<br>+35 °C | –              | –                                            |        | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 97862400   | WL140V<br>LED34S/830 WIA<br>WH                 | –20 až<br>+35 °C | –              | –                                            |        | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 97863100   | WL140V<br>LED34S/840 WIA<br>WH                 | –20 až<br>+35 °C | –              | –                                            |        | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 97864800   | WL140V<br>LED12S/830 PSED<br>ELB3 WH           | 0 až +25 °C      | –              | –                                            |        | Teplota 850<br>°C, doba 30 s |

| Order Code | Full Product Name                       | Rozsah            |                |                      |                              |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
|            |                                         | okolní<br>teploty | Značka<br>ENEC | Značka<br>hořlavosti | Test žhavým<br>drátem        |
| 97868600   | WL140V<br>LED20S/830 PSED<br>ELB3 WH    | 0 až +25 °C       | -              | -                    | Teplota 850<br>°C, doba 30 s |
| 97869300   | WL140V<br>LED20S/840 PSED<br>ELB3 WH    | 0 až +25 °C       | -              | -                    | Teplota 850<br>°C, doba 30 s |
| 97872300   | WL140V<br>LED34S/830 PSED<br>ELB3 WH    | 0 až +25 °C       | -              | -                    | Teplota 850<br>°C, doba 30 s |
| 97873000   | WL140V<br>LED34S/840 PSED<br>ELB3 WH    | 0 až +25 °C       | -              | -                    | Teplota 850<br>°C, doba 30 s |
| 97875400   | WL140V<br>LED34S/840 PSR<br>ELB3 MDU WH | 0 až +25 °C       | -              | -                    | Teplota 850<br>°C, doba 30 s |
| 97876100   | WL140V<br>LED20S/830 WIA<br>ELB3 WH     | 0 až +25 °C       | -              | -                    | Teplota 850<br>°C, doba 30 s |
| 97877800   | WL140V<br>LED20S/840 WIA<br>ELB3 WH     | 0 až +25 °C       | -              | -                    | Teplota 850<br>°C, doba 30 s |
| 97878500   | WL140V<br>LED34S/830 WIA<br>ELB3 WH     | 0 až +25 °C       | -              | -                    | Teplota 850<br>°C, doba 30 s |
| 97879200   | WL140V<br>LED34S/840 WIA<br>ELB3 WH     | 0 až +25 °C       | -              | -                    | Teplota 850<br>°C, doba 30 s |
| 52873499   | WL140V<br>LED20S/830 PSU<br>WH          | -20 až<br>+40 °C  | Značka<br>ENEC | -                    | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 52874199   | WL140V<br>LED20S/840 PSU<br>WH          | -20 až<br>+40 °C  | Značka<br>ENEC | -                    | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 52875899   | WL140V<br>LED34S/830 PSU<br>WH          | -20 až<br>+40 °C  | Značka<br>ENEC | -                    | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 52876599   | WL140V<br>LED34S/840 PSU<br>WH          | -20 až<br>+40 °C  | Značka<br>ENEC | -                    | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 53082999   | WL140V<br>LED12S/830 PSR<br>MDU WH      | -20 až<br>+40 °C  | Značka<br>ENEC | -                    | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 53083699   | WL140V<br>LED12S/840 PSR<br>MDU WH      | -20 až<br>+40 °C  | Značka<br>ENEC | -                    | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |
| 53085099   | WL140V<br>LED20S/840 PSR<br>MDU WH      | -20 až<br>+40 °C  | Značka<br>ENEC | -                    | Teplota 650<br>°C, doba 30 s |

Certifikace a použití (2/2)

CoreLine Wall-mounted

| Order Code | Full Product Name                       | Hodnota<br>blikání<br>(PstLM) | Hodnota<br>stroboskopického<br>efektu (SVM) |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH     | 1                             | 1,6                                         |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH     | 1                             | 1,6                                         |
| 30713299   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH     | -                             | 0,4                                         |
| 30714999   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH | -                             | 0,4                                         |
| 30715699   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH | -                             | 0,4                                         |
| 30716399   | WL140V 40S/827_830_840 PSED WH          | -                             | 0,4                                         |
| 30717099   | WL140V 40S/827_830_840 WIA WH           | -                             | 0,4                                         |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH               | 1                             | 1,6                                         |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH               | 1                             | 1,6                                         |
| 97860000   | WL140V LED20S/830 WIA WH                | 1                             | 1,6                                         |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH                | 1                             | 1,6                                         |
| 97862400   | WL140V LED34S/830 WIA WH                | 1                             | 1,6                                         |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH                | 1                             | 1,6                                         |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH          | 1                             | 1,6                                         |

Počáteční parametry (podle IEC)

| Order Code | Full Product Name                       | Počáteční chromatičnost                                    |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH     | (0.3818,0.3797) SDCM <5                                    |
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH     | (0.3818,0.3797) SDCM <5                                    |
| 30713299   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH     | (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5 |
| 30714999   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH | (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5 |
| 30715699   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH | (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5 |
| 30716399   | WL140V 40S/827_830_840 PSED WH          | (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5 |
| 30717099   | WL140V 40S/827_830_840 WIA WH           | (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5 |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH               | (0.3818,0.3797) SDCM <3                                    |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH               | (0.3818,0.3797) SDCM <3                                    |
| 97860000   | WL140V LED20S/830 WIA WH                | (0.4338,0.4030) SDCM <3                                    |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH                | (0.3818,0.3797) SDCM <3                                    |
| 97862400   | WL140V LED34S/830 WIA WH                | (0.4338,0.4030) SDCM <3                                    |

Označení a balení

| Order Code | Full Product Name                   | Kód produktové řady |
|------------|-------------------------------------|---------------------|
| 52879699   | WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH | -                   |

| Order Code | Full Product Name                 | Hodnota<br>blikání<br>(PstLM) | Hodnota<br>stroboskopického<br>efektu (SVM) |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH    | 1                             | 1,6                                         |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH    | 1                             | 1,6                                         |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH    | 1                             | 1,6                                         |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH    | 1                             | 1,6                                         |
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | 1                             | 1,6                                         |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH     | 1                             | 1,6                                         |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH     | 1                             | 1,6                                         |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH     | 1                             | 1,6                                         |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH     | 1                             | 1,6                                         |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH          | 1                             | 1,6                                         |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH          | 1                             | 1,6                                         |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH          | 1                             | 1,6                                         |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH          | 1                             | 1,6                                         |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH      | 1                             | 1,6                                         |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH      | 1                             | 1,6                                         |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH      | 1                             | 1,6                                         |

| Order Code | Full Product Name                 | Počáteční chromatičnost |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH          | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH    | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH    | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH    | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH    | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH    | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH     | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH     | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH     | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH     | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH          | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH          | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH          | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH          | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH      | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH      | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH      | (0.3818,0.3797) SDCM <3 |




| Order Code | Full Product Name                   | Kód produktové řady |
|------------|-------------------------------------|---------------------|
| 52880299   | WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH | -                   |

CoreLine Wall-mounted

| Order Code | Full Product Name                       | Kód produktové řady |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 30713299   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH     | -                   |
| 30714999   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH | -                   |
| 30715699   | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH | -                   |
| 30716399   | WL140V 40S/827_830_840 PSED WH          | -                   |
| 30717099   | WL140V 40S/827_830_840 WIA WH           | -                   |
| 97853200   | WL140V LED20S/840 PSED WH               | WL140V              |
| 97857000   | WL140V LED34S/840 PSED WH               | WL140V              |
| 97860000   | WL140V LED20S/830 WIA WH                | WL140V              |
| 97861700   | WL140V LED20S/840 WIA WH                | WL140V              |
| 97862400   | WL140V LED34S/830 WIA WH                | WL140V              |
| 97863100   | WL140V LED34S/840 WIA WH                | WL140V              |
| 97864800   | WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH          | WL140V              |
| 97868600   | WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH          | WL140V              |
| 97869300   | WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH          | WL140V              |

| Order Code | Full Product Name                 | Kód produktové řady |
|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 97872300   | WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH    | WL140V              |
| 97873000   | WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH    | WL140V              |
| 97875400   | WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH | WL140V              |
| 97876100   | WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH     | WL140V              |
| 97877800   | WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH     | WL140V              |
| 97878500   | WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH     | WL140V              |
| 97879200   | WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH     | WL140V              |
| 52873499   | WL140V LED20S/830 PSU WH          | -                   |
| 52874199   | WL140V LED20S/840 PSU WH          | -                   |
| 52875899   | WL140V LED34S/830 PSU WH          | -                   |
| 52876599   | WL140V LED34S/840 PSU WH          | -                   |
| 53082999   | WL140V LED12S/830 PSR MDU WH      | -                   |
| 53083699   | WL140V LED12S/840 PSR MDU WH      | -                   |
| 53085099   | WL140V LED20S/840 PSR MDU WH      | -                   |




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101550

Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101548

Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101563




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101565


Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101546

Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101562


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101539




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101554




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101561




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101543




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101559




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101555



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101564






Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101547



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101549

# CoreLine Wall-mounted



## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558




Polar Normal (separate) - null - 911401874087

Polar Normal (separate) - null - 911401873787



Polar Normal (separate) - null - 911401873887




Polar Normal (separate) - null - 911401873987



Polar Normal (separate) - null - 911401873687

Polar Normal (separate) - null - 911401851882

Polar Normal (separate) - null - 911401848282






Polar Normal (separate) - null - 911401847582

Polar Normal (separate) - null - 911401847682

Polar Normal (separate) - null - 911401847782

# CoreLine Wall-mounted


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401847882

Polar Normal (separate) - null - 911401848182

Polar Normal (separate) - null - 911401851582



Polar Normal (separate) - null - 911401851682

