



Til ethvert projekt, hvor lys virkelig betyder noget – det klare LED-valg

CoreLine Væg- og loftarmatur

Ligesom de øvrige CoreLine-produkter, byder vægmonterede CoreLine-løsninger på monteringsvenlige og innovative armaturer af høj kvalitet. Disse cirkelformede, overflademonterede armaturer kan installeres både på lofter og vægge. De er også nemme at montere i gangarealer som korridorer, opgange og trapper. Det moderne, diskrete design kombineret med en ensartet lysfordeling sikrer, at armaturet passer ind i de fleste bygninger. Push-in-stikkene gør, at monteringen af CoreLine WL140V er hurtig og nem. Serien omfatter desuden Interact Ready-armaturer med integreret mulighed for trådløs kommunikation til brug sammen med Interact-gateways, -sensorer og -software.

Fordele

- Nemme at installere med push-in stik og ledningsføring
- Slankt og diskret design i sort eller grå og tilgængeligt tilbehør
- Giver god visuelle komfort i forskellige anvendelsesområder
- Kan anvendes til multifunktionelle formål. Vælg mellem multi-lumen og multi-farve
- Direkte erstatning for traditionelle vægmonterede armaturer

CoreLine Væg- og loftarmatur


Funktioner

- Tre lumenpakker og to farver tager højde for forskellige anvendelsesformål
- Vandtæt og hærværkssikkert som standard
- Drivervalg: DALI med DC-kompatibel, trådløs med Interact Ready
- Nem installation med push-in-stik og mulighed for ledningsføring
- Valgfrit halvmånetilbehør til dekorative formål
- Valgfri nødbelysning (inkl. selvtest)
- Valgfri bevægelsesregistrering, herunder registrering af dagslys, dæmpning og trådløs grupperingsfunktion med MDU

Anvendelsesområder

- Gangarealer
- Trapper
- Indgangsarealer
- Sikkerhedsbelysning udendørs

Målskitse



Oplysninger om produktet



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

CoreLine Væg- og loftarmatur

Oplysninger om produktet



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT

CoreLine Væg- og loftarmatur

Oplysninger om produktet



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Optiktype	Symmetrisk
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig lyskilde
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Ja
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Ja
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Nej
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Nej
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Nej
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Nej
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Nej
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Nej
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Nej
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Nej
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Nej
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Nej
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Nej
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Nej
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Nej
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Nej
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nej
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nej
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nej
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nej
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nej
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Ja
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Ja
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Ja
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Ja
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 °	2700 K	100 lm/W
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 °	2700 K	100 lm/W
911401873687	WL140V 14_24_40S/Color Temperature	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 Temperature PSU MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W

CoreLine Væg- og loftarmatur

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel)
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	120 °	3000 K	88 lm/W
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	120 °	3000 K	95 lm/W
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	120 °	3000 K	94 lm/W
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	120 °	3000 K	95 lm/W
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	120 °	3000 K	94 lm/W
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	72 lm/W
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	84 lm/W
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W
910505101558	WL140V LED34S/830	-	120 °	3000 K	87 lm/W

Order Code	Full Product Name	Alt-i-en-type	Lyskildens strålevinkel	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel)
	PSED ELB3 WH				
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	120 °	4000 K	80 lm/W
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	120 °	3000 K	84 lm/W
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	120 °	3000 K	87 lm/W
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	120 °	3000 K	105 lm/W
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	120 °	4000 K	110 lm/W
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	120 °	3000 K	105 lm/W
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	120 °	4000 K	110 lm/W
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	120 °	3000 K	90 lm/W
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W

Lysteknisk (2/2)

CoreLine Væg- og loftarmatur

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1.200 lm
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2.000 lm
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1.400 lm
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1.400 lm
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1.400 lm
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4.050 lm
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4.050 lm
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	1.200 lm
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	2.100 lm
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	2.200 lm
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	3.350 lm
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	3.400 lm
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	2.100 lm
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	2.200 lm
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	3.350 lm
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	3.400 lm
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1.200 lm

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	2.100 lm
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	2.200 lm
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3.350 lm
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3.400 lm
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	3.100 lm
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	2.100 lm
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	2.200 lm
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3.350 lm
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	3.400 lm
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	2.100 lm
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	2.200 lm
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	3.400 lm
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	3.550 lm
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1.200 lm
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1.250 lm
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2.200 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W	Nej
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W	Nej
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W	Nej
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W	Nej
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W	Nej
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W	Nej
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W	Nej
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W	Nej
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W	Nej
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W	Nej
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W	Nej
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W	Nej
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W	Nej
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W	Nej
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W	Nej

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W	Nej
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W	Nej
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W	Nej
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W	Nej
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nej
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nej
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W	Ja
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W	Nej
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W	Nej
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nej
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nej
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W	Nej
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W	Nej
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W	Nej
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W	Nej
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W	Nej
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W	Nej
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W	Nej

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nej	-	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nej	-	Ikke relevant

CoreLine Væg- og loftarmatur

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
911401873687	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	Nej	-	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	Ja	-	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	Ja	-	-
911401873987	WL140V 40S/ 827_830_840 PSED WH	Ja	-	-
911401874087	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	Ja	-	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja	-	1%
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja	-	1%
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja	-	1%
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja	-	1%
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja	-	1%
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Ja	-	1%
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Ja	-	1%
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Ja	-	1%
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Ja	-	1%
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Indbygget lysstyringssystem	Maksimalt dæmpningsniveau
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ja	Programmerbar sensor til bevægelse og dagslys med trådløs gruppering	10%
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nej	-	Ikke relevant
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nej	-	Ikke relevant
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nej	-	Ikke relevant
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nej	-	Ikke relevant
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar sensor til bevægelse og dagslys med trådløs gruppering	10%
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar sensor til bevægelse og dagslys med trådløs gruppering	10%
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar sensor til bevægelse og	10%

CoreLine Væg- og loftarmatur

Order Code	Full Product	Indbygget		Maksimalt
	Name	Dæmpbar	lysstyringssystem	dæmpningsniveau
			dagslys med	
			trådløs gruppering	

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Hvid
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Hvid
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Hvid RAL 9003
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Hvid RAL 9003
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Hvid RAL 9003
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Hvid RAL 9003
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Hvid RAL 9003
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Hvid
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Hvid
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Hvid
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Hvid
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Hvid
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Hvid
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Hvid
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Hvid
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Hvid
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Hvid

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Hvid
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Hvid
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Hvid
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Hvid
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Hvid
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Hvid
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Hvid
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Hvid
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Hvid
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Hvid
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Hvid
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Hvid
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Hvid
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Hvid
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Hvid
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Hvid

Nøddrift (1/2)

Order Code	Full Product Name	Centraliseret				Batterity til	Centraliseret				Batteritype til
		nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbely:		nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbelysning	
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-	911401873987	PSR MDU WH				
							WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Ja	DC-styret central	-	-
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-	911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Nej	-	-	-
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Nej	-	-	-	910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja	DC-styret central	350 lm	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Nej	-	-	-	910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja	DC-styret central	350 lm	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840	Nej	-	-	-	910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja	DC-styret central	350 lm	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840	Nej	-	-	-	910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja	DC-styret central	350 lm	-

CoreLine Væg- og loftarmatur

Batterity						Batteritype						
	Full Product	Centraliseret				til	Full Product	Centraliseret				til
Order Code	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbely:	Order Code	Name	nødbelysning	Nødbelysning	Nødbelysningsstrøm	nødbelysning	
910505101543	WL140V	Ja	DC-styret	350 lm	-	910505101563	WL140V	Nej	Basisversion	350 lm	Lithium	
	LED34S/840		central				LED20S/840		til tre timers			
	PSED WH		nødbelysning				WIA ELB3		nødbelysning			
910505101546	WL140V	-	-	-	-	910505101564	WL140V	Nej	Basisversion	350 lm	Lithium	
	LED20S/830						LED34S/830		til tre timers			
	WIA WH						WIA ELB3		nødbelysning			
910505101547	WL140V	-	-	-	-	910505101565	WL140V	Nej	Basisversion	350 lm	Lithium	
	LED20S/840						LED34S/840		til tre timers			
	WIA WH						WIA ELB3		nødbelysning			
910505101548	WL140V	-	-	-	-	911401847582	WL140V	-	-	-	-	
	LED34S/830						LED20S/830					
	WIA WH						PSU WH					
910505101550	WL140V	Ja	Basisversion	350 lm	Lithium	911401847682	WL140V	-	-	-	-	
	LED12S/830		til tre timers				LED20S/840					
	PSED ELB3		nødbelysning				PSU WH					
910505101554	WL140V	Ja	Basisversion	350 lm	Lithium	911401847782	WL140V	-	-	-	-	
	LED20S/830		til tre timers				LED34S/830					
	PSED ELB3		nødbelysning				PSU WH					
910505101555	WL140V	Ja	Basisversion	350 lm	Lithium	911401847882	WL140V	-	-	-	-	
	LED20S/840		til tre timers				LED34S/840					
	PSED ELB3		nødbelysning				PSU WH					
910505101558	WL140V	Ja	Basisversion	350 lm	Lithium	911401851582	WL140V	-	-	-	-	
	LED20S/840		til tre timers				LED12S/830					
	PSED ELB3		nødbelysning				PSR MDU					
910505101559	WL140V	Ja	Basisversion	350 lm	Lithium	911401851682	WL140V	-	-	-	-	
	LED34S/830		til tre timers				LED12S/840					
	PSED ELB3		nødbelysning				PSR MDU					
910505101561	WL140V	Nej	Basisversion	350 lm	Lithium	911401851882	WL140V	-	-	-	-	
	LED34S/840		til tre timers				LED20S/840					
	PSR ELB3		nødbelysning				PSR MDU					
910505101562	WL140V	Nej	Basisversion	350 lm	Lithium		WL140V	-	-	-	-	
	LED20S/830		til tre timers				LED20S/840					
	WIA ELB3		nødbelysning				PSR MDU					
	WH						WH					

Nøddrift (2/2)

CoreLine Væg- og loftarmatur

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug		Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
		under Central	DC-nødtilstand	
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-	-
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-	-
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	-	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	-	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	-	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	-	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	-	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	3 W	-	-
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	3 W	-	-
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	3 W	-	-
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 W	-	-
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 W	-	-
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 t	-

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug		Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
		under Central	DC-nødtilstand	
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 t	-
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 t	-
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 t	-
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 t	-
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	3 t	-
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3 t	-
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	3 t	-
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3 t	-
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	3 t	-
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-	-
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-	-
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-	-
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-	-
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-	-
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-	-

Godkendelse og anvendelsesområde (1/2)

Order Code	Full Product		ENEC-mærke	Mærke for brændbarhed	Order Code	Full Product		ENEC-mærke	Mærke for brændbarhed	Glødetemperatur
	Name	Omgivelsestemperaturområde				Name	Omgivelsestemperaturområde			
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 til +40 °C	ENEC-mærke	-	911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-20 til +40 °C	ENEC-mærke	Til montering på normaltantændelige overflader	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 til +40 °C	ENEC-mærke	-	911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-20 til +40 °C	ENEC-mærke	Til montering på normaltantændelige overflader	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-20 til +40 °C	ENEC-mærke	Til montering på normaltantændelige overflader	911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-20 til +40 °C	ENEC-mærke	Til montering på normaltantændelige overflader	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

CoreLine Væg- og loftarmatur

Full Product					Full Product				
Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	ENEc- mærke	Mærke for brændbarhed	Order Code	Name	Omgivelsestemperaturområde	ENEc- mærke	Mærke for brændbarhed
911401874087	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	-20 til +40 °C	ENEc- mærke	Til montering på normalt antændelige overflader	910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 til +25 °C	-	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	0 til +25 °C	-	-	910505101562	WL140V LED20S/830	0 til +25 °C	-	-
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 til +25 °C	-	-	910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	0 til +25 °C	-	-
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 til +25 °C	-	-	910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0 til +25 °C	-	-
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	0 til +25 °C	-	-	910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	0 til +25 °C	-	-
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 til +25 °C	-	-	910505101566	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 til +40 °C	ENEc- mærke	-
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-20 til +35 °C	-	-	910505101567	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 til +40 °C	ENEc- mærke	-
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 til +35 °C	-	-	910505101568	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20 til +40 °C	ENEc- mærke	-
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 til +35 °C	-	-	910505101569	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20 til +40 °C	ENEc- mærke	-
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 til +35 °C	-	-	910505101570	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 til +40 °C	ENEc- mærke	-
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0 til +25 °C	-	-	910505101571	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 til +40 °C	ENEc- mærke	-
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0 til +25 °C	-	-	910505101572	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 til +40 °C	ENEc- mærke	-
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0 til +25 °C	-	-	910505101573	WL140V PSR MDU WH	0 til +25 °C	-	-
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0 til +25 °C	-	-					
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0 til +25 °C	-	-					

Godkendelse og anvendelsesområde (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	0,4
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	0,4
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	0,4
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	0,4
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	0,4
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	1	1,6
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	1	1,6
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	1	1,6
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	1	1,6
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	1	1,6
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	1	1,6
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	1	1,6
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	1	1,6
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	1	1,6
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	1	1,6
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	1	1,6
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	1	1,6
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	1	1,6
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	1	1,6
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1	1,6
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1	1,6
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

CoreLine Væg- og loftarmatur

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101550




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101548




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101563


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101565




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101546




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101562




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101539




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101554




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101561



Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101543




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101559




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101555


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101534




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101564




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101547




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101549




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101538




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101542




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558




Polar Normal (separate) - null - 911401874087



Polar Normal (separate) - null - 911401873787






Polar Normal (separate) - null - 911401873887



Polar Normal (separate) - null - 911401873987




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401873687

Polar Normal (separate) - null - 911401851882




Polar Normal (separate) - null - 911401848282



Polar Normal (separate) - null - 911401847582

Polar Normal (separate) - null - 911401847682


Polar Normal (separate) - null - 911401847782



Polar Normal (separate) - null - 911401847882

Polar Normal (separate) - null - 911401848182

Polar Normal (separate) - null - 911401851582



Polar Normal (separate) - null - 911401851682

