



CoreLine LED Wand- und Deckenleuchte – wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

CoreLine Wandleuchte

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten einspart. Die Anbauleuchten sind sowohl für die Decken- als auch für die Wandmontage geeignet und lassen sich leicht in Bereichen wie Fluren, Gängen und Treppenhäusern einsetzen. Die homogene Lichtverteilung sorgt dafür, dass sich diese Leuchte in die Architektur der meisten Gebäude einfügt. Dank der Schnellsteckverbindung lässt sich die CoreLine Wandleuchte schnell und einfach installieren. Diese Familie umfasst Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Konnektivität.

Vorteile

- Energieeinsparungen von bis zu 55 % im Vergleich zu Leuchten mit PL-C Lampen
- Einfache Installation mit Schnellsteckverbindung und Durchgangsverdrahtung
- Direkter Ersatz für herkömmliche Wandleuchten
- Komplette Produktreihe zur Abdeckung aller Anwendungsanforderungen (Beleuchtungsniveau, IP65, IK10, zertifizierte Notbeleuchtung, integrierte Regelung)

CoreLine Wandleuchte


Merkmale

- Unaufdringliches Design
- Drei Lumenpakete und zwei Lichtfarben für unterschiedliche Anwendungen
- Standardmäßig wasserdicht und vandalismusgeschützt
- Auswahl an Betriebsgeräten: DALI-regelbar, drahtlose Vernetzung mit Interact Ready
- Matter Diffusor gewährleistet homogenen Lichteffekt und Sehkomfort
- Optionale Notbeleuchtung
- Optional mit Bewegungserkennung, einschließlich Tagessensorik

Anwendung

- Flure
- Treppenhäuser
- Öffentlich zugängliche Bereiche
- Badezimmer
- Notausgänge
- Parkhäuser
- Sicherheitsbeleuchtung im Freien

Abmessungsskizzen



Produktdetails



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

CoreLine Wandleuchte

Produktdetails



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT

CoreLine Wandleuchte

Produktdetails



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

CoreLine Wandleuchte

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	Symmetrisch

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Schlagfestigkeit (IK)	IK10
Schutzart (IP)	IP65

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1,6

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Lichtquelle austauschbar
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Ja
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Ja
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Nein
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Nein
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Nein
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Nein
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Nein
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Nein
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Nein
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Nein
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Nein
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Nein
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Nein
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Nein
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Nein
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Nein
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Nein
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Nein
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nein
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nein
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nein
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nein
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Ja
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Ja
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Ja
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Ja
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Ja
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Ja
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Ja
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Ja
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Ja
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Ja

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste		Lichtstrom
			Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	2700 K	100 lm/W	1.200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	2700 K	100 lm/W	2.000 lm

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste		Lichtstrom
			Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	3000 K	88 lm/W	1.200 lm
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	-	4000 K	92 lm/W	1.250 lm

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste		
			Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	3000 K	95 lm/W	2.100 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	4000 K	100 lm/W	2.200 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	3000 K	94 lm/W	3.350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	4000 K	95 lm/W	3.400 lm
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	3000 K	95 lm/W	2.100 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	4000 K	100 lm/W	2.200 lm
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	3000 K	94 lm/W	3.350 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	4000 K	95 lm/W	3.400 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	72 lm/W	1.200 lm
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	75 lm/W	1.250 lm
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	84 lm/W	2.100 lm
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2.200 lm
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3.350 lm
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3.400 lm
97876100	WL140V LED20S/830	-	3000 K	84 lm/W	2.100 lm

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste		
			Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	WIA ELB3 WH				
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	2.200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3000 K	87 lm/W	3.350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	4000 K	88 lm/W	3.400 lm
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	1.275 lm
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	1.350 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	2.100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	2.200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	3000 K	105 lm/W	3.400 lm
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	4000 K	110 lm/W	3.550 lm
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	3000 K	95 lm/W	1.850 lm
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	4000 K	100 lm/W	1.950 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	90 lm/W	1.200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	1.250 lm
53084399	WL140V LED20S/830	-	3000 K	90 lm/W	2.100 lm

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste			
		Komplett-Set Typ	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	PSR MDU WH				
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	95 lm/W	2.200 lm
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	3000 K	98 lm/W	2.950 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste			
		Komplett-Set Typ	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	PSR MDU WH				
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	4000 K	103 lm/W	3.100 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	13,5 W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	16,5 W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	12 W
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	12 W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	19 W
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	19 W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	23 W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	30 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja	-	1%
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Ja	-	1%
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja	-	1%
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja	-	1%
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja	-	1%
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Ja	-	1%
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Ja	-	1%
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Ja	-	1%
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Ja	-	1%
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nein	-	Nicht anwendbar
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	Ja	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor	Nicht anwendbar
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	Ja	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Lichtregelung	Maximaler Dimmlevel
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung	10%
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung	10%
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	Ja	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung	10%
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung	10%
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung	10%
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung	10%

Notfallbetrieb (1/2)

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notfallbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterie Notfallb	Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notfallbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Notfallbeleuchtung
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	-	-	-	-	97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	Ja	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung	350 lm	-
52880299	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	-	-	-	-	97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung	350 lm	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung	350 lm	-	97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung	350 lm	-
						97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung	350 lm	-

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notfallbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterie Nofallb	Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notfallbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja	Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung	350 lm	-	97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	-	52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-	-	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	-	52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	-	52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	-	52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ja	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium	52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-	-	-
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	Ja	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium	52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-	-	-
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ja	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium	52878999	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-	-	-
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ja	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium	53082999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-	-	-
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ja	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium	53083699	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-	-	-
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ja	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium	53084399	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium	53085099	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-	-	-
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium	53086799	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nein	Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion	350 lm	Lithium		LED34S/830 PSR MDU WH				

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Zentrale Notfallbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterie Nofallb	Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Zentrale Notfallbeleuchtung	Notlichtstrom	Batterietyp der Nofallbeleuchtung
53087499	WL140V LED34S/840	-	-	-	-		PSR MDU WH				

Notfallbetrieb (2/2)

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-Notfallmodus	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	3 W	-
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	3 W	-
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	3 W	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	3 W	-
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 W	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 W	-
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 Stunde(n)
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 Stunde(n)
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 Stunde(n)
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 Stunde(n)
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 Stunde(n)
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 Stunde(n)

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-Notfallmodus	Nennbetriebsdauer der Notfallbeleuchtung (bei voller Ladung)
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3 Stunde(n)
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	3 Stunde(n)
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3 Stunde(n)
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	3 Stunde(n)
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-	-

Genehmigung und Anwendung

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENEC-Zeichen
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	0 bis +25 °C	-
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	0 bis +25 °C	-
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 bis +25 °C	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 bis +25 °C	-
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	0 bis +25 °C	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 bis +25 °C	-
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-20 bis +35 °C	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 bis +35 °C	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 bis +35 °C	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 bis +35 °C	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0 bis +25 °C	-
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	0 bis +25 °C	-
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0 bis +25 °C	-
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0 bis +25 °C	-
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0 bis +25 °C	-
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0 bis +25 °C	-

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	ENEC-Zeichen
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	0 bis +25 °C	-
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	0 bis +25 °C	-
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0 bis +25 °C	-
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	0 bis +25 °C	-
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-20 bis +40 °C	ENEC-Zeichen

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V
97849500	WL140V LED12S/840 PSED WH	WL140V
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97865500	WL140V LED12S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
52871099	WL140V LED12S/830 PSU WH	-
52872799	WL140V LED12S/840 PSU WH	-
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
52877299	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	-
52878999	WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
53084399	WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
53086799	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-
53087499	WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	-

