



CoreLine Wall-mounted – η πρώτη επιλογή για λαμπτήρες LED

CoreLine Wall-mounted

Οι λύσεις CoreLine επιτοίχιας τοποθέτησης τηρούν την υπόσχεση της CoreLine για πρωτοποριακά φωτιστικά υψηλής ποιότητας με εύκολη εγκατάσταση. Αυτά τα φωτιστικά με κυκλικό σχήμα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε οροφές και τοίχους και μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα σε περιοχές κυκλοφορίας όπως διαδρόμους, προθαλάμους και κλιμακοστάσια. Η μοντέρνα και διακριτική σχεδίαση, σε συνδυασμό με την ομοιόμορφη κατανομή φωτός, εξασφαλίζει την ομαλή ενσωμάτωση αυτού του φωτιστικού στην αρχιτεκτονική των περισσότερων κτιρίων. Χάρη στα κουμπωτά βύσματα, η τοποθέτηση του CoreLine WL140V είναι γρήγορη και πολύ εύκολη. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει φωτιστικά Interact Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες, έτοιμα για χρήση με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό Interact.

Οφέλη

- Εύκολη εγκατάσταση με κουμπωτό βύσμα και πέρασμα καλωδίωσης
- Λεπτή και διακριτική σχεδίαση σε μαύρο ή γκρι, καθώς και πρόσθετα εξαρτήματα
- Προσφέρει σωστή οπτική άνεση για διάφορες εφαρμογές
- Εξυπηρετεί πολυλειτουργικούς σκοπούς με επιλογές διαφορετικής φωτεινής ισχύος και χρωμάτων
- Απευθείας αντικατάσταση των παραδοσιακών επίτοιχων φωτιστικών


Χαρακτηριστικά

- Τρεις πακέτα φωτεινής ισχύος και δύο χρώματα για την κάλυψη ποικίλων εφαρμογών
- Στεγανό και ανθεκτικό στους βανδαλισμούς ως βασικός εξοπλισμός
- Επιλογή διάταξης οδήγησης: DALI συμβατό με DC, ασύρματο ηλεκτρονικό ισχύος με Interact Ready
- Εύκολη εγκατάσταση με κουμπωτά βύσματα και δυνατότητα περαστής καλωδίωσης.
- Προαιρετικό εξάρτημα σε σχήμα ημισελήνου για διακοσμητικούς σκοπούς
- Προαιρετικός φωτισμός ασφαλείας (συμπεριλαμβάνεται αυτοδιαγνωστικός έλεγχος)
- Προαιρετικός αισθητήρας κίνησης που περιλαμβάνει λειτουργίες ανίχνευσης φωτισμού ημέρας, ρύθμισης έντασης και ασύρματης ομαδοποίησης με MDU

Εφαρμογή

- Διάδρομοι
- Κλιμακοστάσια
- Δημόσιοι χώροι εισόδου
- Μπάνια
- Έξοδοι έκτακτης ανάγκης
- Χώροι στάθμευσης
- Φωτισμός ασφαλείας για εξωτερικούς χώρους

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

CoreLine Wall-mounted

Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT

CoreLine Wall-mounted

Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

CoreLine Wall-mounted

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Συμμετρικό
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK10
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Ναι
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Ναι
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Όχι
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Όχι
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Όχι
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Όχι
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Όχι
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Όχι
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Όχι
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Όχι
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Όχι
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Όχι
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Όχι
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Όχι
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Όχι
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Όχι
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Όχι
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Όχι
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Όχι
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Όχι
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Όχι
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Ναι
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Ναι
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Ναι
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Ναι
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ναι
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ναι
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 μοίρα(ες)	2700 K	100 lm/W	30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 μοίρα(ες)	2700 K	100 lm/W	30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
30715699	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
30716399	WL140V 40S/ 827_830_840 PSED WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
30717099	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	88 lm/W
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	95 lm/W
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	100 lm/W
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	94 lm/W
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	95 lm/W
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	95 lm/W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	100 lm/W
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	94 lm/W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	95 lm/W
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	72 lm/W
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	84 lm/W
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	88 lm/W

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	87 lm/W
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	88 lm/W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	80 lm/W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	84 lm/W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	88 lm/W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	87 lm/W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	88 lm/W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	105 lm/W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	110 lm/W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	105 lm/W
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	110 lm/W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	90 lm/W
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	95 lm/W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	95 lm/W

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1.200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2.000 lm
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1.400 lm
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1.400 lm
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1.400 lm
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4.050 lm
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4.050 lm
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1.200 lm
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	2.100 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	2.200 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	3.350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3.400 lm
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	2.100 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	2.200 lm
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	3.350 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	3.400 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1.200 lm

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	2.100 lm
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	2.200 lm
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3.350 lm
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3.400 lm
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	3.100 lm
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	2.100 lm
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	2.200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3.350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	3.400 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	2.100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	2.200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	3.400 lm
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	3.550 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1.200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1.250 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2.200 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W	Όχι
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W	Όχι
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W	Όχι
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W	Όχι
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W	Όχι
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W	Όχι
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W	Όχι
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W	Όχι
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W	Όχι
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W	Όχι
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W	Όχι
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W	Όχι
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W	Όχι
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W	Όχι
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W	Όχι
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W	Όχι
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W	Όχι

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W	Όχι
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W	Όχι
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W	Όχι
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W	Όχι
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W	Ναι
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W	Όχι
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W	Όχι
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W	Όχι
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W	Όχι
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W	Όχι
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W	Όχι
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W	Όχι
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W	Όχι
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W	Όχι
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W	Όχι
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W	Όχι

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
52879699	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
52880299	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
30713299	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	Όχι	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	Ναι	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	Ναι	-	-
30716399	WL140V 40S/ 827_830_840 PSED WH	Ναι	-	-
30717099	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	Ναι	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ναι	-	1%
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ναι	-	1%
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ναι	-	1%
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ναι	-	1%
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ναι	-	1%
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Ναι	-	1%
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Ναι	-	1%
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Ναι	-	1%
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Ναι	-	1%
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ναι	-	1%
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ναι	-	1%

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Λευκό
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Λευκό
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Λευκό RAL 9003
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Λευκό RAL 9003
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Λευκό RAL 9003
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Λευκό RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ναι	-	1%
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ναι	-	1%
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ναι	-	1%
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ναι	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	10%
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Ναι	-	1%
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Ναι	-	1%
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Ναι	-	1%
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Ναι	-	1%
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ναι	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	10%
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ναι	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	10%
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ναι	Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός με ασύρματη ομαδοποίηση	10%

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Λευκό RAL 9003
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Λευκό
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Λευκό
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Λευκό
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Λευκό
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Λευκό

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	Λευκό
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Λευκό
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	Λευκό
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Λευκό
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Λευκό
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Λευκό
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Λευκό
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Λευκό
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Λευκό
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Λευκό
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Λευκό
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Λευκό
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Λευκό
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Λευκό
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Λευκό
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Λευκό
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Λευκό
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Λευκό
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Λευκό
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Λευκό

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης (1/2)

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης		Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης		Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης
		ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	ανάγκης	ανάγκης	ανάγκης
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Όχι	-	-	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Όχι	-	-	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Όχι	-	-	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Ναι	Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα	-	-	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Όχι	-	-	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ναι	Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα	350 lm	-	-
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ναι	Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που	350 lm	-	-

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης		Φωτεινή ροή έκτακτης ανάγκης		Τύπος μπαταρίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης
		ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	ανάγκης	ανάγκης	ανάγκης
			λειτουργεί με συνεχές ρεύμα			
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ναι	Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα	350 lm	-	-
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ναι	Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα	350 lm	-	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ναι	Κεντρικός φωτισμός ασφαλείας που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα	350 lm	-	-
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	-	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ναι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	350 lm	Lithium	

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός		Φωτεινή ροή	Τύπος μπαταρίας φωτισμού
		έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	έκτακτης ανάγκης	
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ναι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	350 lm	Lithium
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ναι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	350 lm	Lithium
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ναι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	350 lm	Lithium
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ναι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	350 lm	Lithium
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	350 lm	Lithium
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	350 lm	Lithium
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	350 lm	Lithium
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	350 lm	Lithium

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης (2/2)

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης της Κεντρικής λειτουργίας DC		Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός		Φωτεινή ροή	Τύπος μπαταρίας φωτισμού
		έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	έκτακτης ανάγκης	
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	350 lm	Lithium
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης της Κεντρικής λειτουργίας DC		Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	-	-

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης της Κεντρικής λειτουργίας DC	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	-
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	3 W	-
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	3 W	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	3 W	-
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 W	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 W	-
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 h

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης της Κεντρικής λειτουργίας DC	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	3 h
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3 h
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	3 h
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3 h
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	3 h
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-

Έγκριση και Εφαρμογή (1/2)

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση ENEC	Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση ENEC	Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση ENEC	Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	-20 έως +35 °C	-	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 έως +35 °C	-	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 έως +35 °C	-	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 έως +35 °C	-	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s

Έγκριση και Εφαρμογή (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	Στροβοσκοπικό εφέ
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Σήμανση ENEC	Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	0 έως +25 °C	-	-	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 έως +40 °C	Σήμανση ENEC	-	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s

Order Code	Full Product Name	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	Στροβοσκοπικό εφέ
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	0,4
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	0,4

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Τιμή τρεμοπαίγματος	
		(PstLM)	Στροβοσκοπικό εφέ
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	0,4
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	0,4
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	0,4
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	1	1,6
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	1	1,6
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1	1,6
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1	1,6
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1	1,6
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	1	1,6
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1	1,6
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	1	1,6
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1	1,6
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Τιμή τρεμοπαίγματος	
		(PstLM)	Στροβοσκοπικό εφέ
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	1	1,6
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	1	1,6
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	1	1,6
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	1	1,6
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	1	1,6
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1	1,6
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1	1,6
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	1	1,6




Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Στοιχεία προϊόντος


CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς	Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97848800	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V	97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97852500	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V	97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V	52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V	52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V	52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
97860000	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V	52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V	53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
97862400	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V	53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V	53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V			


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101550




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101548




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101563




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101565




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101546




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101562




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101539




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101554




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101561




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101543




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101559




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101555



Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101534




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101564




Polar Normal (separate) - WL140VI -
910505101547


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101549




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101538




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101542




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558




Polar Normal (separate) - null - 911401874087




Polar Normal (separate) - null - 911401873787




Polar Normal (separate) - null - 911401873887




Polar Normal (separate) - null - 911401873987



Polar Normal (separate) - null - 911401873687






Polar Normal (separate) - null - 911401851882



Polar Normal (separate) - null - 911401848282




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401847582

Polar Normal (separate) - null - 911401847682


Polar Normal (separate) - null - 911401847782



Polar Normal (separate) - null - 911401847882

Polar Normal (separate) - null - 911401848182

Polar Normal (separate) - null - 911401851582



Polar Normal (separate) - null - 911401851682

