



Para cada proyecto donde la luz realmente importa, la clara elección LED.

CoreLine de montaje sobre pared

Las soluciones de montaje en pared cumplen la promesa de CoreLine de brindar luminarios innovadores, fáciles de instalar y de alta calidad. Estos luminarios de forma circular de montaje en superficie son aptas tanto para instalaciones en el techo como en la pared, y son fáciles de colocar en zonas de circulación, como pasillos y escaleras. El diseño moderno y discreto, en combinación con su distribución lumínica homogénea, asegura que esta luminario se adapte a la arquitectura de la mayoría de los edificios. Y gracias a los conectores a presión, la instalación de CoreLine WL140V es rápida y sencilla. Esta familia incluye luminarios InterAct Ready con comunicación inalámbrica integrada, listas para usar con puertas de enlace, sensores y software InterAct.

Beneficios

- Fácil de instalar con conectores a presión y mediante cableado
- Diseño delgado y discreto en negro o gris, más accesorios
- Ofrece la comodidad visual correcta para diversas aplicaciones
- Cumple diversas funciones con opciones de múltiples lúmenes y colores
- Reemplazo directo para los luminarios tradicionales de montaje en pared

CoreLine de montaje sobre pared


Características

- Tres paquetes lumínicos y dos colores para adaptarse a diversas aplicaciones
- Impermeable y a prueba de vandalismo en la versión estándar
- Opción de controladores: compatible con DALI con CC, inalámbrico con Interact Ready
- Instalación sencilla con opción de cableado de paso y conectores a presión
- Accesorio de medialuna opcional con fines decorativos
- Iluminación de emergencia opcional (incluye autoevaluación)
- Detección de movimiento opcional, incluido el sensor de luz de día, regulación de intensidad y función de agrupamiento inalámbrico con MDU

Aplicaciones

- Pasillos
- Escaleras
- Áreas de entrada
- Sanitarios
- Iluminación de seguridad de exterior

Plano de dimensiones



Detalles del producto



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

CoreLine de montaje sobre pared

Detalles del producto



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT

CoreLine de montaje sobre pared

Detalles del producto



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

CoreLine de montaje sobre pared

Información general	
Controlador incluido	Sí
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Índice de producción de color (IRC)	>80
Tipo óptico	Simétrico
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Código de protección de impacto mec.	IK10
Código de protección de ingreso	IP65
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	-
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor del efecto estroboscópico (SVM)	1,6
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Fuente de luz reemplazable
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	No
911401847382	WL140V LED12S/830 PSU WH	Sí
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Sí

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Eficacia lumínica	Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)	(promedio) (nominal)	
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	3000 K	95 lm/W	2.100 lm
911401847382	WL140V LED12S/830 PSU WH	3000 K	105 lm/W	1.275 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Eficacia lumínica	Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)	(promedio) (nominal)	
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	4000 K	110 lm/W	2.200 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W
911401847382	WL140V LED12S/830 PSU WH	12 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W

CoreLine de montaje sobre pared

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación	
		Regulable	máximo
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Sí	1%
911401847382	WL140V LED12S/830 PSU WH	No	No aplica

Order Code	Full Product Name	Nivel de regulación	
		Regulable	máximo
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	No	No aplica

Operación de emergencia

Order Code	Full Product Name	Central de emergencias	Iluminación de emergencia		Consumo de energía durante el modo de emergencia de CC central
			de emergencia	Flujo de emergencia	
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Sí	Alumbrado de emergencia central operado por DC	350 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Central de emergencias	Iluminación de emergencia		Consumo de energía durante el modo de emergencia de CC central
			de emergencia	Flujo de emergencia	
911401847382	WL140V LED12S/830 PSU WH	-	-	-	-
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-	-	-

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura	
		ambiente	Marca ENEC
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	0 a +25 °C	-
911401847382	WL140V LED12S/830 PSU WH	-20 a +40 °C	Marca ENEC

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura	
		ambiente	Marca ENEC
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 a +40 °C	Marca ENEC

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401847382	WL140V LED12S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3


Información del producto

Order Code	Full Product Name	Código de la línea de productos
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V
911401847382	WL140V LED12S/830 PSU WH	-


Order Code	Full Product Name	Código de la línea de productos
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-

CoreLine de montaje sobre pared


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101538



Polar Normal (separate) - null - 911401847382



Polar Normal (separate) - null - 911401847682

