



CoreLine Wall-mounted – jasná voľba pre LED osvetlenie

CoreLine Wall-mounted

Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci požadujú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svetidiel CoreLine Wall-mounted (stropné) možno použiť ako náhradu za konvenčné stropné svetidlá s kompaktnými žiarivkami. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchá možnosť skvalitnenia sústavy osvetlenia.

Výhody

- Úspora elektrickej energie až 55 % v porovnaní so svetidlami s kompaktnými žiarivkami PL-C
- Priama náhrada za konvenčné stropné svetidlá
- Kompletný rad spĺňajúci všetky požiadavky aplikácií v jednom produkte (intenzita osvetlenia, IP65, IK10, certifikované núdzové osvetlenie, zabudované ovládanie)

Vlastnosti


- Nerušivý dizajn
- Tri verzie ako paralela k tradičným stropným svetidlám s kompaktnými žiarivkami 1 x 18W / 2 x 18W / 2 x 26W PL-C
- Odolné proti vode a vandalizmu ako štandard
- Stmievanie s fázovým riadením ako štandard
- Matný difúzor zabezpečuje rovnomerný svetelný efekt a vizuálny komfort
- Voliteľné núdzové osvetlenie
- Voliteľné zapínanie/vypínanie snímača pohybu alebo naprogramovaná funkcia stmievania na chodbe 100% – 10% – 0%

CoreLine Wall-mounted

Aplikácie

- Chodby
- Schodiská
- Verejné vstupné zóny
- Kúpeľne
- Núdzové východy
- Parkovacie garáže
- Exteriérové bezpečnostné osvetlenie

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU

CoreLine Wall-mounted

Podrobnosti o produkte



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted

CoreLine Wall-mounted

Podrobnosti o produkte



Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	>80
Typ optiky	Symetrická
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220-240 V
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Mechanické časti a teleso	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK10
Krytie IP	IP65
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Vymeniteľný svetelný zdroj
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Áno
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Áno
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Nie
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Nie
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Nie
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Nie
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Nie
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Nie
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Nie
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Nie
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Nie
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Nie
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nie
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nie
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nie
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nie
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nie
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Áno
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Áno
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Áno

Order Code	Full Product Name	Vymeniteľný svetelný zdroj
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Áno
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Áno
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Áno
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Áno

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 stupeň (stupne)	2700 K	100 lm/W
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 stupeň (stupne)	2700 K	100 lm/W
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSSED WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W
97853200	WL140V LED20S/840 PSSED WH	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	100 lm/W
97856300	WL140V LED34S/830 PSSED WH	-	120 stupeň (stupne)	3000 K	94 lm/W
97857000	WL140V LED34S/840 PSSED WH	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	95 lm/W
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	100 lm/W
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	95 lm/W

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Uhol vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
97864800	WL140V LED12S/830 PSSED ELB3 WH	-	120 stupeň (stupne)	3000 K	72 lm/W
97868600	WL140V LED20S/830 PSSED ELB3 WH	-	120 stupeň (stupne)	3000 K	84 lm/W
97869300	WL140V LED20S/840 PSSED ELB3 WH	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	88 lm/W
97872300	WL140V LED34S/830 PSSED ELB3 WH	-	120 stupeň (stupne)	3000 K	87 lm/W
97873000	WL140V LED34S/840 PSSED ELB3 WH	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	88 lm/W
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	80 lm/W
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	120 stupeň (stupne)	3000 K	84 lm/W
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	88 lm/W
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	120 stupeň (stupne)	3000 K	87 lm/W
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	88 lm/W
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	120 stupeň (stupne)	3000 K	105 lm/W
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	120 stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	120 stupeň (stupne)	3000 K	105 lm/W

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Uhol	Náhradná	Merný
			vyžarovania svetelného zdroja	teplota chromatickosti (nom.)	výkon (menovitý) (nom.)
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	–	120 stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	–	120 stupeň (stupne)	3000 K	90 lm/W

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Uhol	Náhradná	Merný
			vyžarovania svetelného zdroja	teplota chromatickosti (nom.)	výkon (menovitý) (nom.)
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	–	120 stupeň (stupne)	4000 K	95 lm/W
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	–	120 stupeň (stupne)	4000 K	95 lm/W

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1 200 lm
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2 000 lm
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1 400 lm
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1 400 lm
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1 400 lm
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4 050 lm
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4 050 lm
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	2 200 lm
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 350 lm
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 400 lm
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	2 200 lm
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	3 400 lm
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1 200 lm
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	2 100 lm
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	2 200 lm

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 350 lm
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 400 lm
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	3 100 lm
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	2 100 lm
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	2 200 lm
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3 350 lm
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	3 400 lm
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	2 100 lm
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	2 200 lm
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	3 400 lm
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	3 550 lm
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1 200 lm
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1 250 lm
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2 200 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W	Nie
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W	Nie
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W	Nie
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W	Nie
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W	Nie
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W	Nie
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W	Nie
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W	Nie
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W	Nie
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W	Nie
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W	Nie
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W	Nie
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W	Nie
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W	Nie

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Vhodné pre náhodné prepínanie
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W	Nie
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nie
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nie
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W	Áno
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W	Nie
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W	Nie
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nie
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nie
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W	Nie
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W	Nie
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W	Nie
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W	Nie
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W	Nie
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W	Nie
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W	Nie

Ovládanie a stmievanie

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Vstavané riadenie	Maximálna úroveň stmievania
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Nie	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Áno	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Áno	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Áno	-	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Áno	-	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Áno	-	1%
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Áno	-	1%
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Áno	-	1%
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Áno	-	1%
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Áno	-	1%
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Áno	-	1%
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Áno	-	1%
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Áno	-	1%
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Áno	-	1%
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Áno	-	1%

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Biela
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Biela
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Biela RAL 9003
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Biela RAL 9003
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Biela RAL 9003
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Biela RAL 9003
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Biela RAL 9003
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Biela
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Biela

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Vstavané riadenie	Maximálna úroveň stmievania
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Áno	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	10%
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Áno	-	1%
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Áno	-	1%
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Áno	-	1%
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Áno	-	1%
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Áno	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	10%
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Áno	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	10%
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Áno	Programovateľný pohybový a svetelný snímač s bezdrôtovým zoskupovaním	10%

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Biela
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	Biela
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	Biela
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Biela
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Biela
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Biela
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Biela
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Biela
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Biela

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Biela
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Biela
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Biela
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Biela
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	Biela
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	Biela

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	Biela
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	Biela
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Biela
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Biela
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Biela

Núdzová prevádzka (1/2)

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-	-	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Nie	-	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Nie	-	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Nie	-	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	-	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Nie	-	-	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	350 lm	-
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané	350 lm	-

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia
			jednosmerným prúdom		
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom	350 lm	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Áno	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	350 lm	Lithium
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Áno	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	350 lm	Lithium
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Áno	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	350 lm	Lithium
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Áno	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	350 lm	Lithium
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Áno	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	350 lm	Lithium
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	350 lm	Lithium

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	350 lm	Lithium
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	350 lm	Lithium
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	350 lm	Lithium
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	350 lm	Lithium
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-	-	-

Núdzová prevádzka (2/2)

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	3 W	-
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 W	-
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 W	-
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Núdzový svetelný tok	Typ batérie núdzového osvetlenia
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-	-	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie v núdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	3 h
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3 h
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	3 h
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3 h
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	3 h
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie v nůdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd		Menovitá dĺžka trvania nůdzového osvetlenia (pri plnom nabití)	
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-		

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie v nůdzovom režime pri centrálnej prevádzke na jednosmerný prúd		Menovitá dĺžka trvania nůdzového osvetlenia (pri plnom nabití)	
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-		

Schválenie a použitie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt		Značka ENEC	Značka horľavosti	Požiarna odolnosť
		-20 až	+40 °C			
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 až	+40 °C	Značka ENEC	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 až	+40 °C	Značka ENEC	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-20 až	+40 °C	Značka ENEC	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-20 až	+40 °C	Značka ENEC	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-20 až	+40 °C	Značka ENEC	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-20 až	+40 °C	Značka ENEC	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-20 až	+40 °C	Značka ENEC	Na montáž na bežne horľavých povrchoch	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	0 až +25 °C	-	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	0 až +25 °C	-	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	0 až +25 °C	-	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 až	+35 °C	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt		Značka ENEC	Značka horľavosti	Požiarna odolnosť
		-20 až	+35 °C			
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	-20 až	+35 °C	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	0 až +25 °C	-	-	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	0 až +25 °C	-	-	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	0 až +25 °C	-	-	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	0 až +25 °C	-	-	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	0 až +25 °C	-	-	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	0 až +25 °C	-	-	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	0 až +25 °C	-	-	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	0 až +25 °C	-	-	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	0 až +25 °C	-	-	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	0 až +25 °C	-	-	-	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-20 až	+40 °C	Značka ENEC	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-20 až	+40 °C	Značka ENEC	-	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Rozsah		Značka	Značka	Požiarna
		okolitých	teplôt	ENEC	horľavosti	odolnosť
52875899	WL140V	–20 až	+40 °C	Značka	–	Teplota
	LED34S/830 PSU					
	WH					
52876599	WL140V	–20 až	+40 °C	Značka	–	Teplota
	LED34S/840 PSU					
	WH					
53082999	WL140V	–20 až	+40 °C	Značka	–	Teplota
	LED12S/830 PSR					
	MDU WH					

Order Code	Full Product Name	Rozsah		Značka	Značka	Požiarna
		okolitých	teplôt	ENEC	horľavosti	odolnosť
53083699	WL140V	–20 až	+40 °C	Značka	–	Teplota
	LED12S/840 PSR					
	MDU WH					
53085099	WL140V	–20 až	+40 °C	Značka	–	Teplota
	LED20S/840 PSR					
	MDU WH					

Schválenie a použitie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Hodnota	
		blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	–	0,4
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	–	0,4
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	–	0,4
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	–	0,4
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	–	0,4
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	1	1,6
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	1	1,6
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	1	1,6
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	1	1,6
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	1	1,6
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Hodnota	
		blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	1	1,6
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	1	1,6
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	1	1,6
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	1	1,6
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	1	1,6
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1	1,6
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1	1,6
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	1	1,6

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Počítačová chromatickosť
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Počítačová chromatickosť
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
52879699	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
52880299	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
30713299	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
30714999	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
30715699	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
30716399	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
30717099	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
97853200	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V
97856300	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V
97857000	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
97861700	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
97863100	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
97864800	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97868600	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97869300	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
97872300	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
97873000	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
97875400	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
97876100	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97877800	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
97878500	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
97879200	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
52873499	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
52874199	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
52875899	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
52876599	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
53082999	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
53083699	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
53085099	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101550




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101563




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101565




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101562




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101539




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101554



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101561




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101543




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101559


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101555




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101564




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101547




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101549




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101542




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558




Polar Normal (separate) - null - 911401874087




Polar Normal (separate) - null - 911401873787




Polar Normal (separate) - null - 911401873887



Polar Normal (separate) - null - 911401873987






Polar Normal (separate) - null - 911401873687



Polar Normal (separate) - null - 911401851882

CoreLine Wall-mounted




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401848282

Polar Normal (separate) - null - 911401847582



Polar Normal (separate) - null - 911401847682



Polar Normal (separate) - null - 911401847782

Polar Normal (separate) - null - 911401847882

Polar Normal (separate) - null - 911401848182



Polar Normal (separate) - null - 911401851582

Polar Normal (separate) - null - 911401851682

