



CoreLine

Väggmonterad – det självklara valet för LED

CoreLine Wall-mounted

CoreLine Väggmonterad är som alla CoreLine-produkter innovativa, lätthanvända och av hög kvalitet. Det är en cirkelformad armatur för ytmontage, som är lätt att använda i cirkulationsområden som hallar och trappor. Den moderna och diskreta designen tillsammans med den enhetliga ljusfördelningen gör att armaturen smälter in i de flesta byggnader. Tack vare tryckanslutningarna går installationen snabbt och enkelt. Den här serien omfattar Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, vilket gör dem redo för användning med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

Fördelar

- Universallösning för olika användningskrav
- Tunn och diskret design i svart eller grått
- Enkel att installera
- Direktersättning av traditionella väggmonterade armaturer

Funktioner


- Homogen ljuseffekt för visuell komfort
- Tre ljusflöden och två färger tillgängliga för olika användningsområden
- Vatten- och slagttålig som standard
- Enkel installation med tryckanslutning och genomgående kabeldragning
- Nödbelysning som tillval (inkl. självtest)
- Rörelsedetektor, inklusive dagsljussensor, ljusreglering och gruppfunktioner som tillval
- DALI-versioner med DC-kompatibilitet som tillval

CoreLine Wall-mounted

Användning

- Korridorer
- Trapphus
- Offentliga entréer
- Toaletter
- Säkerhetsbelysning utomhus

Måttskiss



Produktinformation



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU

CoreLine Wall-mounted

Produktinformation



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted

CoreLine Wall-mounted

Produktinformation



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	Symmetrisk
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP65
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Ja
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Ja
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Nej
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Nej
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Nej
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Nej
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Nej
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Nej
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Nej
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Nej
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Nej
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Nej
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Nej
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Nej
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Nej
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Nej
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nej
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nej
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nej
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nej

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nej
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Ja
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Ja
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Ja
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Ja
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja

Ljusteknik (1/2)

			Korrelerad			Ljusutbyte						Korrelerad			Ljusutbyte		
Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Ljuskällans spridningsvinkel	färgtemperatur (Nom)	(märkevärde)	Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Ljuskällans spridningsvinkel	färgtemperatur (Nom)	(märkevärde)	Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Ljuskällans spridningsvinkel	färgtemperatur (Nom)	(märkevärde)
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 °	2700 K	100 lm/W	910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	120 °	3000 K	94 lm/W	910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 °	2700 K	100 lm/W	910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	120 °	3000 K	95 lm/W	910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W	910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	120 °	3000 K	94 lm/W	910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W	910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	72 lm/W	910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	84 lm/W
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W	910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W	910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	87 lm/W
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W	910505101559	WL140V LED34S/840	-	120 °	4000 K	88 lm/W						
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W												
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	120 °	3000 K	88 lm/W												
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	120 °	3000 K	95 lm/W												
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W												

CoreLine Wall-mounted

				Korrelerad	Ljusutbyte					Korrelerad	Ljusutbyte
				färgtemperatur	(märkvärde)					färgtemperatur	(märkvärde)
Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Ljuskällans spridningsvinkel	(Nom)	(nom)	Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Ljuskällans spridningsvinkel	(Nom)	(nom)
910505101561	PSED ELB3 WH	-	120 °	4000 K	80 lm/W	911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	120 °	4000 K	110 lm/W
	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH					911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	120 °	3000 K	105 lm/W
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	120 °	3000 K	84 lm/W	911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	120 °	4000 K	110 lm/W
	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH					911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	120 °	3000 K	90 lm/W
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W	911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH					911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	120 °	3000 K	87 lm/W	911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	120 °	3000 K	98 lm/W
	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH										
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W						
	WL140V LED20S/830 PSU WH										

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1 200 lm	910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	2 100 lm
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2 000 lm	910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	2 200 lm
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1 400 lm	910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 350 lm
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1 400 lm	910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 400 lm
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1 400 lm	910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	3 100 lm
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4 050 lm	910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	2 100 lm
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4 050 lm	910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	2 200 lm
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	1 200 lm	910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3 350 lm
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	2 100 lm	910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	3 400 lm
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	2 200 lm	911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	2 100 lm
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 350 lm	911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	2 200 lm
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 400 lm	911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	3 400 lm
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	2 100 lm	911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	3 550 lm
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	2 200 lm	911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1 200 lm
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	3 350 lm	911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1 250 lm
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	3 400 lm	911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2 200 lm
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1 200 lm	911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	2 950 lm

Drift och elektricitet

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W	Nej
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W	Nej
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W	Nej
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W	Nej
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W	Nej
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W	Nej
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W	Nej
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W	Nej
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W	Nej
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W	Nej
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W	Nej
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W	Nej
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W	Nej
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W	Nej
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W	Nej
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W	Nej
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W	Nej
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W	Nej
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W	Nej

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Nej	-	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Ja	-	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Ja	-	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Ja	-	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Ja	-	-

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nej
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nej
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W	Ja
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W	Nej
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W	Nej
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nej
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nej
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W	Nej
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W	Nej
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W	Nej
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W	Nej
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W	Nej
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W	Nej
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W	Nej
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja	-	1%
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja	-	1%
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja	-	1%
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja	-	1%
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja	-	1%
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Ja	-	1%
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Ja	-	1%
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Ja	-	1%

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Ja	-	1%
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ja	Programmerbar rörelse-och ljussensor med trådlös gruppering	10%
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar rörelse-och ljussensor med trådlös gruppering	10%
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar rörelse-och ljussensor med trådlös gruppering	10%
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar rörelse-och ljussensor med trådlös gruppering	10%
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar rörelse-och ljussensor med trådlös gruppering	10%

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Vit
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Vit
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Vit RAL 9003
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Vit RAL 9003
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Vit RAL 9003
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Vit RAL 9003
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Vit RAL 9003
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Vit
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Vit
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Vit
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Vit
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Vit
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Vit
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Vit
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Vit
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Vit
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Vit
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Vit
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Vit
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Vit
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Vit
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Vit
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Vit
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Vit
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Vit
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Vit
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Vit
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Vit
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Vit
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Vit
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Vit
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Vit
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Vit

Nöddrift (1/2)

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Nödljusflöde	Typ av nödbelysningsbatteri	Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Nödljusflöde	Typ av nödbelysningsbatteri
911401848182	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	-	-	-	-	910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	-
911401848282	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	-	-	-	-	910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	-
911401873687	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	Nej	-	-	-	910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ja	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
911401873787	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	Nej	-	-	-	910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ja	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
911401873887	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	Nej	-	-	-	910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ja	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
911401873987	WL140V 40S/ 827_830_840 PSED WH	Ja	DC-driven central nödbelysning	-	-	910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ja	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
911401874087	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	Nej	-	-	-	910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ja	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja	DC-driven central nödbelysning	350 lm	-	910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja	DC-driven central nödbelysning	350 lm	-	910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja	DC-driven central nödbelysning	350 lm	-	910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja	DC-driven central nödbelysning	350 lm	-	910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja	DC-driven central nödbelysning	350 lm	-	910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	-	911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-	-	-
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	-						

CoreLine Wall-mounted

Typ av						Typ av					
Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Nödljusflöde	nödbelysningsbatteri	Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Nödljusflöde	nödbelysningsbatteri
911401847682	WL140V	-	-	-	-	911401851682	PSR MDU WH	-	-	-	-
	LED20S/840						WL140V	-	-	-	-
	PSU WH						LED12S/840				
911401847782	WL140V	-	-	-	-	911401851882	PSR MDU WH	-	-	-	-
	LED34S/830						WL140V	-	-	-	-
	PSU WH						LED20S/840				
911401847882	WL140V	-	-	-	-	911401851982	PSR MDU WH	-	-	-	-
	LED34S/840						WL140V	-	-	-	-
	PSU WH						LED34S/830				
911401851582	WL140V	-	-	-	-		PSR MDU WH	-	-	-	-
	LED12S/830										

Nöddrift (2/2)

Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)				Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)			
Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning under nödläge för central likström		Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning under nödläge för central likström	
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-	910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-	910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	-	910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	-	910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	-	910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	-	910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	-	910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	3 W	-	910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	3 h
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	3 W	-	910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3 h
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	3 W	-	910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	3 h
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 W	-	910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3 h
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 W	-	910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	3 h
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
				911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning under nödläge för central likström	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning under nödläge för central likström	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-

Användning och godkännande (1/2)

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	ENEC-märkning	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Glöd	Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	ENEC-märkning	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Glödtrådste
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	-	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101542	WL140V LED34S/830 PSSED WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 650 °C, under 30 s
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	-	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101543	WL140V LED34S/840 PSSED WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 650 °C, under 30 s
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 till +35 °C	-	-	Temperatur 650 °C, under 30 s
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 till +35 °C	-	-	Temperatur 650 °C, under 30 s
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101550	WL140V LED12S/830 PSSED ELB3 WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 850 °C, under 30 s
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSSED WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101554	WL140V LED20S/830 PSSED ELB3 WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 850 °C, under 30 s
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101555	WL140V LED20S/840 PSSED ELB3 WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 850 °C, under 30 s
910505101534	WL140V LED12S/830 PSSED WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101558	WL140V LED34S/830 PSSED ELB3 WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 850 °C, under 30 s
910505101538	WL140V LED20S/830 PSSED WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101559	WL140V LED34S/840 PSSED ELB3 WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 850 °C, under 30 s

CoreLine Wall-mounted

Full Product						Full Product					
Order Code	Name	Omgivningstemperatur	ENEC-märkning	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Glödc	Order Code	Name	Omgivningstemperatur	ENEC-märkning	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Glödtrådste
910505101561	WL140V	0 till +25 °C	-	-	Temperatur	911401847782	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur
	LED34S/840				850 °C, under		LED34S/830		märkning		650 °C, und
	PSR ELB3				30 s		PSU WH				30 s
	MDU WH										
910505101562	WL140V	0 till +25 °C	-	-	Temperatur	911401851582	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur
	LED20S/830				850 °C, under		LED34S/840		märkning		650 °C, und
	WIA ELB3				30 s		PSU WH				30 s
	WH						LED12S/830		märkning		650 °C, und
910505101563	WL140V	0 till +25 °C	-	-	Temperatur	911401851682	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur
	LED20S/840				850 °C, under		PSR MDU				30 s
	WIA ELB3				30 s		WH				
	WH						LED12S/840		märkning		650 °C, und
910505101564	WL140V	0 till +25 °C	-	-	Temperatur	911401851882	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur
	LED34S/830				850 °C, under		PSR MDU				30 s
	WIA ELB3				30 s		WH				
	WH						LED20S/840		märkning		650 °C, und
910505101565	WL140V	0 till +25 °C	-	-	Temperatur	911401851982	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur
	LED34S/840				850 °C, under		PSR MDU				30 s
	WIA ELB3				30 s		WH				
	WH						LED34S/830		märkning		650 °C, und
911401847582	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur		PSR MDU				30 s
	LED20S/830		märkning		650 °C, under		WH				
	PSU WH				30 s						
911401847682	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur						
	LED20S/840		märkning		650 °C, under						
	PSU WH				30 s						

Användning och godkännande (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	0,4
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	0,4
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	0,4
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	0,4
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	0,4
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	1	1,6
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	1	1,6
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	1	1,6
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	1	1,6
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	1	1,6
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	1	1,6
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	1	1,6
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	1	1,6
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	1	1,6
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	1	1,6
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	1	1,6
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	1	1,6
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	1	1,6

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1	1,6
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1	1,6
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	1	1,6
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3




Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V

CoreLine Wall-mounted


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101550




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101548




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101563




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101565



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101546



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101562



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101539




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101554




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101561




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101543




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101559




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101555




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101534




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101564




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101547



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101549






Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101538



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101542

CoreLine Wall-mounted



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558




Polar Normal (separate) - null - 911401874087

Polar Normal (separate) - null - 911401873787



Polar Normal (separate) - null - 911401873887




Polar Normal (separate) - null - 911401873987



Polar Normal (separate) - null - 911401873687

Polar Normal (separate) - null - 911401851882

Polar Normal (separate) - null - 911401848282






Polar Normal (separate) - null - 911401847582

Polar Normal (separate) - null - 911401847682

Polar Normal (separate) - null - 911401847782

CoreLine Wall-mounted



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401847882

Polar Normal (separate) - null - 911401848182

Polar Normal (separate) - null - 911401851582



Polar Normal (separate) - null - 911401851682

Polar Normal (separate) - null - 911401851982

