



Для кожного проекту,
де світло насправді має
значення, є чіткий вибір
світлодіодів.

CoreLine Wall-mounted

Настінні рішення CoreLine відповідають обіцянкам CoreLine: створювати інноваційні, прості в установці та високоякісні світильники. Ці світильники для поверхневого монтажу круглої форми підходять як для стельового, так і для настінного монтажу і легко встановлюються в приміщеннях із громадським рухом, таких як коридори, холи та сходи. Сучасний ненав'язливий дизайн у поєднанні з рівномірним розподілом світла гарантує, що цей світильник впишеться в архітектуру більшості будівель. А завдяки вставним з'єднувачам монтаж CoreLine WL140V виконується швидко та просто. До цього сімейства входять світильники з підтримкою Interact із вбудованим бездротовим зв'язком, готові до використання зі шлюзами, датчиками та програмним забезпеченням Interact.

Переваги

- Простота установки за допомогою вставних роз'ємів та наскрізної проводки
- Тонкий та ненав'язливий дизайн чорного чи сірого кольору плюс аксесуари
- Забезпечує правильний візуальний комфорт для різноманітних застосувань
- Служить багатофункціональним цілям завдяки багатопросвітним/багатобарвним варіантам
- Пряма заміна традиційним настінним світильникам

CoreLine Wall-mounted


Характеристики

- Три пакети світлового потоку та два кольори для різноманітних застосувань
- Водо- та вандалозахищеність у стандартній комплектації
- Вибір драйверів: DALI із підтримкою постійного струму, бездротовий зв'язок із підтримкою Interact
- Проста установка завдяки вставним роз'ємам та можливості наскрізної проводки
- Додатковий аксесуар у формі півмісяця для декоративних цілей
- Додаткове аварійне освітлення (включаючи самотестування)
- Додаткове виявлення руху, включаючи визначення денного світла, затемнення та функцію бездротового угруповання за допомогою MDU

Застосування

- Коридори
- Марші
- Вхідні зони
- Вбиральні
- Зовнішнє освітлення безпеки

Розміри



Деталі по продукції



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey

CoreLine Wall-mounted

Деталі по продукції



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT

CoreLine Wall-mounted

Деталі по продукції



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSR MDU



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory White



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View

CoreLine Wall-mounted

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Світлотехнічні	
Кут променю джерела світла	120 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	Симетричний
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	220–240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK10
Код захисту від проникнення	IP65
Затвердження й застосування	
Знак CE	Так
Позначка займистості	–
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	1,6
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Hi
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Hi
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Hi
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Hi
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Hi
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Hi
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Hi
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Hi
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Hi
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Hi
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Hi
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Так
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Так
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Так
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Так
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Так
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Так

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
		(ном.)		
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	3000 K	95 lm/W	2 100 lm
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3000 K	72 lm/W	1 200 lm
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3000 K	84 lm/W	2 100 lm
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	4000 K	88 lm/W	2 200 lm
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3000 K	87 lm/W	3 350 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
		(ном.)		
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	4000 K	88 lm/W	3 400 lm
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	4000 K	80 lm/W	3 100 lm
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	3000 K	84 lm/W	2 100 lm
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	4000 K	88 lm/W	2 200 lm
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3000 K	87 lm/W	3 350 lm

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Корельована	Світловідача	Світловий
		колірна температура (ном.)		
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	4000 K	88 lm/W	3 400 lm
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	3000 K	105 lm/W	2 100 lm
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	4000 K	110 lm/W	2 200 lm
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	4000 K	110 lm/W	3 550 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована	Світловідача	Світловий
		колірна температура (ном.)		
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	3000 K	90 lm/W	1 200 lm
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	4000 K	95 lm/W	1 250 lm
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	4000 K	95 lm/W	2 200 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикачання
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W	Hi
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W	Hi
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W	Hi
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W	Hi
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W	Hi
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W	Hi
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W	Так
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W	Hi

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикачання
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W	Hi
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W	Hi
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W	Hi
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W	Hi
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W	Hi
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W	Hi
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W	Hi
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W	Hi
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W	Hi

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Так	-	1%
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Так	-	1%

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Так	-	1%
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Так	-	1%

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Так	-	1%
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Так	-	1%
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Так	Програмований датчик руху та освітлення з бездротовим груповим керуванням	10%
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Так	-	1%
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Так	-	1%
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Так	-	1%
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Так	-	1%
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Hi	-	Н/д

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Hi	-	Н/д
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Hi	-	Н/д
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Так	Програмований датчик руху та освітлення з бездротовим груповим керуванням	10%
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Так	Програмований датчик руху та освітлення з бездротовим груповим керуванням	10%
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Так	Програмований датчик руху та освітлення з бездротовим груповим керуванням	10%

Робота в аварійному режимі (1/2)

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
910505101546	WL140V LED20S/83 O WIA WH	-	-	-	-
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Так	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	350 lm	Lithium
910505101554	WL140V LED20S/83 O PSED ELB3 WH	Так	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість	350 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
			роботи: 3 години		
910505101555	WL140V LED20S/84 O PSED ELB3 WH	Так	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	350 lm	Lithium
910505101558	WL140V LED34S/83 O PSED ELB3 WH	Так	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	350 lm	Lithium

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
910505101559	WL140V LED34S/84 O PSED ELB3 WH	Так	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	350 lm	Lithium
910505101561	WL140V LED34S/84 O PSR ELB3 MDU WH	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	350 lm	Lithium
910505101562	WL140V LED20S/83 O WIA ELB3 WH	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	350 lm	Lithium
910505101563	WL140V LED20S/84 O WIA ELB3 WH	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	350 lm	Lithium
910505101564	WL140V LED34S/83 O WIA ELB3 WH	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	350 lm	Lithium

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Резервний світловий потік	Тип акумуляторної батареї для аварійного освітлення
			роботи: 3 години		
910505101565	WL140V LED34S/84 O WIA ELB3 WH	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	350 lm	Lithium
911401847582	WL140V LED20S/83 O PSU WH	-	-	-	-
911401847682	WL140V LED20S/84 O PSU WH	-	-	-	-
911401847882	WL140V LED34S/84 O PSU WH	-	-	-	-
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-	-	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-	-	-
911401851882	WL140V LED20S/84 O PSR MDU WH	-	-	-	-

Робота в аварійному режимі (2/2)

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність при централізованому живленні постійним струмом під час аварійного режиму	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 година (-н)
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 година (-н)
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 година (-н)
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 година (-н)

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність при централізованому живленні постійним струмом під час аварійного режиму	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 година (-н)
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	3 година (-н)
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3 година (-н)
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	3 година (-н)
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3 година (-н)

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність при централізованому живленні постійним струмом під час аварійного режиму	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	3 година (-н)
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність при централізованому живленні постійним струмом під час аварійного режиму	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Знак ENEC	Випробування на займання
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	від -20 °C до +35 °C	-	Температура 650 °C, тривалість 30 с
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	від 0 °C до +25 °C	-	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	від 0 °C до +25 °C	-	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	від 0 °C до +25 °C	-	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	від 0 °C до +25 °C	-	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	від 0 °C до +25 °C	-	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	від 0 °C до +25 °C	-	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	від 0 °C до +25 °C	-	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	від 0 °C до +25 °C	-	Температура 850 °C, тривалість 30 с

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Знак ENEC	Випробування на займання
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	від 0 °C до +25 °C	-	Температура 850 °C, тривалість 30 с
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	від 0 °C до +25 °C	-	Температура 850 °C, тривалість 30 с
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	від -20 °C до +40 °C	Знак ENEC	Температура 650 °C, тривалість 30 с
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	від -20 °C до +40 °C	Знак ENEC	Температура 650 °C, тривалість 30 с
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	від -20 °C до +40 °C	Знак ENEC	Температура 650 °C, тривалість 30 с
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	від -20 °C до +40 °C	Знак ENEC	Температура 650 °C, тривалість 30 с
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	від -20 °C до +40 °C	Знак ENEC	Температура 650 °C, тривалість 30 с
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	від -20 °C до +40 °C	Знак ENEC	Температура 650 °C, тривалість 30 с

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Дані про виріб


Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101550




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101563




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101565



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101546




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101562




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101554

CoreLine Wall-mounted


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101561




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101559




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101555




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101564




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558




Polar Normal (separate) - null - 911401851882




Polar Normal (separate) - null - 911401851882



Polar Normal (separate) - null - 911401847682




Polar Normal (separate) - null - 911401847882



Polar Normal (separate) - null - 911401851582

CoreLine Wall-mounted

Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - null - 911401851682

