



Malé a udržateľné nástenné svietidlo s elegančným a decentným dizajnom

GreenSpace Evo Mini Wallmount

GreenSpace Evo Mini Wallmount je udržateľné nástenné svietidlo s elegantným a decentným dizajnom. Vďaka tomu je toto nástenné svietidlo ideálnou voľbou v pohostinstve a maloobchodoch s módou. Telo vytvorené pomocou 3D tlače je najmenej z 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov. Chladič je potom vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka svojmu kruhovému dizajnu je svietidlo upgradovateľné, opakovane použiteľné, plne servisovateľné a recyklovateľné. V kombinácii s vysokou energetickou účinnosťou to robí z GreenSpace Evo Mini udržateľnú voľbu nástenného svietidla. Nové hlboké reflektory PerfectAccent zaisťujú svetelný efekt so zvýšeným leskom a lepším komfortom pre oči nakupujúcich. Ďalšie prispôsobenie farieb a textúr je možné prostredníctvom Philips MyCreation

Výhody

- Elegančný a jemný dizajn sa perfektne hodí do každej inštalácie
- Intenzívnejšie iskrivé svetlo a väčší optický komfort pre nakupujúcich vďaka hlbokým reflektorom PerfectAccent
- Predĺžená životnosť produktu vďaka jednoduchému servisu a možnostiam modernizácie
- Recyklované materiály a vysoká energetická účinnosť pomáhajú ďalej znižovať uhlíkovú stopu produktu

GreenSpace Evo Mini Wallmount

Vlastnosti

- Opraviteľné a rozširiteľné pomocou štandardných nástrojov
- Znížená uhlíková stopa vďaka vysokej účinnosti
- Vybavené najmodernejšími hlbokými reflektormi PerfectAccent
- Možnosti pripojenia: Interact kompatibilné DALI (DIA) a Wireless (WIA)
- Voliteľné predné sklo (odporúčané pre prašné prostredie)

Aplikácie

- Butiky
- Gastro zariadenia
- Obytné zóny

Varovanie a ochrana


- Čistenie optiky by sa malo vykonávať iba stlačeným vzduchom. Dotýkanie sa LED alebo reflektora je zakázané. Pre oblasti na prípravu jedla a oblasti s vysokou prašnosťou sa dôrazne odporúča použiť voliteľné predné sklo, pretože ho možno čistiť (suchou) handričkou z mikrovlákn.

Versions



WL321W WL322W GreenSpace Evo
Mini Wallmount Black

Rozmerový obrázok



GreenSpace Evo Mini Wallmount

Podrobnosti o produkte



WL322W Up- and downward light effect



WL321W Downward light effect



WL322W Up- and downward light effect



WL321W Downward light effect



WL321W Downward light effect



WL322W Up- and downward light effect

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka

Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	>90

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Značka horľavosti	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočná chromatickosť	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
83792800	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	118 lm/W	800 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83793500	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	123 lm/W	1,000 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83794200	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	126 lm/W	1,300 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83795900	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	126 lm/W	1,300 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83804800	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	138 lm/W	1,600 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83805500	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	138 lm/W	2,100 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83806200	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	136 lm/W	2,600 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83807900	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	137 lm/W	2,600 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83811600	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	137 lm/W	2,600 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83812300	WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482	136 lm/W	2,600 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83813000	WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482	136 lm/W	2,600 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83788100	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	118 lm/W	800 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83789800	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	123 lm/W	1,000 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83790400	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	126 lm/W	1,300 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83791100	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	126 lm/W	1,300 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83800000	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	138 lm/W	1,600 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý)		
		(nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
83801700	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	138 lm/W	2,100 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83802400	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	136 lm/W	2,600 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83803100	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	137 lm/W	2,600 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83796600	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG GR482	118 lm/W	800 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83797300	WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	123 lm/W	1,000 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83798000	WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	126 lm/W	1,300 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83799700	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	126 lm/W	1,300 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83808600	WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	138 lm/W	2,100 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
83809300	WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	136 lm/W	2,600 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov
83810900	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	137 lm/W	2,600 lm	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Order Code	Full Product Name	Spotreba
83792800	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	6,7 W	83790400	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	10,3 W
83793500	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	8,5 W	83791100	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	10,3 W
83794200	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	10,3 W	83800000	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	11,7 W
83795900	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	10,3 W	83801700	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	15,3 W
83804800	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	11,7 W	83802400	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	19,2 W
83805500	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	15,3 W	83803100	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	18,9 W
83806200	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	19,2 W	83796600	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG GR482	6,7 W
83807900	WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482	18,9 W	83797300	WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	8,5 W
83811600	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	18,9 W	83798000	WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	10,3 W
83812300	WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482	19,2 W	83799700	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	10,3 W
83813000	WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482	19,2 W	83808600	WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	15,3 W
83788100	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	6,7 W	83809300	WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	19,2 W
83789800	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	8,5 W	83810900	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	18,9 W

Ovládanie a stmievanie

GreenSpace Evo Mini Wallmount


Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
83792800	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	Nie
83793500	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	Nie
83794200	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	Nie
83795900	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	Áno
83804800	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	Nie
83805500	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	Nie
83806200	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	Nie
83807900	WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482	Áno
83811600	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	Áno
83812300	WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482	Nie
83813000	WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482	Áno
83788100	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	Nie
83789800	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
83790400	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	Nie
83791100	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	Áno
83800000	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	Nie
83801700	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	Nie
83802400	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	Nie
83803100	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	Áno
83796600	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG GR482	Nie
83797300	WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	Nie
83798000	WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	Nie
83799700	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	Áno
83808600	WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	Nie
83809300	WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	Nie
83810900	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	Áno


Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
83792800	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	Čierna
83793500	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	Čierna
83794200	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	Čierna
83795900	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	Čierna
83804800	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482	Čierna
83805500	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482	Čierna
83806200	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482	Čierna
83807900	WL322W 12S/PW930 WIA HVWB FG BK482	Čierna
83811600	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482	Čierna
83812300	WL322W 12S/PW930 PSU HWB FG BK482	Čierna
83813000	WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482	Čierna
83788100	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	Biela
83789800	WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	Biela
83790400	WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	Biela
83791100	WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	Biela
83800000	WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481	Biela
83801700	WL322W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481	Biela
83802400	WL322W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481	Biela
83803100	WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481	Biela
83796600	WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG GR482	Sivá
83797300	WL321W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	Sivá
83798000	WL321W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	Sivá
83799700	WL321W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	Sivá
83808600	WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482	Sivá
83809300	WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482	Sivá
83810900	WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482	Sivá


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104920




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104909




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104898




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104906




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104905




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104910



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104921




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104907




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104903


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104919




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104924




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104922




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104913




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104902




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104923



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104899




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104917




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104904


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104901




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104911




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104912




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104914




Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104916



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104918



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104915



Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104908

GreenSpace Evo Mini Wallmount

