



LEDINAIRE – απλά κορυφαίο LED

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Η σειρά Ledinaire Waterpprof (WT060) περιέχει μια επιλογή από άμεσα διαθέσιμα δημοφιλή αδιάβροχα φωτιστικά LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή. Αξιοπίστη, ενεργειακά αποδοτική και με προσιτή τιμή. Τα Ledinaire επιτρέπουν την απλή και γρήγορη εγκατάσταση, με προαιρετική δυνατότητα περαστής καλωδίωσης.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Διάχυτο άνετο φως
- Εύκολη εγκατάσταση, μέσω εξωτερικού κουμπωτού βύσματος

Χαρακτηριστικά

- Στιβαρό (IK08) και αδιάβροχο (IP66) φωτιστικό
- Διατίθενται πολλά μήκη και επίπεδα φωτός
- Η βάση στερέωσης μπορεί να τοποθετηθεί καθ' όλο το μήκος του φωτιστικού

Εφαρμογή

- Σκεπαστοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
- Βιομηχανικές αίθουσες (ύψους έως 4 m)
- (Ψυκτικοί) χώροι αποθήκευσης



LEDINAIRE WT060C Waterproof

Versions



Ledinaire Waterproof

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C



Ledinaire waterproof, WT060C

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Όχι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	120 lm/W
Τύπος οπτικού συστήματος	Συμμετρικό
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	1,6
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	<5
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	4000 K	3.600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	3.600 lm
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	6500 K	3.600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	4000 K	2.500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	4000 K	2.500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	4000 K	5.600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	5.600 lm
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	6500 K	5.600 lm
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	3.400 lm
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	4000 K	3.400 lm
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	4000 K	8.000 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	4000 K	1.800 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
36295399	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

