



Ledinaire Waterproof – jokapäiväisiin asennustöihin

Ledinaire Waterproof

Ledinaire waterproof (WT060) -tuotevalikoima sisältää valikoiman suosittuja, heti käyttövalmiita vesitiiviitä ledivalaisimia, jotka tarjoavat korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavien, energiatehokkaiden ja edullisten Ledinaire-tuotteiden asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja myös läpijohdotus on mahdollista.

Hyödyt

- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Säästää energiaa
- Miellyttävä tasainen valo
- Ulkoinen pikaliitin tekee asennuksesta helppoa

Ominaisuudet

- Iskunkestävä (IK08) ja vesitiivis (IP66) valaisin
- Saatavilla useita pituusvaihtoehtoja ja valovirtaversioita
- Asennuskiinnikkeen voi sijoittaa valaisimen koko pituudelle

Käyttökohteet

- Katetut autojen pysäköintialueet
- Teollisuushallit (korkeus enintään 4 m)
- Varastotilat



Ledinaire Waterproof

Versions



Ledinaire Waterproof

Mittapiirros



Tuotetiedot

	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C
	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C
	Ledinaire waterproof, WT060C		Ledinaire waterproof, WT060C

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Ei
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valotehokkuus (nimellinen)	120 lm/W
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP66
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	–20...+45 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	–
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	<5
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3 600 lm
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3 600 lm
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2 500 lm
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2 500 lm
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5 600 lm
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5 600 lm
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	8 000 lm
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1 800 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401876680	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
911401892780	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
911401892880	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 W
911401876480	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

